FPMA-C050BLACK SUPPORTO DA SOFFITTO NEWSTAR PER

FPMA-C050BLACK è un supporto da soffitto per schermi LCD/LED/TFT fino a 30" (76 cm).

SPECIFICAZIONI

Altezza	60 - 85 cm
Colore	Nero
Dimensione massima dello schermo	30
Dimensione minima dello schermo	10
Garanzia	5 anni
Inclinazione (gradi)	40°
Massimo VESA	100x100 mm
Minimo VESA	50x50 mm
Perno (gradi)	180°
Peso massimo	20
Peso minimo	0
Profondità	13 cm
Regolazione altezza	Manuale
Schermi	1
Tipologia	Inclinazione Girare Mobilità completa
EAN code	8717371442460

Il montaggio a soffitto NewStar, modello FPMA-C050BLACK consente di collegare uno schermo LCD / LED / TFT sul soffitto.

Utilizzate un montaggio a soffitto per sfruttare pienamente le capacità del vostro schermo. Il montaggio è facile da regolare in altezza. È inoltre possibile inclinare lo schermo in senso verticale e orizzontale, questo crea l'angolo di visione ideale. I cavi sono tenuti fuori dalla vista attraverso la predisposizione di passaggio all'interno della colonna.

Il supporto FPMA-C050BLACK ha un punto di articolazione ed è adatto a schermi fino a 30" (75 cm) con una capacità massima di trasporto di 20 kg. Questo prodotto è adatto per schermi con fori VESA modello 75x75 o 100x100 mm. Per una diversa (più grande) foratura, si può combinare con una delle nostre piastre di adattamento VESA.

NewStar Products Europe B.V.
Wateringweg 62/B
2031 EJ HAARLEM
THE NETHERLANDS

Phone : +31(0)23-5478888
Fax : +31(0)23-5478889
Email : info@newstar.nl
Website : www.newstar.eu

NewStar cannot be held liable for any inaccuracies and copyrights.
No part of this publication may be reproduced and/or published by print, photocopy, microfilm or in any other way, without prior written permission of NewStar Computer Products Europe BV.

FPMA-C050BLACK SUPPORTO DA SOFFITTO NEWSTAR PER



NewStar Products Europe B.V.
Wateringweg 62/B
2031 EJ HAARLEM
THE NETHERLANDS

Phone : +31(0)23-5478888
Fax : +31(0)23-5478889
Email : info@newstar.nl
Website : www.newstar.eu

NewStar cannot be held liable for any inaccuracies and copyrights.
No part of this publication may be reproduced and/or published by print, photocopy, microfilm or in any other way, without prior written permission of NewStar Computer Products Europe BV.