Conmutador Switch KVM 2 puertos HDMI con Hub Concentrador USB 2.0 Audio - 1920x1200

ID del Producto: SV231HDMIUA



El Conmutador KVM HDMI USB de 2 puertos, SV231HDMIUA permite controlar dos ordenadores o dispositivos multimedia equipados con USB con interfaces de vídeo HDMI, utilizando un único conjunto de periféricos/consola (teclado, ratón, monitor, parlantes y micrófono USB).

Pensado para brindar una solución altamente versátil, el Conmutador KVM HDMI USB dispone de un concentrador de dos puertos USB 2.0 integrado que permite a los ordenadores seleccionados acceder a los dispositivos USB de alta velocidad compartidos, evitando el gasto de comprar periféricos USB por duplicado.

Diseñado para asegurar capacidad de vídeo de alta calidad, el conmutador KVM HDMI soporta resoluciones HD de hasta 1920 x 1200. Al ofrecer una señal de transmisión digital genuina a través del cable, este conmutador se puede utilizar para compartir un panel HD con múltiples fuentes HDMI, tales como reproductores Blu-Ray, consolas de vídeo Juegos y centros de medios de alta definición.

El conmutador también soporta funciones de conmutación de audio y micrófono y permite seleccionar simultanea o independientemente ordenadores, puertos del concentrador de dispositivos USB y canales de audio/micrófono conectados utilizando los botones del panel frontal o las teclas de acceso rápido del teclado.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

• Ideal para compartir dos ordenadores multimedia HDMI más nuevos con un monitor HDMI

• Perfecto para estudiantes – pueden utilizar un único monitor y a la vez conectar la consola de juegos a su ordenador de escritorio o portátil

• Permite compartir periféricos y un único televisor de alta definición con ordenadores multimedia

• De gran utilidad en entornos empresariales – permite conectar dos ordenadores multimedia a una única conexión de consola aumentando así la productividad

Características

• Soporta conmutación de ordenadores mediante botones pulsadores y teclas de acceso rápido

• Concentrador USB 2.0 integrado – permite compartir periféricos USB con ordenadores

• Soporta altas resoluciones de vídeo digital de hasta UXGA (1600x1200), WUXGA (1920x1200), y 1080p (1920x1080)

• No requiere controladores de software; sistema operativo independiente

• Soporta operación Plug and Play

• Soporta audio HDMI y audio analógico de 3,5mm

• conmutación independiente de audio

• Señal sonora para indicar la conmutación entre ordenadores

• Intervalos de tiempo de escaneo definidos por el usuario

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Soporte de Audio	Sí
Cantidad de Puertos KVM	2
Plataformas Admitidas	USB

	Tipo de Video PC	HDMI
	Soporte de Pantalla Doble	1
	Montaje en Rack	No
	Cables Incluidos	No
	Sistema En Cascada	No
Rendimiento		
	Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
	Control IP KVM	No
	Hot-Key Selection	Sí
	Resolución Digital Máxima	1920 x 1200
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Cantidad Máxima de Usuarios	1
	Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
	MTBF	126813 horas
Conector(es)		
	Interfaz(ces) de Consola	2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
		1 - HDMI (19 pines)
		4 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
	Conectores del Host	4 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
		2 - HDMI (19 pines)
		2 - USB B (4 pines)

Software		
	Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Indicadores		
	Indicadores LED	2 - Online/Activo (Verde - PC conectada en línea, Rojo - PC seleccionada)
Requisitos de Energía		
	Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Corriente de Entrada	0.8A
	Tensión de Salida	12V DC
	Alimentación de Salida	1.5A
	Polaridad Central	Positivo
	Tipo de Enchufe	M
	Consumo de Energía	18
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Humedad	HR 0~80%
Características Físicas		
	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Acero
	Longitud del Producto	6.3 in [160 mm]
	Ancho del Producto	3.9 in [10 cm]
	Altura del Producto	15.9 in [40.3 cm]
	Profundidad del	2.8 in [70 mm]

	Producto	
	Peso del Producto	22.4 oz [634 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	9.9 in [25.2 cm]
	Ancho de la Caja	7.4 in [18.8 cm]
	Altura de la Caja	3.9 in [9.8 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	2.3 lb [1.1 kg]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - KVM HDMI 2 Puertos
		1 - Pack de Topes de Goma
		1 - Adaptador de Alimentación
		1 - Manual del Usuario
Información Acerca de la Garantía		
	Warranty	3 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.