Cavo USB 2.0 da A a B da 4,6m - Maschio/Maschio

ID prodotto: USB2HAB15



Il cavo USB A a B USB2HAB15 da 4,5 metri presenta un connettore maschio USB 'A' e un connettore maschio USB 'B' che offrono un collegamento di alta qualità alle periferiche USB 2.0 quali stampanti, scanner USB o dischi rigidi USB esterni.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Utilizzabile con qualsiasi dispositivo USB 2.0 o scheda aggiuntiva
- Compatibile con dispositivi USB1.1
- Questo cavo di alta qualità sostituisce i cavi USB usurati o smarriti

Caratteristiche

- Connettori USB 'A' e USB 'B' di alta qualità
- Supporta velocità di trasferimento dei dati USB 2.0 fino a 480 Mbps

Hardware		
	Norme di garanzia	Lifetime
	Placcatura connettori	Nichel
Prestazioni		
	Tipo e velocità	USB 2.0 (480Mbps)
Connettore/i		
	Connettore A	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
	Connettore B	1 - USB B (4 pin)
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
	Umidità	30%-75% RH
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Diametro filo	22/28 AWG
	Lunghezza del cavo	15.0 ft [4.6 m]
	Lunghezza prodotto	15.0 ft [4.6 m]
	Larghezza prodotto	0.0 in [0.0 cm]
	Altezza prodotto	0.0 in [0.0 cm]
	Peso prodotto	5.9 oz [167.8 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	6.1 in [15.6 cm]
	Larghezza del Pacco	4.4 in [11.3 cm]

	Altezza del Pacco	1.3 in [3.2 cm]
	Peso spedizione (confezione)	6.4 oz [180.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Cavo USB 2.0 da A a B da 4,6m - Maschio/Maschio
Informazioni sulla garanzia		
	Warranty	A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.