Cavo Prolunga di Alimentazione da 2m, Prolunga Elettrica AC per Computer/Monitor/Stampante da C14 a C13, 10A-125V, 18AWG, Omologato UL

ID prodotto: PXT100

La prolunga del cavo di alimentazione per computer PDU da 1,8 m PXT100 presenta un connettore (femmina) di alimentazione del computer C13 e un connettore (maschio) di alimentazione con cappuccio che permettono di collegare il server a UPS o PDU dotate di C13.

Questo cavo di estensione del cavo di alimentazione C13 a C14 di alta qualità è dotato della garanzia a vita di StarTech.com.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• Permette di estendere la connessione di alimentazione dal server a una PDU fino a 1,8 m

Caratteristiche

• CAVO DI ALIMENTAZIONE AC: Questo Cavo Prolunga alimentazione da 1,8m con connettori C14 IEC 60320 a C13 IEC 60320 è adatto a postazioni di lavoro in Ufficio/Casa | Cavi 18AWG, 125V-10A

• PRESTAZIONI E SICUREZZA: Certificato UL (UL62 e UL817) | Connettori con scarico della trazione per una maggiore durata | Classificazione Antincendio: VW-1 | Prolunga a 3 conduttori in rame al

100% | Prolunga da C14 a C13 è disponibile in altre lunghezze

• SPECIFICHE: Cavo Alimentazione AC da 1,8 m | C14 IEC 60320 a C13 IEC 60320 | 18AWG | 125V 10A (Max) | Tipo di rivestimento: SVT | Materiale del rivestimento: PVC | Nero | Temperatura di esercizio: 3&degC a 60&degC | Diametro esterno del cavo: 6.1mm

• COMPATIBILITÀ: Cavo Alimentazione per PC C14 IEC 60320 compatibile con le prese del Nord America | Il connettore C13 IEC è compatibile con la maggior parte dei Computer Desktop, Server, PDU, UPS, Stampanti ecc | Cavo di ricambio per Alimentazione PC

• LA SCELTA DEL PROFESSIONISTA IT: Progettata e costruita per i professionisti IT, questa prolunga di alimentazione è supportata a vita, compresa l'assistenza tecnica multilingue gratuita 24/5.

Connettore/i		
	Norme di garanzia	Lifetime
	Connettore A	1 - Cavo di alimentazione IEC 60320 C14
	Connettore B	1 - Cavo di alimentazione IEC 60320 C13
Note/requisiti speciali		
	Nota	Omologato UL
Alimentazione		
	Tensione ingresso	125 AC
	Corrente ingresso	10 A
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Diametro filo	18 AWG
	Lunghezza cavo	6.0 ft [1.8 m]
	Lunghezza prodotto	6.0 ft [1.8 m]
	Larghezza prodotto	0.0 in [0.0 mm]
	Altezza prodotto	0.8 in [2.0 cm]
	Peso prodotto	5.2 oz [148.0 g]
Informazioni		

confezione		
	Quantità confezione	1
	Package Length	8.7 in [22.0 cm]
	Package Width	7.9 in [20.0 cm]
	Package Height	1.7 in [4.2 cm]
	Peso spedizione (confezione)	5.5 oz [157.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Prolunga di rete da 1,8m - C14 a C13 - Cavo IEC320 C14

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.