

WelcomeEye-intercompaneel

- Zeer hoge beeldkwaliteit
- RFID-toegangscontrole
- Dubbele bediening
- Schaalbaar platform

DES9900VOS/10

Geef uw gasten een warm welkom

Met een WelcomeEye Outdoor-intercompaneel

Ga voor het nieuwe Philips WelcomeEye Outdoor-intercompaneel met ongelofelijke beeldkwaliteit en veel functies.

Voordelen

Uitbreidbaar systeem
- Met het uitbreidbare platform

Strak en modern design
- Dankzij de zwart met aluminium look

Functioneel en praktisch
- Met de dubbele bediening
- Met RFID-technologie
- Bescherm uw installatie
- Met de monitorfunctie

Beelden van topkwaliteit
- Met de CMOS-kleurensensor
- Met nachtzicht
- Voor een perfect beeld van uw gasten

Kenmerken

Hoogwaardige beeldkwaliteit

Geniet van een nieuwe ervaring met de hoogwaardige beeldkwaliteit van de WelcomeEye Outdoor.

Een stijlvol intercompaneel

Profiteer van het WelcomeEye Outdoor-intercompaneel en de moderne uitstraling.

PHILIPS

Een veelzijdig intercompaneel

Open uw sloten en hekken met het WelcomeEye Outdoor-intercompaneel.

Overdag en 's nachts in beeld

Overdag en 's nachts geeft u uw gasten een warm welkom met het WelcomeEye-intercompaneel.

Breid uw installatie uit

Verbind maximaal drie schermen, twee intercompanelen en één camera met het WelcomeEye-systeem.

Innovatief intercompaneel

Meer veiligheid met de RFID-technologie die is ingebouwd in de Philips-intercom.

De bescherming tegen polariteit

Beveilig uw installatie met de bescherming tegen polariteit die is ingebouwd in uw Philips-intercompaneel

Bekijk met gemak de ingangen van uw huis

Houd de ingangen van uw huis eenvoudig in de gaten met de WelcomeEye Outdoor-monitorfunctie.

Brede kijkhoek

Er gaat niets aan u voorbij met het WelcomeEye-intercompaneel met de zeer brede kijkhoek (H130°/V90°)

Specificaties

Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Elektrische kenmerken

Elektrische kenmerken	20V DC / 240mA / 4,8W
Elektrische verbinding	2 losse kabels

Afwerking

Afwerking	Grijs en zwart aluminium

Intercompaneel

Deurbediening	12 V/2 A max.
Verlichte gesprekknop	Ja
Bevestiging	Vlak gemonteerd
Lens	Niet instelbaar
Nachtzicht	Witte LED's (2,5 m)
RFID	125 kHz - max. 23 badges
Sensor	C-MOS kleur-900TVL
Kijkhoek	H 130° /V 90°
Schootplaatbediening	12 V/1.1 A max.
Met etiket	Ja

Set functies

Afmetingen	210 (h) x 150 (l) x 93 (d) mm
Gewicht	0,74kg

Maximale afstand

Draadloos	120m

Gebruikstemperatuur

Temperatuurbereik	-20 °C / +50 °C

Kenmerken enkel product

Afmetingen intercompaneel	168 (h) x 82 (l) x 38 (d) mm
Gewicht	0,33kg

Gebruik

Intercompaneel	Buitenshuis (IP44)

Garantie

Jaar	2

Bedrading

Circuit	2-draads

Toegangscontrole

Opties	Slot en hek

Norm en certificering

Type	CE, RoHS, REACH

Instellingen

Beltoonvolume	Beltoonvolume

Wijziging van gegevens voorbehouden
2019, februari 17

Versie: 2.0.1
EAN: 3345115310062

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com