PLQ-22 CSM w/o USB HUB

PODATKOVNI LIST

Večnamenska naprava, posebej zasnovana za lažje izvajanje transakcij strank v upravnih in finančnih ustanovah z veliko strankami, kot so banke in pošte.

Matrični tiskalnik za hranilne knjižice PLQ-22 omogoča hitro in preprosto obdelavo finančnih dokumentov ter pomaga skrajšati čakalne vrste ob konicah.

24-iglični, 94-stolpčni matrični tiskalnik tiska zelo hitro, zato lahko pomaga skrajšati skupni čas tiskanja in povečati hitrost transakcij, kar bodo zelo cenile tako stranke kot uslužbenci. Tiskalnik PLQ-22 zviša produktivnost, obenem pa zagotavlja visoko kakovost optično prebranih slik z ločljivostjo 600 dpi, kar je višja ločljivost od tiste v revijah.

Tiskalnik je opremljen z režo za osebne izkaznice, izbirnim vgrajenim zvezdiščem USB in trakom z visokim izkoristkom, ki omogoča tiskanje 10 milijonov znakov. To zagotavlja dolgo življenjsko dobo, nizke skupne stroške lastništva in zanesljivost. Če tiskalnik opremite z izbirno glavo MICR/MSRW, postane idealna naprava za obdelavo bančnih obrazcev in finančnih dokumentov.

Hiter in produktiven

Skrajšajte čas, ki ga vaše stranke porabijo za čakanje v vrsti, in čas, potreben za obdelavo papirnih dokumentov. Zaključite transakcije strank hitreje s pomočjo hitrega optičnega bralnika in višje transakcijske hitrosti tiskalne glave. Visok izkoristek traku, ki lahko natisne 10 milijonov znakov, zagotavlja nizke skupne stroške lastništva.

Barvno optično branje

S hitrim obojestranskim barvnim optičnim bralnikom z visoko ločljivostjo lahko bančni in poštni uslužbenci optično berejo in elektronsko obdelujejo najrazličnejše finančne obrazce in dokumente, vključno s hranilnimi knjižicami in čeki. Namenska reža za osebne izkaznice omogoča optično branje osebnih izkaznic, kar preprečuje zamude zaradi nepravilne poravnave izkaznic. Na voljo je tudi možnost infrardečega optičnega branja, ki odstrani neželene barvne in grafične podlage iz optično prebranih dokumentov.

Izbirna dodatna oprema

Svoj tiskalnik za hranilne knjižice lahko še bolje izkoristite z dodatno opremo, ki vključuje glavo MICR/MSRW in vgrajeno zvezdišče USB s 3 vrati za preprosto povezovanje.

GLAVNE LASTNOSTI

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

SPECIFIKACIJE IZDELKA

TEHNIKA	
Število iglic	24 iglic
Število stolpcev	94 stolpci
Način tiskanja	Udarni matrični tiskalnik
Igle	24 igel
TISKANJE	
Hitrost tiskanja	HighSpeed-Draft: 10 cpi: 480 znak/s, Draft: 10 cpi: 360 znak/s, LQ: 10 cpi: 120 znak/s
Kopije	6 + en izvirnik
POVEZLJIVOST	
Priključki	USB 2.0 vrste B, Dvosmerni vzporedni, RS-232
ROKOVANJE S PAPIRJEM / MEDIJEM	
Uvlek papirja	Posamezen list spredaj, Izhod papirja spredaj
Velikosti papirja	Papirnati listi (eno in večslojne)
SPLOŠNO	
Poraba energije	64 W
Dimenzije izdelka	384 x 280 x 203 mm (Širina x Globina x Višina)
Teža izdelka	8,2 kg
Združljivi operacijski sistemi	Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Windows XP x64
Povprečen čas med napakami	10.000 Ure
Življenjska doba tiskalne glave	400 Milijoni udarcev/žico
Tlak zvoka	Delovanje: 54 dB(A)
Pomnilnik	128 kB Priloženo
VEČ FUNKCIJ	
Emulacije	ESC/P2, IBM PPDS, PR2
DRUGO	
Garancija	12 Meseci v servisnem centru

LOGISTIČNE INFORMACIJE

SKU	C11CB01101
Črtna koda	8715946460437
Država porekla	Japonska
Velikost palete	4 Kos

PLQ-22 CSM w/o USB HUB

OBSEG DOBAVE

- Navodilo za delovanje (CD)

POTROŠNI MATERIAL

- Epson SIDM Black Ribbon Cartridge for PLQ-20/22, 3-Pack (C13S015339) (C13S015339)

IZBIRNA DODATNA OPREMA

- Epson SIDM Space Saving Kit for PLQ-20/22 series C12C802202

Avtera d.o.o.
Litijska cesta 259, p.p. 5801
1261 Ljubljana – Dobrunje
Tel.: +386 1 58 53 610
Faks: +386 1 58 53 455
Splet: www.avtera.si, www.epson.si
E-pošta: epson@avtera.si

Panteh d.o.o.
Šmartinska 106
1000 Ljubljana
Tel. +386 1 600 1991
Splet: www.panteh.si
E-pošta: info@panteh.si

Blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke so last podjetja Seiko Epson Corporation ali njihovih lastnikov.
Informacije o izdelkih se smejo spremeniti brez vnaprejšnjega opozorila.