Philips WhiteVision ultra
Vit stilren look

Typ av lampa: H7
12 V, 55 W
Upp till 60 % bättre sikt
Upp till 4 200 K

12972WVUB1

Snygg oemotståndlig stil

De senaste lamporna med vitt ljus för din bil

Philips WhiteVision ultra H7, med den senaste beläggningssammansättningen, ger 4 200 Kelvin. Detta är de vitaste godkända halogen-lamporna i vår portfolio och är ett perfekt val om du letar efter en snygg stil.

Godkända att användas i trafiken
- Snygga och godkända strålkastare som ger en stilren look

Vit stilren look med upp till 4 200 Kelvin
- Skarpt vitt ljus på upp till 4 200 Kelvin
- Halogenuppgraderade strålkastare som ger en mycket snygg stil

Ökad säkerhet
- Kompromissa inte med säkerheten, byt lamporna parvis
- Våra vitaste lampor för snygg prestanda på vägen

Ger upp till 60 % bättre sikt
- Vitt ljus som ger bättre sikt och komfort
- Upp till 60 % bättre sikt

Philips-kvalitet
- Philips är det främsta valet för större biltillverkare.

PHILIPS

Vit stilren look
Typ av lampa: H7 12 V, 55 W, Upp till 60 % bättre sikt, Upp till 4 200 K

12972WVUB1

Funktioner

Skarpt vitt ljus, 4 200 Kelvin
Med upp till 4 200 Kelvin revolutionerar Philips WhiteVision ultra-strålkastarna din bils utseende med ett skarpt vitt ljus. Rätt val för en ljus och snygg körupplevelse!

Snygg vit effekt
Philips WhiteVision ultra är gjorda för förare som vill ha en uppgradering med en stil och ett utseende som påminner om LED-lampor men som kör ett fordon med halogenteknik. Tack vare den nya och avancerade beläggningen på glaset är WhiteVision ultra-lampor våra vitaste lampor som är godkända att användas i trafiken och ger ett fantastiskt ljus i strålkastarens reflektor.

Snygga, godkända strålkastare
WhiteVision ultra uppgraderade strålkastarlampor är ECE-certifierade för klart vitt ljus på vägen. Förare får en snygg stil och en lampa som är godkänd att användas i trafiken och som följer alla relevanta lagar. Den ger dig fantastisk sikt utan att kompromissa med säkerheten.

Behagligt ljus för bra sikt
Den nya WhiteVision ultra-beläggningen tillsammans med det snygga vita ljuset förbättrar sikten avsevärt i mörker och ger bättre förarkomfort genom att minska risken för trötta ögon. När design möter funktionalitet får du en snygg stil och bättre körkomfort.

Upp till 60 % bättre sikt
Längre ljusspridning med upp till 60 % bättre sikt jämfört med den juridiska miniminivån gör inte bara att du ser andra trafikanter lättare, utan de även ser dig bättre. Det förbättrar säkerheten och ger dig mer tid att reagera på möjliga faror på vägen framför dig.

Framtagen för bra sikt
Bättre och skarpare lampor ger ökad prestanda på vägen. Med sin optimerade glödtrådsgeometri med hög precision, högtrycksgas, beläggning med hög precision och UV-kvartsglas av hög kvalitet sätter Philips WhiteVision ultra-strålkastare en ny standard för lampor med vitt ljus som är godkända att användas i trafiken. De här strålkastarna är utformade för bra sikt och snygg stil och ger en mer avslappnad och roligare körupplevelse.

Byt lamporna parvis
Det är helt enkelt effektivare att byta ut båda strålkastarna parvis i stället för att endast byta ut den som är trasig. Nya, moderna lampor har starkare ljus och ökad prestanda, vilket ger en säkrare körupplevelse. Fördelarna med att byta ut lamporna parvis är flera: mindre krångel, kostnadsbesparingar, du undviker att strålkastarna inte fungerar, en ljusare och mer balanserad ljuskägla, men framför allt, säkerhet.

Billampa av högsta kvalitet

Den tekniskt avancerade belysningen från Philips är välkänd inom fordonsindustrin, och har varit det i över 100 år. Philips originalutrustningskvalitetsprodukter är designade och utvecklade enligt strikta processer för kvalitetskontroll (inklusive tillämpliga ISO-normer), vilket leder till höga produktionsstandarder. WhiteVision ultra är kompatibla med de flesta bilmodeller, bl.a. Audi, BMW, Ford, GM, Toyota och Volkswagen. Se produktväljarguiden för mer information.

Specifikationer

Försäljningsspecifikationer
- Väntade fördelar: Typ
- Produktbeskrivning: Snygg vit stil

Produktbeskrivning
- Tillämpning: Helljus, Halvljus
- Sockel: PX26d
- Beteckning: 12972WVUB1
- ECE-certifierad
- Sortiment: WhiteVision ultra
- Teknik: Halogen
- Typ: H7

Livslängd
- Livslängd: 200 h

Ljusegenskaper
- Lumen: 1 400 +100/−50 lm
- Färgtemperatur: upp till 4200 K

Elektriska specifikationer
- Wattal: 55 W
- Spänning: 12 V

Beställningsinformation
- Beställningspost: 12972WVUB1
- Beställningskod: 35493530

Förpackningsinformation
- Förpackningstyp: Blister
- EAN1: 8727900354935
- EAN3: 8727900354928

Produktinformation i förpackning
- Bruttovikt per del: 22.7 g
- Längd: 9.5 cm
- Bredd: 5.3 cm
- Höjd: 13.3 cm
- Antal i förpackning: 1
- Minsta beställningsantal (för yrkesproffs): 10

Förpackningsinformation
- Längd: 25.5 cm
- Bredd: 19 cm
- Höjd: 13 cm
- Bruttovikt per del: 0.35 kg

Publiceringsdatum
2024-10-11

Version: 4.4.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com