DLQ-3500

FICHA TÉCNICA

Si su negocio necesita la mejor calidad en soporte de impresión matricial, fíjese en la Epson DLQ-3500.

¿Por qué la Epson DLQ-3500?

Esta impresora A3 con 24 pines ofrece un extraordinario rendimiento en papel como formularios de hasta 8 hojas, en la más amplia gama de grosores. Imprima en blanco y negro y color a velocidades de hasta 550 cps. Independientemente de lo que necesite imprimir y de cuál sea su volumen, con una de estas impresoras sobre su mostrador, le resultará muy fácil ocuparse de su negocio.

Maneja cualquier trabajo

No tiene que preocuparse sobre el grosor del papel porque esta impresora maneja hasta formularios de 8 páginas e incluye ajuste automático de la separación entre rodillos. Esto mejora el rendimiento y significa que perderá menos tiempo ocupándose del papel.

Incluso más para ofrecer

El recorrido del papel recto y plano le aporta mayor fiabilidad al imprimir formularios de varias hojas. Con la unidad de alineación de hojas opcional tendrá que hacer aún menos, porque endereza el papel automáticamente antes de imprimir.

Más color

La Epson DLQ-3500 incluye cintas tanto de tela negra como de color, lo que le ofrece incluso más modos de imprimir.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Impresión rápida y fiable**
  Disfrute la calidad de 24 agujas en tamaño hasta A3 y a 550 cps
- **Flexibilidad con varias hojas**
  Imprime formularios con hasta 8 hojas
- **Fluido manejo del papel**
  Trabaje sin problemas con el ajuste automático de la separación entre rodillos
- **Rápida selección del papel**
  Control sencillo con la selección del papel mediante un pulsador
- **Extras opcionales**
  Seleccione la alineación de hojas automática para mayor fiabilidad

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA	
Número de agujas	24 agujas
Número de columnas	136 columnas
Método de impresión	Impresora matricial de impacto
Agujas	24 agujas
IMPRESIÓN	
Velocidad de impresión	Borrador de alta velocidad: 10 ipc: 550 caracteres/s, Borrador: 10 ipc: 495 caracteres/s, 12 ipc: 594 caracteres/s, LQ: 10 ipc: 165 caracteres/s
Copias carbón	7 más un original
Resolución de impresión	360 x 180 ppp
CONECTIVIDAD	
Interfaces	Interfaz de tipo B, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T) (opcional), USB 2.0 tipo B, Paralelo bidireccional, RS-232 (opcional)
MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS	
Alimentación de documento	hoja suelta frontal, Papel continuo trasera, salida papel frontal, Medición grosor papel: sí, Alimentador automático de documentos opcional (CSF): 150
Formatos de papel	Hojas de papel (de una o varias capas), Papel continuo (de una o varias capas), Etiquetas (de una o varias capas), Papel en rollo, Sobres, Cartulina
GENERAL	
Consumo de energía	85 vatio, 8 vatio (Standby)
Dimensiones del producto	660 x 432 x 276 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	18,1 kg
Temperatura	Operación 5°C - 35°C
Sistemas operativos compatibles	Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows XP
Software incluido	Epson Status Monitor
Tiempo entre fallos	10.000 Horas
Duración útil cabezal de impresión	400 Millones de impactos/aguja
Presión acústica	Operación: 59 dB (A)
Memoria	128 kB incluido
Rendimiento de la cinta	9000000 Caracteres Negro Borrador, 6000000 Caracteres Negro LQ
Humedad del aire	Operación 10% - 80%
OTRAS FUNCIONES	
Emulaciones	IBM PPDS, ESC/P2, IBM 2390/2391 Plus
OTROS	
Garantía	12 meses Servicio in situ Ampliación de garantía opcional disponible

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	C11C396085
Código de barras	8715946333540
País de origen	Indonesia
Tamaño de la paleta	2 unidad

DLQ-3500

INCLUYE

- Equipo
- Instrucciones de instalación
- Manual de usuario (CD)
- Controladores y utilidades (CD)
- Software (CD)
- Certificado de garantía
- Cable de alimentación
- Cinta entintada

CONSUMIBLES

- Epson SIDM Black Ribbon Cartridge for DLQ-3000/+/3500 (C13S015139) (C13S015139)
- Cartucho de color Epson SIDM para DLQ-3000/+/3500 (C13S015067) (C13S015067)
- Cartucho negro Epson SIDM para DLQ-3000/+/3500 (C13S015066) (C13S015066)

ACCESORIOS OPCIONALES

- Placa serie I/F Epson SIDM, sin memoria intermedia de tipo B enchufable RS232D/20mA
  C12C824432
- SIDM EpsonNet 10/100 Base Tx Internal Print Server PS107
  1620202

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55
www.epson.es

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n'Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios.
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.