Artikelnr. 507-25 · 5705730507250

Sandberg 230V Powersplitter, 2pin (DK)

Der Nennstrom des Sandberg PowerBar beträgt 230 V AC. Alle Anschlussdosen auf dem Sandberg PowerBar sind für geerdete Stecker mit 3 Pins geeignet, aber für die Steckdose ist ein Stecker mit 2 Pins ausreichend (nicht geerdet). Der Sandberg PowerBar besitzt einen Schalter, mit dem Sie alle angeschlossenen Geräte an- oder ausschalten können. Damit können Sie Strom sparen, da die Geräte nicht im Standby-Modus laufen müssen.

Weitere Informationen unter www.sandberg.it

Spezifikationen

Beschreibung: Sandberg 230V Powersplitter, 2pin (DK)
//Cables/230V cables & splitters
EAN 5705730507250
Connectors: 1 x 2-pin GSTUV male plug & 3 x 3-pin earthed sockets
On/Off switch for power saving
Child protection
Rating voltage: 250V AC
Rating current: 10A
Max power: 2500W

Verpackungsinformationen

Abmessungen

Verpackung höhe: 17,0 cm
Verpackung breite: 39,0 cm
Verpackung tiefe: 6,0 cm
Verpackung gewicht: 250 g
Produkt höhe: 3,8 cm
Produkt breite: 31,3 cm
Produkt tiefe: 4,8 cm
Produkt gewicht: 332 g

Links

Produkt seite: http://www.sandberg.it/product/230v-powersplitter-2pin-dk
Helpdesk seite: http://www.sandberg.it/support/230v-powersplitter-2pin-dk
Download großes bild: http://files.sandberg.it/products/images/lg/507-25_lg.jpg
Download PDF: http://files.sandberg.it/products/pdf/507-25de.pdf

Händler

5 YEARS WARRANTY