EcoTank ET-M1120

DATASHEET / BROCHURE





Denna A4-bläckstråleskrivare passar perfekt för alla som vill skriva ut till låg kostnad. Den har en påfyllningsbar bläckbehållare, och en flaska med bläck som motsvarar upp till fem tonerkassetter*. Ytterligare fördelar omfattar mobil utskrift, Wi-Fi och ett främre pappersfack för 150 ark. Den perfekta utskriftslösningen för hem, kontor eller små företag.

Njut av fördelarna med mobila utskrifter och stora besparingar med denna hållbara, snabba och energieffektiva EcoTank-skrivare med påfyllningsbar bläckbehållare. En kostnadseffektiv lösning som innebär att du kan skriva ut upp till 5 000 sidor med det svarta bläck som medföljer*. Du får dina utskrifter snabbt utan behov av uppvärmningstid och med utskriftshastigheter på 15 sidor/minut*. Anslut enkelt via Wi-Fi och använd Epsons sortiment med mobila utskriftsappar.

Sänk utskriftskostnaderna
Den prisvärda EcoTank-skrivaren är väsensskild från laserskrivare. Den har en stor, påfyllningsbar bläckbehållare som du kan fylla med medföljande bläckflaskor i stället för toner. Redan från början finns det tillräckligt med bläck för att skriva ut tusentals sidor, vilket kapar kostnaderna och sparar tid eftersom du inte behöver byta toner hela tiden.

Byten till låg kostnad
Även om påfyllning antagligen sker mycket sällan kan du ändå spara mer än 90 % av kostnaden per sida genom att använda utbytesbläckflaskor*. Dess framåtvända behållare är utvecklad för spillfri påfyllnad, och flaskorna har ett luftflödessystem som gör att de inte behöver klämmas på i samband med påfyllningen. Tack vare visningen av bläcknivån på framsidan är det tydligt när det till slut är dags för påfyllning.

Tillförlitlig
Alla svartvita EcoTank-skrivare ger trygghet i form av en garanti på 1 år/100 000 sidor.

Spara tid
Slösa inte tid på att byta förbrukningsartiklar – med ett bläckbehållarsystem kan du i princip fylla på och sedan glömma det hela. Utskrifter startar snabbt utan uppvärmningstid, med utskriftshastigheter på 15 sidor/minut*.

Spara energi
Sänk energiförbrukning och omkostnader med en svartvit EcoTank-skrivare. Den kan spara upp till 95 %* av energiförbrukningen jämfört med svartvita laserskrivare.

Mobil utskrift
Skriv ut var som helst på kontoret med Wi-Fi-anslutning och Epsons kostnadsfria appar för mobil utskrift*.

VIKTIGA FUNKTIONER

- **Bekväm utskrift utan stress, med bläck som motsvarar upp till fem tonerkassetter i en flaska***
  Spara upp till 90 % av utskriftskostnaderna* med den påfyllningsbara bläckbehållaren
- **A4-enkelfunktionsskrivare för svartvit utskrift**
  Utskrift i hög kvalitet från det ledande skrivarmärket med bläckbehållare som säljs över hela världen*
- **Förbruka mindre energi**
  Spara upp till 95 %* av energiförbrukningen när du byter från en laserskrivare*
- **En bläckflaska skriver ut upp till 5 000***
  Lägg bara till papper för utskrift med få ingrepp!
- **Snabb utskrift och trådlös anslutning ger dig möjlighet att skriva ut oavsett var du befinner dig**
  Mobil utskrift, utskriftshastighet på 15 sidor/minut* och ingen uppvärmningstid
- **Ett enkelt och problemfritt bläckbehållarsystem som fylls på från flaskor**
  EcoTank-flaskans luftflödessystem säkerställer dessutom att du inte spiller

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK	
Printing Method	Epson Micro Piezo™-skrivhuvud
Munstyckeskonfiguration	180 Munstycken svart
Minimal droppstorlek	3 pl
Bläckteknologi	Pigmenterat bläck
Utskriftsupplösning	1.440 x 720 DPI
Effekt	Enskild plats, Home Office, Skrivvbordsskrivare
Multifunktion	Utskrift
UTSKRIFT	
Utskriftshastighet ISO/IEC 24734	15 Sidor/min Monokrom
Maximal utskriftshastighet	32 Sidor/min Monokrom (vanligt papper)
Tid till första sidan	Monokrom8 Sekunder
Utskriftsvolymer	15.000 Sidor per månad Det maximala antalet utskrivna sidor per månad med utgångspunkt i skrivarens operativa prestanda, inklusive ISO-klassificerade utskriftshastigheter och pappershanteringskapacitet.
Färger	Black
Detaljerad information om utskriftshastigheter finns på http://www.epson.eu/testing.	
PAPPERSSPECIFIKATIONER OCH SENSORER	
Pappersformat	Rättsligt, A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C6 (kuvert), DL (kuvert), No. 10 (kuvert), Letter
Dubbelsidig	Nej
Kapacitet för utmatningspappersfack	30 Ark
Paper Tray Capacity	150 Ark Standard, 150 Fotoark
Passande pappersvikter	64 - 90g/m²
	Papperskompatibilitet kan variera beroende på skrivare. Det kan hända att media från tredje part inte är kompatibla. Se skrivarens användarhandbok online för lämpligt Epson-papper och notera att 300 g/m², i förekommande fall, är baserat på Epson Ultra Glossy Photo Paper
ALLMÄNT	
Energiförbrukning	14 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 0,7 Watt (sleep mode), 3 Watt Redo, 0,2 Watt (stänga av), TEC 0,14 kWh/week
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V
Mått	375 x 267 x 161 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	3,5 kg
Kompatibla operativsystem	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista x64, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2
Anslutningar	USB, WiFi, Wi-Fi Direct
WLAN-säkerhet	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)
Tjänster för mobil och molnutskrift	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver)
Strömförsörjning	100V, 110V, 220V, 240V
Colour	White
YTTERLIGARE FUNKTIONER	
Emulationer	ESC/P, ESC/P-R, GDI
PRODUCT SAFETY	
Product Safety Warnings	Innehåller 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Kan orsaka en allergisk reaktion. Följ alltid informationen på produktens etikett.
ANNAN	
Garanti	12 Månader Inlämning, 100.000 Sidor Garantiförlängning finns som tillval

LEVERANSOMFATTNING

- Garantidokument
- Uppställningsanvisning
- CD Manual
- Inks
- Huvudenhet

EPSON®

LOGISTIKINFORMATION

SKU	C11CG96402
Streckkod	8715946655420
Tillverkningsland	Filippinerna
Pallstorlek	5 Styck

1. Se epson.se/ecotankfootnotes

Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Support: +46 8-5051 3701
level.one@epson.se
www.epson.se

Finlandsgatan 10
164 74 Kista
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare.
Produktinformation kan ändras utan förvarning.
Last extracted: 2022-09-09