WorkForce DS-70

FICHE TECHNIQUE



Idéal pour les petits bureaux et les déplacements, ce scanner mobile permet de numériser efficacement les documents. Doté du logiciel Document Capture Pro et d'une connexion USB. Numérisez rapidement les documents en seulement 5,5 secondes par page.

Le DS-70 est facile à utiliser, à installer et à transporter grâce à son design compact. Alimentation par le câble USB fourni, une fois connecté à votre ordinateur portable ou PC. Son logiciel de capture de documents avec reconnaissance optique de caractères intégré permet de créer facilement des fichiers au format PDF indexable ou de convertir les documents en fichiers texte éditables. Les pilotes TWAIN permettent une intégration parfaite aux applications tierces.

Numérisation depuis n'importe où
Le design compact et la connectivité USB rendent le DS-70 facile à utiliser depuis n'importe où, notamment dans les espaces d'accueil, où il peut même se ranger facilement dans un tiroir.

Une organisation parfaite
Les logiciels fournis avec les modèles DS sont Document Capture Pro 2, Epson Scan 2.0 et intègrent la prise en charge du pilote TWAIN, facilitant la numérisation, l'enregistrement et le partage d'informations au sein de l'entreprise. Des fonctionnalités avancées de nommage de fichiers, de séparation et d'acheminement des documents font de la numérisation un processus simple et logique. Les utilisateurs peuvent enregistrer et envoyer des fichiers dans des formats courants tels que PDF, JPEG, TIFF, etc. La numérisation continue avec le mode d'alimentation automatique accélère le processus de numérisation, et le capteur CIS offre une numérisation instantanée sans aucun temps de préchauffage.

Flexibilité
La possibilité de numériser de nombreux types de documents fait de ce modèle un atout fiable. Il prend en charge les papiers de 35 g/m² à 270 g/m² et les documents pouvant atteindre 1,8 m de longueur.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Design compact et léger**
  Numérisez où que vous soyez avec la gamme de scanners mobiles d'Epson
- **Connexion USB**
  Pour recharger, branchez simplement le scanner sur un ordinateur portable ou un PC, où que vous soyez.
- **Vitesses de numérisation élevées : 5,5 secondes par page**
  Numérisez efficacement les documents, cartes de visite, et autres, de 35 g/m2 à 270 g/m2, et des supports jusqu'à une longueur de 1,8 mètre
- **Fonction de « numérisation continue » avec le mode d'alimentation automatique**
  Gagnez en productivité en accélérant vos tâches de numérisation
- **Numérisation rapide et facile**
  Avec le logiciel Epson inclus, vous pouvez enregistrer et envoyer des fichiers dans des formats courants tels que PDF, JPG, TIFF et beaucoup d'autres.

EPSON®

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE	
Type de scanner	Scanner mobile
Résolution optique (chargeur automatique de documents)	600 DPI (ppp) x 600 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
Résolution de la numérisation	600 DPI (ppp) x 600 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
Formats de papier	Legal, Cartes de visite, A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), A7, A8, B5, B6, Carte postale, Letter, Cartes en plastique
Profondeur de couleur	Entrée: 48 Bits Couleur / 16 Bits Monochrome , Sortie: 24 Bits Couleur / 8 Bits Monochrome
Catégorie	Design extrêmement compact, Bureau général
SCANNER	
Source de lumière	Technologie ReadyScan LED
Résolution de sortie	600 DPI (ppp)
VITESSE DE NUMÉRISATION	
Vitesse de numérisation	Monochrome :5,5 s par page - Couleur :5,5 s par page mesuré avec format : A4 , résolution : 200 / 300 dpi
GESTION DU PAPIER	
Capacité du chargeur d'originaux	1 Feuilles
Grammage papier du chargeur automatique de documents	Chargement auto.: 35 - 270 g/m², Chargement manuel:35 - 270 g/m²
Fiabilité, cycle d'utilisation quotidien	300 pages
Numérisation recto/verso	Non
FONCTIONS DE NUMÉRISATION	
Caractéristiques	One keypress, Dégradation de couleur RGB, Suppression des pages blanches, Suppression des trous de perforation, Traitement de l'image avancé, Réglages prédéfinis, Division de gamme automatique, Correction automatique du biais, Détection automatique N/B ou couleurs, Correction de couleurs RGB, Rotation automatique de l'image, Amélioration du texte, Amélioration des bords, Fonction cropping améliorée pour l'adaptation automatique de la taille, Détramage
Formats de sortie	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, Numérisation vers PDF permettant des recherches, PDF/A, PNG
Volume de numérisation	300 pages par jour
CONNECTIVITÉ	
Connexions	USB Hi-Speed : compatible avec la norme USB 2.0
INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Dimensions du produit	272 x 47 x 34 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	0,27 kg
Pilote	TWAIN, WIA, ISIS, SANE (Linux), ICA (Mac)
Logiciels inclus	Document Capture Pro, Epson Scan 2
Systèmes d'exploitation compatibles	Mac OS 10.6+, Windows 10, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP
Humidité de l'air	fonctionnement 10% - 85%, Stockage 10% - 90%
Température	fonctionnement 5°C - 35°C, Stockage -25°C - 60°C

CONTENU DE LA BOÎTE

- Câble USB

EPSON®

ACCESSOIRES EN OPTION

- Maintenance Sheet (set of 2)
  B12B819481
- Carrier Sheet
  B12B819451

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	B11B252402
Code EAN	8715946662831
Dimensions de l'emballage individuel	360 x 350 x 320 mm
Poids du carton	0 Kg
Pays d'origine	Chine
Taille de palette	60 Pièces

Epson France S.A.S.
Immeuble Harmony
22 rue Dora Maar
93400 Saint Ouen sur Seine
Information : 09 74 75 04 04

Support technique

Chat en ligne sur www.epson.fr
Produits sous et hors garantie : 09 74 75 04 04. (Tarif d'une communication locale hors coût liés à l'opérateur)

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.
Last extracted: 2026-09-23