EcoTank L3110

VERI SAYFASI





Bu ürün için tanımlama yok. Daha fazla bilgi için Epson ilgilisine başvurunuz.

TEMEL ÖZELLIKLER

EPSON
EXCEED YOUR VISION

ÜRÜN TEKNIK ÖZELLIKLERI

TEKNOLOJI	
Baskı Yöntemi	Epson Micro Piezo™ baskı kafası
Asgari damlacık boyutu	3 pl, Değişken Boyutlu Damlacık Teknolojisiyle
Mürekkep teknolojisi	Dye Ink
Baskı çözünürlüğü	5.760 x 1.440 İnç başına nokta
Ağızlık yapılandırması	180 Ağızlıklar Siyah, 59 Renk başına nozül
Kategori	Tekli yer, Home Office
Çok işlevli	Baskı, Tarama, Kopya
BASKI	
Baskı hızı ISO/IEC 24734	10 Sayfa/dk. Tek renkli, 5 Sayfa/dk. Colour
Maksimum Baskı Hızı	15 Sayfa/dk. Colour (düz kağıt), 33 Sayfa/dk. Tek renkli (düz kağıt), 69 Saniye her 10 x 15 cm fotoğraf için (Epson Premium Parlak Fotoğraf Kağıdı)
Baskı hızları hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu web sitesini ziyaret edin:http://www.epson.eu/testing	
TARAMA	
Tarama Çözünürlüğü	600 İnç başına nokta x 1.200 İnç başına nokta (yatay x dikey)
Tarayıcı Türü	Dokunmaktik görüntü sensörü (CIS)
Tek taraflı tarama hızı (A4 siyah)	200 İnç başına nokta; , 11 sec. with flatbed scan
Tek taraflı tarama hızı (A4 renkli)	200 İnç başına nokta; , 32 sec. with flatbed scan
Çıktı formatları	BMP, JPEG, TIFF, PDF
KAĞIT / MALZEME KULLANIMI	
Kağıt tepsisi sayısı	1
Kağıt Formatları	C6 (zarf), B5 (17,6x25,7 cm), A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), Legal, Kullanıcı tanımlı, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, Mektup, No. 10 (zarf), DL (zarf), 16:9
Çift taraflı	Manuel
Kağıt tepsisi kapasitesi	100 Sayfa Standart, 100 Sayfa maksimum, 20 Fotoğraf Sayfası
Ortam İşleme	Borderless print (up to 10 x 15cm)
GENEL	
Enerji tüketimi	12 W (bağımsız fotokopi, ISO/IEC 24712 şablonu), 0,4 W (uyku modu), 3,9 W Hazır, 0,2 W (kapalı)
Ürün boyutları	375 x 347 x 179 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)
Ürün ağırlığı	3,9 kg
Gürültü düzeyi	6,5 B (A) Epson Premium Parlak Fotoğraf Kağıdı/Fotoğraf RPM modu ile - 52 dB (A) Epson Premium Parlak Fotoğraf Kağıdı/Fotoğraf RPM modu ile
Uyumlu İşletim Sistemleri	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Sürüm
Dahil edilen Yazılım	Epson Tarama
Colour	Black
DIĞER	
Garanti	12 Aylar servis merkezinde, 30.000 Sayfa İsteğe bağlı garanti uzatma mevcut

LOJISTIK BILGILERI

SKU	C11CG87401
Barkod	8715946652313
Menşe Ülke	Filipinler
Palet boyutu	6 Parça

EcoTank L3110

TESLIMAT IÇERIĞI

- Yazılım (CD)
- Talimat
- Güç kablosu
- Ana cihaz (ünite)
- Garanti belgesi
- 4 x 70 ml ayrı mürekkep şişesi (Bk,C,Y,M) + 1 ekstra siyah mürekkep şişesi

INK BOTTLE COMPATIBILITY

●	103
●	103
●	103
●	103



INK BOTTLE YIELD DATA



	●	● ● ●
Included	8.100 Sayfalar*	6.500 Sayfalar*
Replacement	4.500 Sayfalar*	7.500 Sayfalar*

* ISO/IEC 24711/24712 veya ISO/IEC 29102/29103'e dayalı yaklasık sayfa verimidir. Gerçek verim basılan görüntülere ve kullanım kosullarına göre degisiklik gösterir. Daha fazla bilgi edinmek için www.epson.eu/pageyield adresini ziyaret edin.

Epson Erişim Hattı
Telefon: (0212) 3360303
Faks: (0212) 3360304
bilgi@epsonerisim.com

www.epson.com.tr

Ticari markalar ve tescilli ticari markalar Seiko Epson Corporation Şirketi'nin veya ilgili sahiplerinin malıdır.
Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.