Data Sheet

1 m DisplayPort 1.4-kabel - VESA-certifierad

Product ID: DP14MM1M

Denna DisplayPort 1.4-kabel låter dig ansluta din bärbara eller stationära dator med DP till en skärm, TV eller projektor med ultrahög upplösning på 8k.

DP-bildskärmskabeln ger dig den viktiga sista länken i dina konfigurationer för ljud/video och är idealisk för:

- Levererar bättre presentationer
- Visar digital väggskyltning i hög upplösning
- Skapar iögonfallande bilder för fotografi, videografi och kinematografi
- Skapa verklighetstrogna spel

VESA®-certifierad

Denna DP-kabel är VESA-certifierad för att säkerställa fullständig överensstämmelse och effektiv funktion hos den högre länkhastigheten för HBR3. Den har testats för att möta alla DP 1.4-specificationer för att säkerställa kvalitet och tillförlitlighet.

Upplev det senaste som DisplayPort 1.4 har att erbjuda

Denna 8K DisplayPort-kabel stöder alla DP 1.4-funktioner:

- Upplösningar på upp till 8K (7680x4320) vid 60Hz, bakåtkompatibel med 5K (5120x2880) vid 60Hz och 4K (4096x2160) vid 120Hz och tidigare generationer av DP
- High Bit Rate 3-bandbredd (HBR3) på upp till 32,4 Gbit/s
- HDR (High Dynamic Range) för högre kontrastförhållande och levande färger
- Multi-Stream Transport (MST) för kedjekoppling av flera skärmar
- Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Vidarebefordra felkorrigering
- 32 okomprimerade digitala ljudkanaler
- HDCP 2.2

Flexibel kabel och kontakter med lås

Kabeln har en tunnare 0,02 mm²-konstruktion som möjliggör flexiblare installationer utan trassel, vilket är perfekt för externa arbeten. Varje kontakt har lås som ger säkra anslutningar mellan dina enheter.

DP14MM1M täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

RoHS Compliant Available

Användning

- Levererar bättre presentationer med 8K-projektorer
- Anslutningar till flera skärmar på en vägg med digitala skyltar
- Anslut datorer till 8K-bildskärmar: idealiskt för kreativa yrkesmän
- Anslut en spelkonsol till en 8K UHD TV

Funktioner

- Levererar högkvalitativa anslutningar med en VESA-certifierad DisplayPort-kabel
- Få högupplöst DisplayPort-video med upplösningar på upp till 8K@60Hz med denna 8K DisplayPort-kabel
- Få högre kontrastförhållande och levande färger med HDR-stöd
- Installera denna flexibla 0,02 mm² DP-bildskärmskabel med minimalt trassel, eller ta med dig den för externa arbeten
- Livstidsgaranti och garanterad tillförlitlighet

	Warranty	Lifetime
Hårdvara	Antal ledare	19
	Brandteknisk klass	VW-1 Rated
	Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
	Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning
	Kontaktplätering	Guld
Kontakt(er)	Connector A	1 - DisplayPort (20-stifts) Hane
	Connector B	1 - DisplayPort (20-stifts) Hane
Utseende	Färg	Svart
	Kontakttyp	Med lås
	Produktbredd	12 mm [0.5 in]
	Produkthöjd	10 mm [0.4 in]
	Produktlängd	1 m [3.3 ft]
	Produktvikt	77 g [2.7 oz]
	Tråddimension	34 AWG
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	77 g [2.7 oz]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - DisplayPort-kabel

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.