FastFoto FF-680W



DATASHEET / BROCHURE



Digitaliser din trykte fotosamling hurtigt og nemt med FastFoto FF-680W. Scan, optimer og del masser af fotos med nogle få klik via denne brugervenlige Wi-Fi-scanner med automatisk dokumentføder og medfølgende software. Derudover er den intelligent nok til at hente eventuelle noter på bagsiden af fotos for at bevare minderne i mange år fremover.

Værdifulde familiefotos bør ikke gå tabt i støvede æsker - de fortjener at blive delt med familie og venner. FastFoto AA-680W med medfølgende software er en hurtig og problemfri løsning. Med den automatiske arkføder kan denne Wi-Fi-scanner hurtigt digitalisere selv de største af familiens fotoalbum. Imponerende, automatiserede funktioner optimerer dine fotos, så de er klar til deling med nogle få klik.

Hurtig og effektiv
Undgå besværlig og tidskrævende digitalisering af dine udskrevne fotos - denne automatiske dokumentføder kan scanne op til 30 fotos på 30 sekunder*. Scan standardfotos, kvadratiske fotos, panoramafotos og polaroidfotos fra 9 x 13 cm op til 21 x 91 cm (panorama). Og den kan intelligent registrere, hvornår bagsiden af et foto skal scannes - for at scanne særlige håndskrevne noter.

Behandling af tusindvis af fotos er hurtigt og nemt
Du kan vælge at redigere fotos manuelt, og der er en pakke med imponerende, automatiske funktioner, som du kan vælge for at sikre, at fotos er klar til deling. Dette omfatter beskæring, rotation, gendannelse af farver i falmede fotos og forbedring af lysstyrke, kontrast og farver. Der er også mulighed for automatisk at gemme både en forbedret og oprindelig version af scanningen - perfekt, hvis du ønsker en uredigeret sikkerhedskopi.

Deling og lagring af filer er nemt
Vælg en filtype, der passer til dine behov: små og nemme at dele JPEG-filer eller store TIFF-filer for maksimal billedkvalitet. Med FastFoto-software kan du dele billeder via e-mail og automatisk uploade billeder til cloud-tjenester som Dropbox og Google Drive*.

Alsidig
Den kan arkivere et udvalg af enkelt- eller dobbeltsidede dokumenter med 45 sider pr. minut*, vertikalt op til A4, herunder panoramabilleder. Og takket være OCR-software kan scannede dokumenter redigeres i Word eller Excel, og der kan søges i PDF-filer.

NØGLEFUNKTIONER

- **Scanner 30 fotos på 30 sekunder***
  Hurtig scanning af dine fotoalbum med denne hurtige scanner med automatisk føder
- **Beskær, roter og optimer farver og kontrast automatisk**
  Gør gamle billeder bedre for at bevare dem i mange år fremover
- **Opret filer, der kan deles, for at opnå maksimal billedkvalitet**
  Uanset om du vil gemme filer digitalt som JPEG-filer eller forbedre dem som TIFF-filer, så de kan udskrives i større skala
- **Indstil automatisk upload til Dropbox og Google Drive***
  Del nemt fotos online
- **Scan standardsfotos, kvadratiske fotos, panoramafotos og polaroidfotos fra 9 x 13 cm op til 21 x 91 cm (panorama)**
  Den intelligente ScanSmart-software indfanger bagsiden af fotoet og opfanger disse særlige håndskrevne noter.

EPSON®

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK	
Scannertype	Scanner med dokumentføder
Optisk opløsning	Main600 DPI x Sub600 DPI
Scanningsområde (maks.)	216 mm x 910 mm (vandret x lodret)
Farvedybde	, Udgang: 24 Bits Farve / 8 Bits Monokrom
Ultrasonic Sensor	Yes
SCANNERE	
Optical Sensor	CIS (Contact Image Sensor)
Lyskilde	RGB LED
Output Resolution	300, 600 DPI
SCAN SPEED	
Scanningshastighed	Monokrom:45 Sider/min - Farve:45 Sider/min measured with Size: A4 , Resolution: 300 dpi
PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER	
Automatic Document Feeder Type	Single pass dual scanning
Paper Tray Capacity	100 Ark Standard, 36 Fotoark
Dobbeltsidet scanning	Ja
SCANNING FEATURES	
Funktioner	Spring tomme sider over, Fjernelse af hul, Automatisk korrektion skæv stilling, Automatisk billeddrejning, Forbedret cropping-funktion til automatisk størrelsestilpasning, Automatic Folder Creation, Scan to Cloud Storage
Udlæsningsformater	JPEG, TIFF, PDF, Scanning til søgbar PDF, PDF/A
Billedforbedring	Farvekorrektion, Farvegendannelse
Advanced document integration	Scan til e-mail, Scanning til netværksmappe
CONTROLLERENS TILSLUTNING	
Tilslutninger	USB 3.0, Trådløst LAN IEEE 802.11b/g/n
GENERELT	
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Energiforbrug	18 Watt (Operation), 9,2 Watt Ready, 1,4 Watt (sleep mode), 0,1 Watt (sluk)
Mål	296 x 169 x 176 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	3,7 kg
Medfølgende software	Epson FastFoto, Epson ScanSmart
Kompatible operativsystemer	Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Windows 10, Windows 11 or later, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit)

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	B11B237401
Stregkode	8715946654270
Oprindelsesland	Indonesien
Pallestørrelse	9 Styk

FastFoto FF-680W

MEDFØLGER VED KØB

- CD Manual
- Bæreark
- Driver og hjælpeprogrammer
- External AC power adapter with power cord
- Hovedapparat
- Vejledning til hurtig start
- USB-kabel

OPTIONAL ACCESSORIES

- Valsesæt
  B12B819031
- Transportørark
  B12B819051

Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 32 72 92 10
Salgshotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Epson Danmark
Vibeholms Alle 15 (gavlen)
2605 Brøndby
Danmark

1. Se epson.dk/scannerfootnotes

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.
Last extracted: 2024-03-10