EcoTank ET-M1180



FICHA TÉCNICA



Esta intuitiva impresora EcoTank de bajo coste total de propiedad, incluye tinta suficiente para imprimir 11 000 páginas, además de conectividad Wi-Fi, USB y Ethernet.

Impresora EcoTank monocromo para entorno empresarial con conectividad Wi-Fi, con un coste total de propiedad extremadamente bajo y con un diseño elegante, compacto y fácil de usar. Podrás imprimir hasta 11 000 páginas con la tinta incluida, que se presenta en una botella y permite rellenar la tinta cómodamente y sin mancharse. Incluye conectividad Wi-Fi, USB y Ethernet, compatibilidad con PCL y un tiempo rápido de impresión de la primera página de seis segundos para mantener un alto nivel de productividad.

Ahorra dinero
El alto rendimiento de la tinta combinado con el reducido consumo energético de la inyección de tinta de Epson aportan un TCO reducido y un coste por página competitivo.

Ahorra tiempo
Esta fiable impresora sin cartuchos cuenta con un sistema de rellenado de tinta perfeccionado y con unas botellas de tinta fáciles de usar, gracias a lo cual la intervención manual se reduce al mínimo. La impresora presenta un diseño innovador y compacto que se caracteriza por tener el depósito de tinta en la parte frontal, lo que permite visualizar claramente los niveles de tinta y facilita el rellenado. Gracias a su rápido tiempo de impresión de la primera página (FPOT) de seis segundos partiendo del modo stand-by y a su velocidad de impresión de 20 ppm, no necesitarás esperar a que terminen de imprimirse los trabajos.

Ahorra energía
A diferencia de una impresora láser, nuestra tecnología de inyección de tinta no necesita calor durante el proceso de impresión, lo que favorece que el consumo de energía sea bajo y permite reducir las facturas de electricidad.

Conectividad
La conectividad Wi-Fi, USB y Ethernet, junto a su compacto tamaño, permiten colocarla cómodamente sobre un escritorio y conectarla al ordenador de sobremesa o portátil del usuario.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Bajo TCO y menor consumo energético**
  Mantén los costes de impresión extremadamente bajos
- **Tinta de alto rendimiento**
  Imprime hasta 11 000 páginas con la tinta incluida
- **Ahorra tiempo**
  Rápida impresión de la primera página (FPOT)
- **Ideal para la empresa**
  Impresión a doble cara y compatibilidad con PCL
- **Fácil conectividad**
  Wi-Fi, USB y Ethernet

EPSON®

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Método de impresión	Cabezal de impresión PrecisionCore™ TFP
Configuración inyectores	400 Inyectores negro
Tamaño máximo gota	2,8 pl
Tecnología de tinta	Pigment ink
Categoría	Home Office, Pequeña oficina, Office Workgroup
Multifunción	Impresión

IMPRESIÓN

Tiempo de salida de primera página	Monocromo6 segundos
Velocidad de impresión ISO/IEC 24734	20 páginas/minuto Monocromo
Velocidad de impresión dúplex ISO/IEC	9 páginas A4/min. Monocromo
Máxima velocidad de impresión	39 páginas/minuto Monocromo (Papel Normal 75 g/m²)
Resolución de impresión	1.200 x 2.400 ppp
Ciclo de trabajo	5.000 páginas mensuales Número máximo de páginas impresas al mes, basado en las capacidades de rendimiento de la impresora, incluidas las capacidades de uso del papel y las velocidades de impresión conformes con ISO.
CICLO DE CARGA DE TRABAJO RECOMENDADO	200 - 1.500 páginas mensuales
Colores	Negro

Para obtener más detalles sobre las velocidades de impresión, visita http://www.epson.eu/testing.

CONECTIVIDAD

Protocolos de impresión en red	IPP, LDP, Puerto 9100, WSD
Protocolos para gestión de redes	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Interfaces	USB de alta velocidad - Compatible con la especificación USB 2.0, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Wi-Fi Direct, LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4)
Seguridad WLAN	WEP 64 bits, WEP 128 bits, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)
Protocolos de red	TCP/IPv4, TCP/IPv6

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Formatos papel	A4 (21.0x29,7 cm), Legal, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, DL (sobre), C6 (sobre), No. 10 (sobre), Carta
Peso del papel adecuado	64 - 256g/m² La compatibilidad del papel puede variar según la impresora. Es posible que los soportes de impresión de otras marcas no sean compatibles. Consulta la Guía de usuario online de la impresora para ver qué papeles Epson son los adecuados y ten en cuenta que el gramaje de 300 g/m², cuando corresponda, se basa en el Epson Ultra Glossy Photo Paper
Dúplex	Sí (papel normal A4)
Capacidad de la bandeja de salida	100 Hojas
Capacidad de la bandeja de papel	250 Hojas Estándar
Bandejas de papel estándar	Bandeja de papel de 250 hojas
Capacidad máxima de entrada de papel	250
Recorrido del papel posterior (soportes especiales)	SÍ
Número de bandejas de papel	1

EcoTank ET-M1180

INCLUYE

- Impresora
- 2 botellas de tinta
- Certificado de garantía
- Cable de alimentación

EPSON®

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

GENERAL	
Número recomendado de usuarios	Desde1 a3
consumo de energía	0,7 vatio (modo de ahorro), 14 vatio (impresión), 3,4 vatio Preparado, 0,2 vatio (desconectar), TEC 0,12 kWh por semana
Voltaje de suministro	AC 220 V - 240 V
Dimensiones del producto	375 x 347 x 151 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	4,3 kg
nivel de ruido	6,9 B (A) conforme a patrón ISO 7779 con Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM Modus - 56 dB (A) conforme a ISO 9226
Sistemas operativos compatibles	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bits), Windows XP SP3 or later (32-bit), XP Professional x64 Edition SP2
Potencia acústica	Operación:6,9 B (A)
Presión acústica	Operación:56 dB (A)
Servicios de impresión móvil y en nube	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Google Cloud Print
Alimentación	220 V, 240V
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES	
Memoria	512 MB
Tarjetas memoria	n/d
PRODUCT SAFETY	
Product Safety Warnings	Contiene 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Puede provocar una reacción alérgica. Sigue siempre la información de la etiqueta del producto.
OTRAS FUNCIONES	
Emulaciones	PCL5e, PCL6, PCL5c
OTROS	
Garantía	12 meses Servicio in situ, 100.000 páginas Ampliación de garantía opcional disponible

CONSUMIBLES

● Papel Business Inkjet A4 de Epson, 80 g/m², 500 hojas	C13S450075	
● Botella de tinta negra pigmentada EcoTank 111	C13T03M140	6.000 pages
● Kit de mantenimiento	C13T04D100	
● Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 hojas	C13S041569	
● Papel mate A4 de Epson, 167 g/m², 50 hojas	C13S041256	
● Papel fotográfico brillante de Epson (100 × 150 mm), 200 g/m², 100 hojas	C13S042548	
● Photo Paper Glossy - 10x15cm - 50 Hojas	C13S042547	
● Papel fotográfico brillante de Epson (100 × 150 mm), 200 g/m², 500 hojas	C13S042549	
● Papel fotográfico brillante de Epson (130 × 180 mm), 200 g/m², 50 hojas	C13S042545	
● Photo Paper Glossy - A4 - 20 Hojas	C13S042538	
● Photo Paper Glossy - A4 - 50 Hojas	C13S042539	
● Papel inkjet de calidad fotográfica A4 de Epson, 102 g/m², 100 hojas	C13S041061	
● Papel fotográfico brillante Premium de Epson (100 × 150 mm), 255 g/m², 80 hojas	C13S042167	
● Papel fotográfico brillante Premium A4 de Epson, 255 g/m², 30 hojas	C13S042169	
● Premium Glossy Photo Paper - 10x15cm - 20 Hojas	C13S041706	
● Premium Glossy Photo Paper - 10x15cm - 40 Hojas	C13S042153	
● Papel fotográfico brillante Premium de Epson (130 × 180 mm), 255 g/m², 30 hojas	C13S042154	
● Premium Glossy Photo Paper - A4 - 15 Hojas	C13S042155	
● Premium Glossy Photo Paper - A4 - 20 Hojas	C13S041287	
● Premium Glossy Photo Paper - A4 - 50 Hojas	C13S041624	
● Premium Semi-Gloss Photo Paper - 10x15cm - 50 hojas	C13S041765	
● Papel fotográfico semibrillante Premium A4, 251 g/m², 20 hojas	C13S041332	
● Ultra Glossy Photo Paper - 10x15cm - 20 Hojas	C13S041926	
● Ultra Glossy Photo Paper - 10x15cm - 50 Hojas	C13S041943	
● Ultra Glossy Photo Paper - 13x18cm - 50 Hojas	C13S041944	
● Ultra Glossy Photo Paper - A4 - 15 Hojas	C13S041927	

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	C11CG94402
Código de barras	8715946655284
País de origen	Filipinas
Tamaño de la paleta	2 unidad

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55
www.epson.es

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n'Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios.
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.
Last extracted: 2026-06-11

EcoTank ET-M1180

DATOS SOBRE RENDIMIENTO DE TINTA



111

● 6.000 páginas*

* Rendimiento de impresión aproximado según la norma ISO/IEC 24711/24712 o ISO/IEC 29102/29103. El rendimiento real puede variar en función de las imágenes impresas y las condiciones de uso. Para obtener más información, visita www.epson.eu/pageyield

1. Para obtener más información, consulta en epson.es/ecotankfootnotes

EPSON®