WorkForce DS-870



DATASHEET / BROCHURE



Højhastighedsscanning med avancerede og brugervenlige funktioner, der sikrer hurtig og effektiv dokumenthåndtering.

Skab et bedre arbejdsmiljø med støtte fra en af verdens førende producenter af dokumentscanningsløsninger. Med sin brancheførende ydeevne og brugervenlige funktioner kombinerer WorkForce DS-870 scanning af store mængder dokumenter med behovet for sikker dokumenthåndtering og hjælper dig med at holde styr på dine papirer.

Mængde og hastighed
Med en 100-siders automatisk dokumentføder(ADF), en scanningshastighed på 65 sider/min. eller 130 billeder/min. og kontinuerlig scanning med automatisk indfødning løser WorkForce DS-870 større opgaver både hurtigt og effektivt. Den er desuden udstyret med højhastigheds-USB 3.0 med TWAIN-, WIA- og ISIS-drivere til hurtig dataoverførsel, der samtidig giver forbedret kompatibilitet med dokumentstyringssystemer.

Effektiv dokumentbehandling
Med Epsons mest omfattende mediehåndtering fra 27 g/m2 til 413 g/m2 og scanningsfunktion til lange ark på op til 6.096 mm behøver brugerne ikke bekymre sig om variationer i de dokumenter, de skal scanne. Langsom tilstand reducerer dokumentfriktion, idet rullernes hastighed reduceres, hvilket gør det nemmere at scanne skrøbelige eller beskadigede dokumenter uden at øge filstørrelsen. Det aktive separationsrullesystem forhindrer dobbeltfødning og sikrer, at hvert eneste ark bliver scannet. Ydermere gør funktionen til at ignorere dokumenter efter registrering af dobbeltfødning (DFDS – Double Feed Detection Skip), at du kan scanne vanskelige medier, såsom konvolutter og dokumenter med post-its.

Software til billedforbedring og dokumentstyring
Epson Scan 2.0-softwaren gør det nemt at redigere billeder ved hjælp af funktioner som skævhedskorrektion og automatisk rotation, og Document Capture Pro er den brugervenlige løsning til registrering og lagring af elektroniske dokumenter med et enkelt tryk på en knap.

NØGLEFUNKTIONER

- **Hurtig og effektiv scanning**
  100-siders ADF og en scanningshastighed på 65 sider/min.
- **Mindre vedligeholdelse**
  Aktivt separationsrullesystem, der forhindrer dobbeltfødning
- **Valgfri flatbedscanner**
  Vælg konverteringssættet eller opret forbindelse til DS-5500 (A4) eller DS-50000 (A3)
- **Automatisk scanningstilstand**
  Behandl hurtigt fysiske dokumenter i håndterbare mængder.

EPSON®

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK	
Scannertype	Scanner med dokumentføder
Optisk opløsning (ADF)	600 DPI x 600 DPI (vandret x lodret)
Scanningsopløsning	600 DPI x 600 DPI (vandret x lodret)
ADF Minimum Document Size	50,8 mm x 50,8 mm (vandret x lodret)
ADF Maximum Document Size	215,9 mm x 6.096 mm (vandret x lodret)
Papirformater	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, B5, B4, Letter, Juridisk, Postkort, Visitkort, Platikkort
Farvedybde	Indgang: 30 Bits Farve / 10 Bits Monokrom , Udgang: 24 Bits Farve / 8 Bits Monokrom
Ultrasonic Sensor	Yes
Category	Høj kapacitet, Hovedkontor
SCANNERE	
Lyskilde	ReadyScan-LED-teknik
Output Resolution	1200 DPI
LC-display	Type: Farve, Diagonal:3,7 cm
SCAN SPEED	
Scanningshastighed	Monokrom:65 Sider/min - Farve:65 Sider/min measured with Size: A4 , Resolution: 200 / 300 dpi, Monokrom:130 Billeder/min - Farve:130 Billeder/min measured with Size: A4 , Resolution: 200 / 300 dpi
PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER	
Paper Setting Capacity	100 Ark
Papirvægt	Auto loading: 27 - 413 g/m²
Automatic Document Feeder Type	Single pass dual scanning
Reliability Daily Duty Cycle	10.000 Sider
Automatisk dokumentindføring	100 Sider
Dobbeltsidet scanning	Ja
SCANNING FEATURES	
Funktioner	RGB farvetab, Avanceret farveudfald/forstærk, Spring tomme sider over, A3-sammenlægningsfunktion, Fjernelse af hul, Udvidet billedbearbejdning, Fordefinerede indstillinger, Automatisk korrektion skæv stilling, Automatisk multidokument-genkendelse, Dobbelt billedudlæsning (kun Windows), Automatisk billeddrejning, Tekstforbedring, Kantforbedring, Barcode Recognition, Manual / Automatic Job Separation, Scan to Cloud Storage
Udlæsningsformater	BMP, JPEG, TIFF, Scanning til multi-TIFF, PDF, Scanning til søgbar PDF, PDF/A, PNG
File compression features	Hardware JPEG compression, TIFF Compression (JPEG(7) , CITT G4, LZW), PDF Compression
Advanced document integration	Scan til e-mail, Scanning til FTP, Scanning til Microsoft SharePoint®, Scanning til udskrift, Scanning til web-mappe
Scanningsvolumen	10.000 Sider pr. dag
CONTROLLERENS TILSLUTNING	
Tilslutninger	USB 2.0, USB 3.2 Gen 1x1
GENERELT	
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	296 x 169 x 167 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	3,6 kg
Driver	TWAIN, WIA, ISIS (web-download), SANE (Linux), WIA (Windows), ICA (Mac)
Medfølgende software	Document Capture Pro, Epson Device Admin, Epson Scan 2
Kompatible operativsystemer	Mac OS 10.6+, Windows 10, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows XP SP3
Lydeffekt	Drift:6,7 B (A)
Lydtryk	Drift:51 dB (A)
Luftfugtighed	Drift 15% - 80%, Opbevaring 15% - 85%
Temperatur	Drift 5° C - 35° C, Opbevaring 25° C - 60° C
Options	Roller Assembly Kit

MEDFØLGER VED KØB

- Strømkabel
- Hovedapparat
- Warranty card
- Opstillingsvejledning
- Strømadapter
- USB-kabel
- Driver og hjælpeprogrammer

EPSON®

PRODUKTSPECIFIKATIONER

SCANNE

Optisk opløsning	500 DPI x 600 DPI (vandret x lodret)

WorkForce DS-870

MEDFØLGER VED KØB

- Strømkabel
- Hovedapparat
- Warranty card
- Opstillingsvejledning
- Strømadapter
- USB-kabel
- Driver og hjælpeprogrammer

EPSON®

OPTIONAL ACCESSORIES

- Transportørark
  B12B819051
- Rengøringssæt
  B12B819291
- Valsesæt
  B12B819711
- Papirjusteringsplade
  B12B819691
- Valsesæt
  B12B819031
- Flatbed Scanner Conversion Kit V39II
  B12B819011FD

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	**B11B250401**
Stregkode	**8715946660813**
Oprindelsesland	**Indonesien**
Pallestørrelse	**8 Styk**

Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 32 72 92 10
Salgshotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Epson Danmark
Vibeholms Alle 15 (gavlen)
2605 Brøndby
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.