WorkForce DS-970



Scanning på produktionsniveau med avancerede og brugervenlige funktioner, der sikrer hurtig og effektiv dokumenthåndtering.

Skab et bedre arbejdsmiljø med støtte fra en af verdens førende producenter af dokumentscanningsløsninger. Når dit mål er at få dokumenter hurtigt frem til det rette sted, kan du roligt sætte din lid til WorkForce DS-970 - Epsons hurtigste scanner. Høj ydeevne kombineret med udholdenhed og brugervenlige funktioner, der sætter dig i stand til at styre dine dokumenter.

Ultimativ ydeevne

Epsons hurtigste A4-dokumentscanner tilbyder den bedste ydeevne i sin klasse[1]. Med en 100-siders automatisk dokumentføder, en scanningshastighed på 85 sider/170 billeder i minuttet og kontinuerlig scanning med automatisk fremføring løser WorkForce DS-970 større opgaver både hurtigt og effektivt. Rul let igennem prædefinerede jobs med det intuitive panel og send dine dokumenter til rette sted med blot et par enkelte tryk på en knap. TWAIN-, WIA- og ISIS-drivere giver forbedret kompatibilitet med dokumentstyringssystemer.

Effektiv dokumentbehandling

Bevar kontrollen over dokumentprocessen med en scanner, der kan scanne en bred vifte af medier fra 27 g/m2 til 413 g/m2 samt en scanningsfunktion til lange ark på op til 6.096 mm. Langsom tilstand reducerer dokumentfriktion, idet rullernes hastighed reduceres, hvilket gør det nemmere at scanne skrøbelige eller beskadigede dokumenter uden at øge filstørrelsen. Det aktive separationsrullesystem forhindrer dobbeltfødning af dokumenter og sørger for, at alle papirer bliver scannet. Funktionen til at ignorere dokumenter efter registrering af dobbeltfødning gør, at du kan scanne vanskelige medier som konvolutter og dokumenter med post-its.

DATASHEET / BROCHURE



NØGLEFUNKTIONER

- **Højhastighedsscanning**
  100-siders automatisk dokumentføder og en scanningshastighed på 85 sider/min. (170 billeder/min.)
- **Mindre vedligeholdelse**
  Aktivt separationsrullesystem, der forhindrer dobbeltfødning
- **Indbygget beskyttelse**
  Ultralyds- og papirbeskyttelsessensorer til registrering af behandlingsfejl
- **Valgfri flatbedscanner**
  Vælg konverteringssættet eller opret forbindelse til DS-5500 (A4) eller DS-50000 (A3)
-

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK	
Scannertype	Scanner med dokumentføder
Optisk opløsning (ADF)	600 DPI x 600 DPI (vandret x lodret)
Scanningsopløsning	600 DPI x 600 DPI (vandret x lodret)
ADF Minimum Document Size	50,8 mm x 50,8 mm (vandret x lodret)
ADF Maximum Document Size	215,9 mm x 6.096 mm (vandret x lodret)
Papirformater	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B4, B5, B6, Letter, Juridisk, Postkort, Visitkort, Platikkort
Farvedybde	Indgang: 30 Bits Farve / 10 Bits Monokrom , Udgang: 24 Bits Farve / 8 Bits Monokrom
Ultrasonic Sensor	Yes
Category	Høj kapacitet, Hovedkontor
SCANNERE	
Lyskilde	ReadyScan-LED-teknik
Output Resolution	1200 DPI
LC-display	Type: Farve, Diagonal:3,7 cm
SCAN SPEED	
Scanningshastighed	Monokrom:85 Sider/min - Farve:85 Sider/min measured with Size: A4 , Resolution: 200 / 300 dpi, Monokrom:170 Billeder/min - Farve:170 Billeder/min measured with Size: A4 , Resolution: 200 / 300 dpi
PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER	
Paper Setting Capacity	100 Ark
Papirvægt	Auto loading: 27 - 413 g/m²
Automatic Document Feeder Type	Single pass dual scanning
Reliability Daily Duty Cycle	14.000 Sider
Automatisk dokumentindføring	100 Sider
Dobbeltsidet scanning	Ja
SCANNING FEATURES	
Funktioner	RGB farvetab, Avanceret farveudfald/forstærk, Spring tomme sider over, A3-sammenlægningsfunktion, Fjernelse af hul, Udvidet billedbearbejdning, Fordefinerede indstillinger, Automatisk korrektion skæv stilling, Automatisk multidokument-genkendelse, Dobbelt billedudlæsning (kun Windows), Automatisk billeddrejning, Tekstforbedring, Kantforbedring, Barcode Recognition, Manual / Automatic Job Separation, Scan to Cloud Storage
Udlæsningsformater	BMP, JPEG, TIFF, Scanning til multi-TIFF, PDF, Scanning til søgbar PDF, PDF/A, PNG
File compression features	TIFF Compression (JPEG(7) , CITT G4, LZW), PDF Compression, JPEG-komprimering
Advanced document integration	Scan til e-mail, Scanning til FTP, Scanning til Microsoft SharePoint®, Scanning til udskrift, Scanning til web-mappe
Scanningsvolumen	14.000 Sider pr. dag
CONTROLLERENS TILSLUTNING	
Tilslutninger	USB 3.2 Gen 1x1
GENERELT	
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	296 x 169 x 167 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	3,6 kg
Driver	TWAIN, WIA, ISIS (web-download), SANE (Linux), WIA (Windows), ICA (Mac)
Medfølgende software	Document Capture Pro, Epson Device Admin, Epson Scan 2
Kompatible operativsystemer	Mac OS 10.6+, Windows 10, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows XP SP3
Lydeffekt	Drift:7 B (A)
Lydtryk	Drift:55 dB (A)
Luftfugtighed	Drift 15% - 80%, Opbevaring 15% - 85%
Temperatur	Drift 5° C - 35° C, Opbevaring 25° C - 60° C
Options	Roller Assembly Kit

MEDFØLGER VED KØB

- Strømkabel
- Hovedapparat
- Warranty card
- Opstillingsvejledning
- Strømadapter
- USB-kabel
- Driver og hjælpeprogrammer

EPSON®

OPTIONAL ACCESSORIES

- Transportørark
  B12B819051
- Valsesæt
  B12B819031
- Rengøringssæt
  B12B819291
- Papirjusteringsplade
  B12B819691
- Valsesæt
  B12B819711
- Flatbed Scanner Conversion Kit V39II
  B12B819011FD

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	**B11B251401**
Stregkode	**8715946660851**
Oprindelsesland	**Indonesien**
Pallestørrelse	**8 Styk**

1. Den hurtigste scannerhastighed (85 sider/min.) og den højeste driftscyklus (9.000 sider/dag) er baseret på scanning af A4-papir i farver ved en opløsning på 300 dpi. Sammenligning af egne data med modeller på de 10 største konkurrenters websteder (22. januar 2019). De 10 mest sælgende scannere i kategorien afdelingsscanner som defineret af Infosource i 2017.

Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 32 72 92 10
Salgshotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Epson Danmark
Vibeholms Alle 15 (gavlen)
2605 Brøndby
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.