Epson **TM-J7700(321PH) W/O MICR,WHITE, INC PSU, EU**

DATENBLATT / BROSCHÜRE



Multifunktionaler POS-Tintenstrahldrucker für schnelles Drucken von Bons bei niedrigen Gesamtbetriebskosten.

Der multifunktionale POS-Drucker TM-J7700 wurde für maximale Leistung bei minimalen Betriebskosten konzipiert. Er nutzt die Tintenstrahltechnologie zum Drucken von Bons sowie Belegen, Formularen und Gutscheinen mit gestochen scharfen, beständigen Ergebnissen.

Schnellere, bessere Tintenstrahltechnologie
Tintenstrahltechnologie bedeutet, dass die Ausdrucke nicht nur detaillierter sind (600 dpi im Vergleich zu 180 dpi beim Vorgänger) – diese Geräte sind auch etwa doppelt so schnell, mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 100 mm/s im Vergleich zu 43 mm/s bei den Vorgängermodellen.

Niedrige Gesamtbetriebskosten
Epson ist es gelungen, die aktuellste Tintenstrahltechnologie in dieses neue Modell zu integrieren und gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten ähnlich niedrig zu halten wie bei dem Vorgängermodell.

Einfache Wartung
Die neuen Tintenpatronen sind dank ihres Designs leicht zu installieren und das auch im hektischen Geschäftsalltag. Die verwendete Tinte bietet bessere Wasser- und Lichtbeständigkeit als bei einem Nadeldrucker – Bons und Dokumente halten also länger. Außerdem ermöglichen die leicht einzusetzenden Papierrollen schnelles Wechseln an der Theke.

Abwärtskompatibilität
Ein Upgrade von bestehenden Modellen ist unglaublich einfach, denn der TM-J7700 ist vollständig abwärtskompatibel mit dem TM-J7500 und hat die gleiche Standfläche. Ein Austausch ist also problemlos möglich. Die eingebaute USB- als auch Ethernet-Schnittstelle dient einer nahtlosen Integration in aktuelle POS-Systeme sowie moderne ePOS-Anwendungen.

PRODUKTMERKMALE

- **Vielseitiger POS-Tintenstrahldrucker**
  Schnellere, bessere Qualität und noch vielseitiger
- **Niedrige Gesamtbetriebskosten**
  Ähnliche Gesamtkosten wie beim Modell mit Nadeldrucktechnologie
- **Langlebige Ausdrucke**
  Bessere Wasser- und Lichtbeständigkeit der Ausdrucke
- **Einfache Wartung**
  Einfacher Austausch von Tinte und Papierrollen
- **Abwärtskompatibilität**
  Gestochen scharfer Text und hochwertige Logos

EPSON®

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

ANSCHLÜSSE	
Anschlüsse	USB 2.0, Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10 Base-T), Kassenschubladenanschluss, Kundendisplay
ALLGEMEINES	
Abmessungen	251 x 260 x 188 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	5,8 kg
Farbe	Schwarz (EBCK)
Geräuschpegel	Operation (Roll):55 dB(A)
Schalldruck	Betrieb: 55 dB(A)
Luftfeuchtigkeit	Betrieb 20% - 80%, Lagerung 20% - 85%
Temperatur	Betrieb 10° C - 35° C, Lagerung -20° C - 40° C
SONSTIGES	
Garantie	12 Monate Carry-in Optionaler Geräteschutz verfügbar

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C31CF70321PH
Barcode	8715946661681
Ursprungsland	Indonesien

Epson **TM-J7700(321PH) W/O MICR,WHITE, INC PSU, EU**

LIEFERUMFANG

- Bedienungsanleitung (CD)
- Tintenpatrone
- USB-Kabel
- Rollenpapier
- Einschaltknopfdeckel
- Stromkabel
- PS-180
- CD-Handbuch
- Aufstellanleitung

Epson Deutschland GmbH
Schiessstraße 49
D-40549 Düsseldorf
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 211 54229-001
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Last extracted: 2024-03-08