Data Sheet

Cable de Red Cat5e con Conectores Snagless RJ45 - 30.4m Negro

Product ID: 45PATCH100BK

Este cable Cat5e de 30.4 metros cumple o sobrepasa todas las especificaciones sobre los cables de categoría 5e, para ofrecer conexiones de red Ethernet confiables. Además, el cable tiene un duradero recubrimiento PVC de color negro que permite codificar mediante el color los cables de su red, según sea necesario.

Los clips RJ45 Snagless (a prueba de enganches) protegen sus conexiones de red

Para facilitar la instalación de los cables, los conectores a prueba de enganche ("Snagless") protegen los clips RJ45 del cable durante la instalación, lo cual evita enganches o daños. Esto garantiza una conexión resistente, ya que se evita que el cable se suelte del conector.

El cable tiene revestimiento moldeado que reduce la tensión en los puntos de terminación de los conectores RJ45, lo cual evita que el cable se doble en ángulos agudos y, a su vez, evita daños en el cable que puedan causar una disminución del rendimiento de la red.

100% de cobre: valor de calidad excepcional

Nuestros cables Cat5e ofrecen la mayor rentabilidad, ya que están fabricados con conductores de cobre de la más alta calidad.

Alambre de 0.25mm² para una conexión de red de alto rendimiento

Asegure una capacidad de alto rendimiento para sus aplicaciones Ethernet, como PoE ("Power-over-Ethernet", alimentación a través de Ethernet), mediante cables con cobre de 0.25mm².

Conectores de oro de 50 micrones que permiten máxima conductividad

Confíe en nuestros conectores RJ45 que ofrecen óptima conductividad sin pérdida de la señal debida a la oxidación o la corrosión.

El cable 45PATCH100BK está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, para una confiabilidad garantizada.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

RoHS Compliant Available

Aplicaciones

- Diseñada para su uso en redes Fast Ethernet
- Conecte entre laptops, concentradores, conmutadores, servidores de impresión y paneles de parcheo
- Conecte una estación de trabajo con una placa de pared RJ45
- Extienda el alcance de sus dispositivos de red Ethernet en 30.4m

Características

- Evite daños del cable con conectores RJ45 moldeados que además reducen la tensión
- Establezca conexiones seguras, gracias a los clips Snagless (a prueba de enganches) que protegen los conectores durante la instalación
- Confiabilidad garantizada avalada por la garantía de por vida de StarTech.com
- Cuidadosamente fabricado y probado, para mantener los niveles de diafonía (Near End Crosstalk) en límites aceptables

	Warranty	Lifetime
Hardware	Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
	Cantidad de Conductores	4 pair UTP
	Grado de Inflamabilidad	Clasificación CM
	Tipo de Cable	Libre de Enganches
Rendimiento	Clasificación de Cables	CAT5e - 350 MHz
Conector(es)	Conector A	1 - RJ-45 Macho
	Conector B	1 - RJ-45 Macho
Características Físicas	Calibre del Conductor	24 AWG
	Color	Negro
	Longitud del Cable	100 ft [30.5 m]
	Longitud del Producto	100 ft [30.5 m]
	Peso del Producto	2.3 lb [1 kg]
	Tipo de conductor	Cobre trenzado
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	2.3 lb [1.1 kg]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Cable de red Cat5e de 30,4m - Negro

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.