PHILIPS

Lamp

Led

5,5 W-48 W

E27

Warm wit

8718699673581

A↑G F



Een design dat gezien mag worden

Maak kennis met de nieuwe Philips Deco LED Giant Vintage-lampenfamilie, een collectie die doet denken aan de vertrouwde gloeilampen van weleer. Deze lampen vallen op in een stijlvol lichtelement en geven uw interieur een gevoel van nostalgie.

Hoogwaardig licht
- Ontworpen voor uw oogcomfort

Kies een eenvoudige vervanging voor uw oude lampen
- Dezelfde vorm en formaat als de standaardgloeilamp

Kenmerken

Zachte LED's, aangenaam voor de ogen

Harde verlichting is vermoeiend voor de ogen. Te fel licht is verblindend. Te zacht licht geeft flikkering. U kunt nu uw omgeving aangenaam verlichten met LED's die comfortabel zijn voor uw ogen en de perfecte sfeer in huis creëren.

Vervangt standaardgloeilampen

Deze energiebesparende LED-lamp heeft een fraai ontwerp en een vertrouwde vorm. De lamp is de perfecte duurzame vervanging voor traditionele gloeilampen.

Specificaties

Lampkenmerken
- Dimbaar: Nee
- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Niet-richtbare lamp
- Fitting: E27
- Technologie: LED

Lampafmeting
- Hoogte: 14,2 cm
- Gewicht: 0,05 kg
- Breedte: 6,4 cm

Duurzaamheid
- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 15 jaar
- Lumenbehoudfactor: 70%
- Nominale levensduur: 15.000 hr
- Aantal schakelcycli: 20.000

Lichtkenmerken
- Kleurconsistentie: 6 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2500 K
- Lichtkleurcategorie: Warm wit
- Nominale lichtstroom: 600 lm
- Opstarttijd: <0.5 s
- Opwarmtijd tot 60% licht: direct op volledige lichtsterkte

Andere eigenschappen
- Lampstroom: 50 mA
- Rendement: 109 lm/W

Verpakkingsinformatie
- EAN: 8718699673581
- EOC: 871869967358100
- Producttitel: LED classic 48W ST64 E27 825 GOLD NDSRT4

Opgenomen vermogen
- Arbeidsfactor: 0.51
- Spanning: 220-240 V
- Vermogen: 5,5 W
- Vermogensequivalent: 48 W
- Energie-efficiëntielabel (EEL): F

Afmetingen en gewicht van product
- Lengte: 14,2 cm

Nominale waarden
- Nominale levensduur: 15.000 hr
- Nominale lichtstroom: 600 lm
- Nominaal vermogen: 5.5 W

Technische specificaties
- Frequentie: 50-60 Hz

De lamp
- Kleurconsistentie: 6

Afmetingen en gewicht verpakking
- EAN/UPC - product: 8718699673581
- Nettogewicht: 0,044 kg
- Brutogewicht: 0,074 kg
- Hoogte: 18,200 cm
- Lengte: 7,000 cm
- Breedte: 7,000 cm
- Materiaalnummer (12NC): 929001941801

8718699673581

Publicatiedatum:
2023-01-04
Versie: 0.485

© 2023 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com