PHILIPS

Aspirateur à main

12 V

Voiture

FC6092

Grande puissance, résultats optimaux

Avec kit de nettoyage voiture

Grâce au nouveau modèle FC6092 (12 V) de Philips, nettoyez votre véhicule en toute liberté, sans vous encombrer de fils. Dans le kit de nettoyage spécial voiture, vous disposez en outre d'une prise pour allume-cigare pour un usage illimité et un nettoyage en une seule opération !

Performance de nettoyage longue durée
- Flux d'air cyclonique et système de filtration à deux niveaux

Toujours à portée de main
- Base de recharge pour mur ou table

Brosse facile à nettoyer
- Embout détachable lavable au lave-vaisselle

Nettoyage rapide et efficace
- Appareil rechargeable de 12,0 V avec flux d'air cyclonique

Nettoyage agréable
- Extrêmement silencieux

Points forts

Appareil rechargeable de 12,0 V avec flux d'air cyclonique

Le flux d'air cyclonique de l'aspirateur à main Philips fait tourner la poussière aspirée en permanence pour assurer une puissance d'aspiration optimale et élevée, ainsi que des performances durables.

Extrêmement silencieux

Le puissant moteur de l'aspirateur à main Philips est extrêmement silencieux grâce à sa conception spéciale et élégante. Vous pouvez donc l'utiliser à toute heure.

Embout détachable lavable au lave-vaisselle

L'aspirateur à main Philips est également facile à entretenir : son embout peut être nettoyé au lave-vaisselle. Vous disposez ainsi d'un aspirateur à main toujours impeccable.

Brosse, suceur plat flexible et prise pour allume-cigare

L'aspirateur à main Philips avec batterie (12 V) inclut un kit de nettoyage spécial voiture avec prise allume-cigare offrant un usage illimité et un nettoyage en une seule opération. Ce modèle est également accompagné d'un suceur plat flexible ultralong pour nettoyer autour des sièges et dans les endroits difficiles d'accès.

Base de recharge pour mur ou table

Vous pouvez ranger l'aspirateur à main Philips sur sa base de recharge, installée sur un mur ou posée sur une table. Ainsi, il est toujours prêt à l'emploi, notamment grâce à sa puissante batterie rechargeable.

Filtre cyclonique à deux niveaux

Le flux d'air cyclonique de l'aspirateur à main Philips fait tourner la poussière aspirée en permanence pour assurer une puissance d'aspiration optimale et élevée, ainsi que des performances durables. Son système de filtration à deux niveaux permet de garder toute la poussière à l'intérieur de l'appareil. Le premier filtre bloque tous les types de poussières, tandis que le deuxième bloque les particules les plus fines.

Caractéristiques

Brosses et accessoires
Autres accessoires: Prise allume-cigare, Base de charge

Design
Couleur: Dégradé de mauve

Poids et dimensions
Dimensions de l'emballage (L x l x H): 195 x 190 x 426 millimètre
Appareils par unité d'emballage: 4
Dimensions d'une unité d'emballage (L x l x H): 403 x 393 x 444 millimètre

Performance
Tension de la pile: 12 volt
Temps de charge: 16-18 heure(s)
Autonomie: 11 minute(s)
Aspiration (max): 4,2 kPa
Puissance d'aspiration (max.): 22 W
Niveau sonore (Lc IEC): 79 dB
Débit d'air (max): 840 l/min

Filtration
Système de filtration: 2 niveaux
Capacité de poussière: 0,5 l

Utilisation
Fonctions spéciales: Voyant de charge faible, Voyant de charge, Poignée douce

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Date de publication
2023-05-29
Version: 1.0.1

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com