Genel

Model adı	27G2U/BK
EAN	4038986186964
Ürün Serisi	AOC Gaming
Dizi	G2 Series
Kanal	B2C
Sınıflandırma	Kahraman
Bölüm	Oyun
Oyun Türü	Nişancılar, MMORPG, Aksiyon, RTS, FPS (eSports), Beat 'm up
Lansman tarihi	30-10-2019
Continent	Europe
Ürün durumu	Launch

Ekran

Çözünürlük	1920x1080
Yenileme hızı	144Hz
Ekran Boyutu (inç)	27 inch
Ekran Boyutu (cm)	68.6 cm
Düz / Kavisli	Hayır
Arka ışık	WLED
Panel Tipi	IPS
Görüntü oranı	16:9
Görüntü Renkleri	16,7 Milyon
Bit cinsinden Panel Rengi	6
sRGB Kapsamı (%)	118
Adobe RGB Kapsamı (%)	88
NTSC coverage (%)	85 %
Aktif Ekran Alanı (uzunluk x genişlik)	527,04(H)mm X 296,46(V)mm mm
Piksel Aralığı	0.2745
Tarama Frekansı	48~144Hz (DP1.2/HDMI1.4)
Response Time (MPRT)	1 ms
Kontrast (statik)	1000:1
Kontrast (dinamik)	20M:1
Parlaklık (tipik)	250 cd/m²
Görüntüleme açısı (CR10)	178/178 º
Sert Cam	3H
OSD Diller	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Dış

Renk	Siyah
Çerçeve Tipi	Frameless
Çıkartılabilir Ayak	✔

Ergonomi	
Vesa	100x100
Eğilme	-4° ±1° ~ +21.5° ±1.5° °
Dönme	30° ±2° ~ 30° ±2° °
Pivot	✔
Yükseklik Ayarı Seviyesi	130mm

Multimedya	
Audio Input	Line in
Hoparlörler	2 W x 2
Ses çıkışı	Headphone out (3,5mm)

Bağlantı	
Bağlantılar	HDMI 1.4 x 2, DisplayPort, VGA
USB bağlantıları	USB 3.0 x 4
USB yuvası	✔
USB out ports	4
USB hızlı şarj	✔

Aksesuarlar	
HDMI kablosu	1,8 m
Displayport Kablosu	1,8 m

Güç / Çevresel	
Güç kaynağı	İç
Powersource	100 - 240V 50/60Hz
Güç Tüketimi Açık (Energystar)	28 watt
Güç Tüketimi Bekleme (Energystar)	0.3 watt
Güç Tüketimi Kapalı (Energystar)	0.3 watt
Enerji Sınıfı	A

Onaylamalar / Düzenlemeler	
TUV-Bauart	✔
EAC	✔
ISO Sertifikalı Üretim	✔

Boyutlar / Ağırlıklar	
Product dimensions incl base	612.1W x (395.9~525.9)H x 227.4D mm
Product dimensions excl base	612.1W x 363H x 46D mm
Ambalaj Boyutları (U X G X Y)	730(W)*187(D)*520H mm
Ürün Boyutları (taban dahil)	612.1W x (395.9~525.9)H x 227.4D mm mm
Brüt Ağırlık (kutu dahil) (kg)	7.53 Kg
Net Ağırlık (kutu hariç) (kg)	5.2 Kg

Metinler ve USP

Marketing title	27 inch 1920x1080 1 ms IPS VGA, DisplayPort, HDMI 1.4 x 2 USB 3.0 x 4 FreeSync Premium

Özellikler

Sync Teknolojisi	FreeSync Premium
G-Sync Compatible	✔
Sync aralığı	48-144
Flicker-free	✔
Blue Light Technology	Low blue light
Kensington Lock	✔