PHILIPS

Lampă de plafon Super Slim 18 W

Lămpi de tavan

2700 K

Alb

Intensitate luminoasă reglabilă



8718699680978

O instalaţie de iluminat. Întrerupătorul dumneavoastră. Trei setări de lumină

Creaţi atmosfera perfectă prin schimbarea luminozităţii. Lampa de plafon SceneSwitch cu LED de la Philips vă permite să vă bucuraţi de trei setări de luminozitate care sunt perfecte pentru fiecare moment. Nu este necesar un variator sau o instalaţie suplimentară – aveţi nevoie doar de întrerupătorul existent.

Concepută pentru camera de zi și dormitor
- Perfectă pentru relaxare și socializare

Asortaţi-vă interiorul
- Design extrem de subţire

Ușor de experimentat
- Perfect pentru amplasarea pe perete sau tavan, corpul de iluminat vă oferă libertatea de a personaliza aspectul pentru a se asorta cu interiorul locuinţei dvs.
- Instalare simplă

8718699680978

Efect de lumină

- Distribuţie uniformă a luminii

Calitate premium

- EyeComfort – lumină plăcută ochilor

Repere

Perfectă pentru relaxare și socializare
Camera de zi este sufletul oricărui cămin - un loc unde familia se adună pentru a se relaxa și unde musafirii socializează. Iluminarea pentru camera dvs. de zi și pentru dormitor trebuie să fie flexibilă și ușor de reglat pentru diferite tipuri de utilizare pe perioada zilei. Poziţionarea atentă a diferitelor surse de lumină și jocul cu straturile de lumină ajută la crearea unui sentiment de spaţiu și oferă camerei o senzaţie călduroasă și primitoare.

Design extrem de subţire
Designul subţire este ideal pentru camerele cu tavane joase, permiţând montarea la nivelul suprafeţei.

Montare adaptabilă pentru perete sau tavan
Instalare simplă
Gata cu problemele de instalare. Nu trebuie decât să îl fixaţi sau să îl agăţaţi în siguranţă pe perete sau de tavan și să îl conectaţi la priză, iar corpul de iluminat este pregătit să lumineze.

Distribuţie uniformă a luminii
Proiectaţi lumina în încăpere în mod uniform.

Eyecomfort
Lumina de calitate necorespunzătoare poate provoca oboseală la nivelul ochilor. Deoarece mulţi dintre noi petrec majoritatea timpului în interior, este mai important ca niciodată să vă luminaţi corespunzător locuinţa. Produsele noastre îndeplinesc cele mai exigente criterii de testare, care includ pâlpâirea, fluctuaţiile, orbirea, redarea culorilor și efectele de reglare a intensităţii luminoase, pentru a garanta că acestea respectă cerinţele EyeComfort. Becurile cu LED de la Philips nu doar oferă lumină confortabilă, dar, de asemenea, își păstrează intensitatea pe întreaga durată de viaţă, asigurând niveluri constante ale colurilor, fluxului și calităţii luminii pe o perioadă care depășește un deceniu. Alegeţi lumina care este plăcută ochilor. Aveţi grijă de ochii dvs.

Specificații

Caracteristicile unui bec
- Domeniu de utilizare: Interior
- Intensitate luminoasă reglabilă: Da

Design și finisaj
- Culoare: Alb
- Material: Metal, Plastic

Rezistenţă
- Număr de cicluri de comutare: 20.000
- Durată de viaţă nominală: 20.000

Protecţia mediului
- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viaţă (economice), aruncaţi produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecinţelor potenţiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse
- Spot reglabil: Nu
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Nu

Caracteristicile fotometrice
- Consistenţa culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Timp de încălzire până la 60% lumină: <2

Diverse
- Concepută special pentru: Dormitor, Camera de zi, Sufragerie, Bucătărie, Birou de acasă, Garaj
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi de tavan
- EyeComfort: Da
- Caracteristici suplimentare: Cu reglarea intensităţii luminoase

Alte caracteristici
- Intensitate curent lampă: 92 mA
- Eficacitate: 83 lm/W

Dimensiunile și greutatea produsului
- Greutate netă: 0,58 kg
- Înălţime: 2,3 cm
- Lungime: 30 cm
- Lăţime: 30 cm

Service
- Garanţie: 5 ani

Specificaţii tehnice
- Diametru: 300 mm
- Flux luminos total al instalaţiei de iluminat: 1500
- Culoare lumină: 2700
- Alimentare de la reţea: CA 220-240
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecţie: Clasa II

Dimensiunile și greutatea ambalajului
- EAN/UPC - produs: 8718699680978
- Greutate netă: 0,54 kg
- Greutate brută: 0,64 kg
- Înălţime: 2,8 cm
- Lungime: 30 cm
- Lăţime: 29,5 cm

Data apariției: 2025-05-21
Versiune: 0.483

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com