PHILIPS

Super Slim-taklampe, 18 W

Taklamper

2700 K

White

Kan dimmes



8718699680978

Ett lysarmatur. Din lysbryter. Tre lysinnstillinger

Skap den rette stemningen ved å endre lysstyrke. Philips' LED-taklampe SceneSwitch har tre lysstyrkeinnstillinger som er perfekte for ethvert øyeblikk. Ingen dimmer eller ytterligere installasjon kreves. Det eneste du trenger, er lysbryteren du allerede bruker.

Designet for stuen og soverommet ditt
- Perfekt for å slappe av og omgås andre

Tilpass til interiøret
- Superslankt design

Enkel å oppleve
- Passer bra på vegg og tak. Armaturen gjør det mulig for deg å tilpasse plasseringen til å passe med omgivelsene.
- Enkel installering

Lyseffekt
- Jevn lysfordeling

Overlegen kvalitet
- EyeComfort – belysning som er behagelig for øynene

Høydepunkter

Perfekt for å slappe av og omgås andre
Stuen er sentrum i hjemmet – et sted der familien samles og slapper av. Belysningen i stuen og soverommet må være fleksibel og enkel å justere alt etter de skiftende behovene i løpet av en dag. Gjennomtenkt plassering av ulike lyskilder og lek med lyslag er med på å skape en følelse av plass og gir rommet et varmt og innbydende preg.

Superslankt design
Den slanke designen ligger helt jevnt med taket og er perfekt til lave rom.

Fleksibel montering på vegg og tak Enkel installering
Enkel installasjon. Bare fest eller heng den på veggen eller takflaten, koble til kontakten, og så er armaturen klar til å brukes.

Jevn lysfordeling
Spre lyset jevnt på tvers av rommet.

Eyecomfort
Dårlig innebelysning kan belaste øynene. Vi tilbringer stadig med tid innendørs, og derfor er det mer viktig enn noen gang å belyse hjemmet riktig. Våre produkter streber etter å samsvare med EyeComforts strenge kriterier for blant annet flimmer, strobing, blending, fargegjengivelse og dimme-effekter. Philips LED-lyspærer gir like god og komfortabel belysning gjennom hele livssyklusen, med konsekvent kvalitet, lysmengde og farge i mer en ti år. Skift til en belysning som tar vare på øynene dine – de vil takke deg.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper
- Bruksområde: Innendørs
- Kan dimmes: Ja

Design og utseende
- Farge: Hvitt
- Materiale: Metall, Plast

Holdbarhet
- Antall brytersykluser: 20 000
- Nominell levetid: 20 000

Miljøet
- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
- Justerbart spothode: Nei
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Nei

Lysegenskaper
- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: <2

Diverse
- Spesielt designet for: Soverom, Stue, Spisestue, Kjøkken, Hjemmekontor, Garasje
- Stil: Moderne
- Type: Taklamper
- EyeComfort: Ja
- Ekstrafunksjoner: Kan dimmes

Andre egenskaper
- Strøm til lyskilden: 92 mA
- Effektivitet: 83 lm/W

Produktets mål og vekt
- Nettovekt: 0,58 kg
- Høyde: 2,3 cm
- Lengde: 30 cm
- Bredde: 30 cm

Service
- Garanti: Fem år

Tekniske spesifikasjoner

- Diameter: 300 mm
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 1500
- Lysfarge: 2700
- Strømnett: AC 220–240
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718699680978
- Nettovekt: 0,54 kg
- Bruttovekt: 0,64 kg
- Høyde: 2,8 cm
- Lengde: 30 cm
- Bredde: 29,5 cm

Utgivelsesdato:
2025-05-29
Versjon: 0.483

© 2025 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com