ColorWorks C6500Pe (BK)

KARTA PRODUKTU

Ta 8-calowa kolorowa drukarka etykiet (z wbudowanym odklejakiem) umożliwia drukowanie oryginalnych, różnorodnych i kolorowych etykiet w wielu rozmiarach.

Ta cyfrowa czterokolorowa drukarka etykiet na żądanie otwiera nowe możliwości dla firm, które zarządzają wieloma jednostkami magazynowymi i są pod presją czasu. Seria CW-C6500Pe marki Epson sprosta oczekiwaniom małych i średnich firm z różnych sektorów (spożywczego, chemicznego, napojów, produkcyjnego itd.). Ta atramentowa drukarka etykiet wyposażona w odklejak umożliwia drukowanie i odklejanie etykiet pojedynczo.

Obsługa różnych podłoży
Seria CW-C6500Pe korzysta z bogactwa nowych funkcji, które zostały zaprojektowane, by dostarczać praktycznych i kreatywnych rozwiązań. Obsługuje podłoża o szerokości od 50 mm do 215,9 mm i może poszczycić się rozszerzonym wsparciem, które obejmuje nawet papier ozdobny. W praktyce ta linia drukarek etykiet ColorWorks może drukować wszystko — od małych etykiet na buteleczki e-liquidów po duże i wytrzymałe etykiety na beczki z chemikaliami.

Kompaktowe i proste w użyciu
Seria CW-C6500Pe została zaprojektowana w sposób niezwykle przyjazny użytkownikowi. Wszystkie działania można wykonać, korzystając z przedniego panelu, co pozwala zaoszczędzić miejsce. Wymiana rolki możliwa jest od przodu i tyłu urządzenia oraz jego prawej i lewej strony. Zaprojektowaliśmy również szereg narzędzi technicznych, które pomogą w zarządzaniu drukarkami oraz ich konfiguracji i konserwacji, w tym interfejs internetowy oraz system zarządzania flotą drukarek, konfigurację zdalną, konserwację i monitoring.

Jakość druku
Ta drukarka etykiet w standardzie oferuje wysoką rozdzielczość i czterokolorowy druk wysokiej jakości wraz z funkcją dopasowywania kolorów (profil ICC i narzędzie dopasowujące kolory spotowe), która sprawi, że kolorowe etykiety na żądanie będą robiły piorunujące wrażenie.

Łatwa integracja
Wszystkie modele z tej linii z łatwością poddają się integracji. Bezpośrednia obsługa protokołu SAP, język ESC/Label, sterowniki dla systemów Linux i Mac. Ponadto urządzenia z serii CW-6500Pe (z wbudowanym odklejakiem) można bezproblemowo zintegrować z istniejącymi liniami produkcyjnymi „drukowania i nakładania”.

KLUCZOWE CECHY

- **Obsługa różnych podłoży**
  Rozszerzone wsparcie dla podłoży.
  Szerokość etykiety od 50 mm do 215,9 mm
- **Zwarta budowa**
  Prosty, nierzucający się w oczy wygląd oraz obsługa za pomocą przedniego panelu
- **Wbudowany odklejak**
  Do drukowania i naklejania etykiet na towary na liniach produkcyjnych
- **Zdalne zarządzanie**
  Zdalna konfiguracja, konserwacja i monitorowanie
- **Oszczędność pieniędzy**
  Nie ma potrzeby zamawiania wstępnie przygotowanych etykiet na zapas.
  Drukowanie w kolorze na pustych etykietach

ColorWorks C6500Pe (BK)

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNOLOGIA	
Metoda drukowania	Głowica drukująca PrecisionCore™
Konfiguracja dyszy	800 dysz dla każdego koloru
Kategoria	Drukarka przemysłowa do drukowania kolorowych etykiet
DRUKOWANIE	
Szybkość drukowania	Max. 85 mm/s na 300 x 600 DPI (szerokość druku212 mm)
Rozdzielczość druku	300 x 600 DPI, 600 x 600 DPI, 600 x 1.200 DPI, 1.200 x 1.200 DPI, Max. 1.200 x 1.200 DPI
Szerokość druku	maks.212 mm
OBSŁUGIWANE NOŚNIKI	
Formaty	Rolka (średnica zewnętrzna: 4 cale), Rolka (średnica zewnętrzna: 6 cali)
Szerokość	Min50 mm, Max 216 mm
Rodzaj	Etykieta ciągła, Etykieta cięta, Etykieta z czarnym znacznikiem
INFORMACJE OGÓLNE	
Zasilanie	Wewnętrzne
Napięcie zasilania	100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz
Wymiary produktu	444 x 515 x 326 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	26 kg
BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU	
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa produktu	Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawiera 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawsze stosuj się do informacji zamieszczonych na etykiecie produktu.
INNE	
Gwarancja	12 miesiące/miesięcy Serwis na miejscu Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	C31CH77202
Kod kreskowy	8715946670737
Kraj pochodzenia	Indonezja

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

- SJMB6000/6500: Maintenance box for ColorWorks C6500/C6000 Series
- SJIC36P(Y): Ink cartridge for ColorWorks C6500/C6000 (Yellow)
- SJIC36P(M): Ink cartridge for ColorWorks C6500/C6000 (Magenta)
- SJIC36P(C): Ink cartridge for ColorWorks C6500/C6000 (Cyan)
- SJIC36P(K): Ink cartridge for ColorWorks C6500/C6000 (Black)
- Premium Matte Label - Die Cut Roll: 210mm x 297mm, 200 labels
- Premium Matte Label - Die-Cut Roll: 105mm x 210mm, 282 labels
- PP Matte Label Premium, Die-cut Roll, 210mm x 297mm, 184 Labels
- PP Matte Label Premium, Die-cut Roll, 105mm x 210mm, 259 Labels
- High Gloss Label, Die-Cut Roll, 210mm x 297mm, 194 Labels
- High Gloss Label, Continuous Roll, 203mm x 60m
- High Gloss Label, Die-Cut Roll, 105mm x 210mm, 273 Labels

EPSON ULTRACHROME DL INK

Epson Europe B.V.
Oddział w Polsce

The Park Warsaw
Ul. Krakowiaków 48
02-255 Warszawa

Infolinia: + 48 22 295 37 25
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)
www.epson.pl

EPSON®

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.