Dell EMC AOC-SFP-10G-2M-kompatibel SFP+ aktiv optisk kabel - 2 m

Produkt ID: AOCSFP10G2ME

AOCSFP10G2ME är Dell EMC AOC-SFP-10G-2M-kompatibel fiberoptisk SFP+-kabel som har utformats, programmerats och testats för att fungera med Dell EMC™ 10 GbE-kompatibla servrar och -routrar och uppfyller MSA-industristandarder.

Den aktiva SFP-optikkabeln (AOC) stöder 10 GbE-applikationer via SFP+-portar (Mini-GBIC) och är hot-swappable under drift, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar. AOC-kabeln är lättare och mer flexibel än SFP + direktanslutna kablar vilket gör den idealisk för installation i trånga utrymmen och över längre sträckor.

En optisk kabel med låg effekt och latens för höghastighetsanslutningar i punkt-till-punkt racknätverksswitchrar eller serveranslutningar.

Alla StarTech.coms SFP- och SFP+-kablar täcks av livstidsgaranti och kostnadsfri teknisk livstidssupport på flera språk. StarTech.com erbjuder ett brett utbud av direktanslutna SFP-kablar och SFP-moduler, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

Funktioner

- 100 % kompatibilitet med Dell EMC AOC-SFP-10G-2M garanterad
- StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
- Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Är hot-swappable med fiberoptiska moduler
- Låg strömförbrukning, mindre än 1.2 W

Hårdvara		
	Garantipolicy	Lifetime
	Compatible Brand	Dell EMC
	Kabeltyp	Active Optical Cable
Prestanda		
	Maximal dataöverföringshastighet	10 Gbps
	Våglängd	850nm
	Fiber-driftsläge	Full-duplex
	DDM	Ja
	Kompatibla nätverk	10 Gbps
	Medeltid mellan fel (MTBF)	19,083,969 hours
	Strömförbrukning	< 1.2W
Kontakt(er)		
	Connector A	1 - SFP+
	Connector B	1 - SFP+
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)

	Luftfuktighet	5~85 % RH
Utseende		
	Produktlängd	78.7 in [200.0 cm]
	Produktbredd	0.6 in [1.4 cm]
	Produkthöjd	0.5 in [1.2 cm]
	Produktvikt	1.8 oz [50 g]
Förpackning		
	Package Length	12.8 in [32.4 cm]
	Package Width	9.7 in [24.7 cm]
	Package Height	3.9 in [10 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	2.8 oz [80 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - SFP+-kabel

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.