StarTech.com
Hard-to-find made easy®

Data Sheet

Juniper SFP-1GE-FE-E-T Compatible SFP Transceiver Module - 10/100/1000Base-T

Product ID: SFP1GEFEETST

SFP1GEFEETSTは、Juniper製SFP-1GE-FE-E-T互換の銅線SFPトランシーバです。Juniper®ブランドのスイッチ／ルーターでの使用を想定した設計・プログラミング・テストが行われています。銅線ケーブルで、10/100/1000Base-TX準拠1GbEネットワークの安定した接続機能を提供します。最大で100mの距離に対応します。

技術仕様:

- **最大データ転送レート**: 1Gbps
- **タイプ**: 銅線
- **接続タイプ**: RJ-45コネクタ
- **最大転送距離**: 100m
- **MTBF**: 4,655,371時間
- **消費電力**: 1.0W以下
- **デジタル診断モニタリング（DDM）**: サポートなし

この SFP銅線モジュールはホットスワップに対応しています。ネットワークの中断を最小限に留めながらシームレスなアップグレードと交換が可能です。

StarTech.comがお届けするSFP製品

StarTech.com製SFP および SFP+トランシーバモジュールには、すべてライフタイム保証と無期限無料技術サポート（多言語に対応）がついています。 StarTech.comでは、安定したネットワーク性能の実現に必要な信頼性と利便性を備えたSFPモジュールとSFPダイレクトアタッチケーブル各種を幅広く提供しています。

Certifications, Reports and Compatibility

Features

- 100% Compatibility with Juniper SFP-1GE-FE-E-T guaranteed
- StarTech.com SFP modules are backed by a lifetime warranty
- Uses a cost-effective cabling alternative to fiber-optic set ups
- Meets or exceeds OEM specifications and Multi-Source Agreement (MSA) industry standards
- Low power consumption
- Hot-swappable with fiber-optic modules

	Warranty	Lifetime
Hardware	Compatible Brand	Juniper®
	Industry Standards	IEEE 802.3 10/100/1000BASE-T
Performance	DDM	No
	Fiber Operating Mode	Full-Duplex
	Maximum Data Transfer Rate	1.25 Gbps
	MTBF	4,655,371 hours
	Type	Copper
Physical Characteristics	Product Height	12.000
	Product Length	2.6 in [6.5 cm]
	Product Width	14.000
	Weight of Product	72.000
Packaging Information	Package Height	15.000
	Package Length	230.000
	Package Width	207.000
	Shipping (Package) Weight	80.000
What's in the Box	Included in Package	1 - SFP Transceiver

Product appearance and specifications are subject to change without notice.