18HE Enterprise Server Rack-Schrank, 19 Zoll 4-Pfosten Serverschrank, 83cm Montagetiefe, 800kg Traglast

Produkt-ID: RK1836BKF



Dieses Serverrack bietet 18 HE an Platz in einem stylischen, sicheren Schrank für EIA-310-kompatible 19"-Rackmontage-Geräte wie z. B. Dell-, HP- und IBM-Server sowie TK-, AV- und IT-Geräte.

Dieses Server-Rack wurde mit verschiedenen Merkmalen konzipiert, die den Einbau sehr vieler Geräte ganz einfach machen. Durch einstellbare Montageschienen können Sie die Tiefe der Schienen leicht auf bis zu 813 mm ändern .

Damit Sie Ihre Geräte sicher verschließen, aber trotzdem noch vollständig sehen können, ist dieses Rack mit einem stylischen Glasfenster an der Vordertür ausgestattet. Das Server-Rack mit Glastür verfügt außerdem über abnehmbare Seitenwände mit unabhängigem Schloss und Schnellentriegelungsmechanismen, mit denen Sie problemlos auf Ihre Netzwerkgeräte zugreifen können.

Das Server-Rack steht auf Rollen, wodurch ein problemloser Zugang zu den rückseitig montierten Geräten ermöglicht wird und er zudem leicht im Büro oder Serverraum verschoben werden kann. Sobald sich das Gehäuse des Netzwerkgeräts am vorgesehenen Standort befindet, können Sie es mithilfe der integrierten Nivellierfüße bei Bodenanwendungen stabilisieren.

Bei StarTech.com führen wir umfassende Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Branchenstandards erfüllen oder übertreffen und IT-Profis qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere lokalen technischen Berater von StarTech.com verfügen über umfassende Produktkenntnisse und arbeiten direkt mit unseren Ingenieuren von StarTech.com zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Verkauf zu unterstützen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

RoHS Compliant

Anwendungen

• Ideal für die Rackmontage von Servern, KVM-Switches, Netzwerkgeräten und Schrankkonsolen

• Perfekte Lösung für Technikgeschäfte und Reparaturzentren mit beschränkten Platzverhältnissen und Einbaugeräten, die geschützt werden müssen

• Audio-/Videobearbeitungsraum, Rack-Montageausrüstung für Radio- oder Fernsehstudios
Audio-/Videobearbeitungsraum, Rack-Montageausrüstung für Radio- oder Fernsehstudios

Merkmale

• EINSTELLBARE TIEFE: 4-Pfosten 18HE 19" Serverschrank/Rack mit 4 vertikalen Schienen und einstellbarer Einbautiefe 5.7" bis 33.0" (14,4cm bis 83,8cm); Kompatibel mit verschiedenen Servern / Switches / Daten / Video / AV und anderen IT-Netzwerkgeräten

• EINFACHER VERSAND UND MONTAGE: Der 18HE-Datenschrank wird kompakt und flach verpackt geliefert, um Beschädigungen zu vermeiden und die Installation zu erleichtern; Räder und Nivellierfüße sorgen für mehr Stabilität; der Serverschrank ist nur 99,4 cm hoch

• DESIGN UND BELÜFTUNG: Serverschrank in halber Höhe mit abschließbaren Gittertüren und Seitenwänden, belüfteter Oberseite für Luftzirkulation; 4-Pfosten 19"-Rack mit einer Tragkraft von 800 kg (stationär); Computerschrank-Rack entspricht EIA/ECA-310-E

• INKLUSIVE MONTAGEMATERIAL: Befestigungsmaterial für das Rack und die Geräte, wie z.B. 20 M6 Käfigmuttern/Schrauben, PVC-Unterlegscheiben; Front-/Rücktüren und Seitenpanele Schlüssel, 2x Inbusschlüssel; Rack-Montagematerial; Rollen und Nivellierfüße

• DIE WAHL DES IT-PROFIS: Entwickelt und hergestellt für IT-Profis, ist dieser 18HE Serverschrank lebenslang unterstützt, einschließlich kostenlosem, lebenslangem, mehrsprachigem technischen Support (24/5)

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Wandmontierbar	Nein
Rack-Typ	4-Pfosten
Rahmentyp	Geschlossener Schrank
U-Höhe	18U

	Besondere Funktionen	Laufrollen (im Lieferumfang enthalten)
		Einfache Montage
		Erdungsöse(n)
		Stellfüße
		U-Markierungen
		Einstellbare Montageschienen
	Montageschienenprofil	G-Shape
	Mounting Hole Types	Quadratisch (für Käfigmuttern)
	Industrienormen	EIA/ECA-310-E
Leistung		
	Weight Capacity (Stationary with Leveling Feet)	1764.0 lb [800 kg]
	Weight Capacity for Racks (Rolling)	330.8 lb [150 kg]
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schwarz
	Frontdoor-Typ	Stahl mit Glasfenster
	Merkmale der Vorderklappe	Sicherheitsschloss mit umkehrbarer und abnehmbarer Vorderklappe
	Seitenblendentyp	Stahl
	Merkmale der Seitenwände	Sicherheitsschloss mit abnehmbaren Seitenwänden
	Backdoor-Typ	Stahlgeflecht
	Merkmale der hinteren Klappe	Sicherheitsschloss mit umkehrbarer und abnehmbarer hinterer Klappe
Product Measurements		

	Interne Breite	23.5 in [59.6 cm]
	Interne Tiefe	39.1 in [99.2 cm]
	Produktlänge	37.4 in [95.0 cm]
	Produktbreite	23.6 in [60.0 cm]
	Produkthöhe	36.6 in [93.0 cm]
	Produktgewicht	136.7 lb [62.0 kg]
	Max. Montagetiefe	33.0 in [83.8 cm]
	Min. Montagetiefe	5.7 in [14.4 cm]
	Höhe mit Rollen	39.1 in [99.4 cm]

Verpackungsinformationen		
	Flache Verpackung (Montage erforderlich)	Ja
	Paketlänge	3.3 ft [1.0 m]
	Paketbreite	3.9 ft [1.2 m]
	Pakethöhe	12.1 in [30.7 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	152.0 lb [69.0 kg]

Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	2 - Seitenwand und Rahmen
		4 - Obere und untere Träger
		1 - Deckplatte
		2 - Bodenplatte mit Kabelführungsschlitz
		1 - Untere Abdeckung (massiv)
		1 - Vordertür
		1 - Hintere Klappe
		8 - Kunststoffkantenschutz

8 - Sechskantschraube M8-20

8 - Federscheibe M8

8 - Flachkopfschraube M4-10

4 - Sechskantschraube M6-12

6 - Schraube M5-12

1 - Großer M6-Sechskantschlüssel

1 - M8-Sechskantschlüssel

24 - Kreuzschlitzschraube M6-12

24 - M6-Käfigmutter

24 - M6-Unterlegscheiben aus Kunststoff

2 - Rolle

2 - Rolle mit Bremse

16 - Kreuzshclitzschraube M6-10

4 - Stellfüße

2 - Türschlüssel

2 - Schlüssel für die Seitenwand

2 - Türscharnierstift

1 - Kreuzschlitzschraubendreher

Garantieinformationen	
Warranty	Lifetime

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.