SureColor SC-P700

FICHE TECHNIQUE

Imprimante photo de grande qualité (jusqu'au format A3+) destinée aux photographes attachés au design

L'imprimante SureColor SC-P700 a été conçue pour les professionnels, et les photographes amateurs éclairés qui ont un sens aigu du détail et apprécient particulièrement de disposer d'un matériel à la fois ultra-performant et esthétique. Le modèle SC-P700 parvient à allier esthétique et performance photographique. Le niveau de précision et la qualité d'impression sont encore améliorés par les noirs les plus profonds et un espace colorimétrique bleu étendu.

Précision et profondeur des images
L'imprimante photo SC-P700 a été conçue de manière à offrir une qualité d'impression exceptionnelle. Ce modèle offre une densité de noirs accrue produisant de meilleurs dégradés, des noirs plus profonds et moins d'effet de grain grâce à l'encre UltraChrome Pro 10, à la nouvelle tête d'impression F10 et à la technologie de surimpression noire (BEO) qui produit des détails plus fins et conserve les reliefs dans les zones noires. L'espace colorimétrique bleu permet à l'utilisateur de reproduire de façon plus fidèle l'image à l'écran.

Design esthétique, sobre et élégant
Aussi beau que les impressions qu'il produit, ce modèle d'imprimante photo a été conçu avec une grande attention sans compromis sur la qualité d'impression, sa fiabilité et son fonctionnement. Son aspect élégant, compact et discret s'intègre parfaitement aux espaces de travail et bureaux à domicile les plus créatifs. L'appareil est complètement hermétique pour le protéger contre les poussières et les saletés.

Kit de maintenance supplémentaire
L'encre fournie avec votre imprimante est utilisée lors de la mise en route initiale. Pour réaliser des impressions de grande qualité, l'imprimante doit être chargée complétement en encre. Une fois la mise en route terminée, la durée de vie des cartouches et du kit de maintenance est limitée. C'est pourquoi nous vous fournissons un kit de maintenance supplémentaire pour plus de confort. Même si les niveaux d'encre sont bas, ou que le kit de maintenance arrive en fin de vie utile, vous pouvez continuer à imprimer jusqu'à ce que l'avertissement relatif au remplacement des cartouches apparaisse. Toutefois, nous recommandons aux utilisateurs d'être prévoyants et d'avoir des cartouches de rechange.

Simplicité d'utilisation
La sobriété du design du modèle SC-P700 n'a d'égal que sa simplicité d'utilisation. Il dispose d'une interface utilisateur personnalisable, d'un éclairage interne, d'une unité papier rouleau sans axe intégrée, d'un chargeur de papier Beaux-Arts automatique, d'une gestion de médias facile à configurer, d'imprimer à partir d'appareils intelligents.
La nouvelle tête d'impression F10 est dotée de 10 canaux pour chaque couleur, elle ne nécessite pas de vidange lors du changement du type d'encre noire.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Impression de qualité**
  Technologie de surimpression noire pour des détails plus fins et de la texture
- **Conception**
  Produit au design sobre et élégant
- **Technologie ultra-intuitive**
  Écran tactile optique LCD de 4,3 pouces
- **Polyvalence**
  Gère facilement différent types de supports.
- **Design compact**
  La plus compacte et la plus légère de sa catégorie

EPSON®

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE	
Mode d'impression	Tête d'impression Epson Micro Piezo™
Technologie de l'encre	Ultrachrome® Pro10
IMPRESSION	
Couleurs	Noir photo, Noir mat, Cyan, Cyan clair, Jaune, Vivid Magenta, Vivid Magenta clair, Violet, Gris, Gris clair
Taille de goutte minimale	1,5 pl, Avec la technologie à taille de point variable
Capacité du réservoir d'encre	25 ml
Configuration des buses	180 buses noir, 180 Buses par couleur
Résolution de l'impression	5.760 x 1.440 DPI (ppp)
GESTION DU PAPIER	
Formats de papier	A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 13 x 20 cm, Letter, Letter Legal, Carte postale, 100 x 148 mm, 10 x 15 cm, Défini par l'utilisateur
Capacité des magasins papier	120 Feuilles Standard
Epaisseur de papier adéquate	0,08 mm - 1,5 mm
Recto/verso	Manuel
Nombre de bacs papier	2
INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Consommation d'énergie	22 W, 1,1 W (en veille), 0,18 W (éteindre)
Gamme de tension/ Fréquence nominale	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensions du produit	515 x 368 x 185 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	12,6 kg
Services d'impression mobile et via le cloud	Epson Connect (iPrint), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Puissance sonore	Fonctionnement (rouleau) :39 dB(A)
AUTRES PARAMÈTRES :	
Systèmes d'exploitation compatibles	Mac OS X 10.6.8 ou version ultérieure, Windows 10, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition
Caractéristiques	Ecran tactile
Connexions	USB 3.0, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Wi-Fi Direct, Wi-Fi b/g/g 2,4 GHz
Gestion des médias	Impression sans marge, Impression sur CD/DVD, Chemin Papier Fine Art, Recto verso manuel, Impression portrait et paysage, Papier en rouleaux
LCD ET CARTES MÉMOIRE	
Ecran LCD	Type : Couleur, Panneau de contrôle tactile à navigation intuitive, Diagonale :10,9 cm
SÉCURITÉ DES PRODUITS	
Avertissements - Sécurité des produits	Contient du (de la) 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. Contient du (de la) 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Peut produire une réaction allergique. Respectez toujours les informations figurant sur l'étiquette du produit.
AUTRE	
Garantie	12 Mois retour atelier Extensions de garantie optionnelles disponibles

SureColor SC-P700

CONTENU DE LA BOÎTE

- Fiche de référence
- Document de garantie
- Imprimante
- Guide de mise en route rapide
- Câble électrique
- Cartouches d'encre séparées

EPSON®

CONSOMMABLES

Pap Photo Traditionnel 325g 25f. A3+ (32,9x48,3cm)	C13S045051
Pap Photo Traditionnel 325g 25f. A4 (21x29,7cm)	C13S045050
Singlepack Photo Black T46S1 UltraChrome Pro 10 ink 25ml	C13T46S100
Singlepack Cyan T46S2 UltraChrome Pro 10 ink 25ml	C13T46S200
Singlepack Yellow T46S4 UltraChrome Pro 10 ink 25ml	C13T46S400
Singlepack Light Cyan T46S5 UltraChrome Pro 10 ink 25ml	C13T46S500
Singlepack Gray T46S7 UltraChrome Pro 10 ink 25ml	C13T46S700
Singlepack Light Gray T46S9 UltraChrome Pro 10 ink 25ml	C13T46S900
Singlepack Violet T46SD UltraChrome Pro 10 ink 25ml	C13T46SD00
Maintenance Tank SC-P700/SC-P900	C12C935711
Pap Mat Archival A3+ (50f./189g)	C13S041340
Papier photo A4 mat Epson Archival 189 g/m2, 50 feuilles	C13S041342
Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 Feuilles	C13S041569
Pap Mat Supérieur 189g 100f. A3+ (0,329x0,483m)	C13S041719
Pap Mat Supérieur 189g 250f. A4	C13S041718
Cart Mat Posterboard 850g 20f. A3+ (0,329x0,483m)	C13S042110
Fine Art Cotton Smooth Bright A4 25 Sheets	C13S450274
Fine Art Cotton Textured Bright A4 25 Sheets	C13S450288
Pap Mat Epais A3+ (50f./167g)	C13S041264
Pap Mat Epais A3 (50f./167g)	C13S041261
Papier photo A4 mat Epson 167 g/m2, 50 feuilles	C13S041256
Pap Couché Qual Photo A3+ (100f./102g)	C13S041069
Pap Couché Qual Photo A3 (100f./102g)	C13S041068
Papier A4 jet d'encre de qualité photo Epson 102 g/m2, 100 feuilles	C13S041061
Toile Premium Canvas Satin 350g 13" (0,33x6,1m)	C13S041845
Pap Photo Premium Glacé A3+ (20f./255g)	C13S041316
Pap Photo Premium Glacé A3 (20f./255g)	C13S041315
Pap Photo Premium Lustré (250) 235g 100f. A3+ (0,329x0,483m)	C13S041785
Pap Photo Premium Lustré (250) 250f A4	C13S041784
Pap Photo Premium Semi Glacé A3 (20f./251g)	C13S041334
Pap Proofing Blanc Semi-Mat 250g 100f. A3+ (0,329x0,483m)	C13S042118
Papier Proofing Standard Fogra 205g A3+ (100f.)	C13S045005
Pap d'Art Ultralisse 325g 25f. A3+ (0,329x0,483m)	C13S041896
Pap d'Art Velvet 260g 20f. A3+ (0,329x0,483m)	C13S041637
Pap Aquarelle blanc A3+ (20f./190g)	C13S041352
Singlepack Vivid Magenta T46S3 UltraChrome Pro 10 ink 25ml	C13T46S30N
Singlepack Matte Black T46S8 UltraChrome Pro 10 ink 25ml	C13T46S80N
Singlepack Vivid Light Magenta T46S6 UltraChrome Pro 10 ink 25ml	C13T46S60N

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C11CH38401
Code EAN	8715946679419
Pays d'origine	Indonésie

Epson France S.A.S.
Immeuble Harmony
22 rue Dora Maar
93400 Saint Ouen sur Seine
Information : 09 74 75 04 04

Support technique

Chat en ligne sur www.epson.fr
Produits sous et hors garantie : 09 74 75 04 04. (Tarif d'une communication locale hors coût liés à l'opérateur)

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.
Last extracted: 2025-08-01