PHILIPS

# Filamentljuskälla klar 40 W A60 E27

LED

2700 K

470 lm

15 000 tim.

8718699761998

A ↑ G F

# Varmvitt ljus – utan att behöva kompromissa med ljuskvaliteten

Klassiska former som du känner till och älskar. De förbrukar ungefär 85 % mindre energi än traditionella ljuskällor tack vare den senaste energisparande LED-teknologin och håller tio gånger längre.

**Välj ett enkelt alternativ till dina gamla glödlampor**
- Liknar standardglödlampor i storlek och form

**Skapa rätt belysning för hemmet**
- Perfekt för allmän rumsbelysning

**LED-lampa av hög kvalitet som håller i decennier**
- Utformad för att vara behaglig för ögonen

8718699761998

# Funktioner

### Liknar standardljuskällor i storlek och form

Med sin vackert formade design och bekanta dimensioner är detta en modern, energibesparande standard LED-ljuskälla. – det perfekta hållbara alternativet till traditionella glödlampor. Brad, reviw this copy again for all of these. Does not read well.

### Perfekt för allmänbelysning

LED-standardlamporna från Philips är moderna, mångsidiga och passar perfekt som allmänbelysning.

### Utformad för att vara behaglig för ögonen

Det är enkelt att förstå hur skarp belysning kan anstränga ögonen. Om det är för ljust bländas man. Om det är för dämpat kan man uppleva flimmer. Nu kan du försiktigt lysa upp hemmet och skapa den perfekta stämningen med LED-belysning som är behaglig för ögonen.

# Specifikationer

### Lampans egenskaper
- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Icke riktad ljuskälla
- Sockel: E27
- Dimbar: Nej
- Ljuskällans ytbehandling: Klar
- Material i lampan: Glas

### Hållbarhet
- Antal tändcykler: 20 000
- Nominell livslängd: 15 000

### Miljö
- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

### Ljusegenskaper
- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 2700 K
- Nominellt ljusflöde: 470 lm
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: 0.4
- Färgkod: 827 | CCT of 2700K
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 109 lm/W

### Övrigt
- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort

### Förpackningsinformation
- EAN: 8718699761998
- EOC: 871869976199800
- Produkttitel: LED classic 40W A60 E27 WW CL ND RFSRT4

### Strömförbrukning
- Effektfaktor: 0.41
- Spänning: 220-240 V
- Wattmotsvarighet: 40 W
- Energieffektivitetsetikett (EEL): F
- Effektförbrukning: 4,3 W
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 5

### Produktens mått och vikt
- Total höjd: 106 mm
- Total längd: 106 mm
- Total bredd: 60 mm

### Tekniska specifikationer
- Frekvens: 50-60
- EPREL-registreringsnummer: 387405

### Förpackningens mått och vikt
- EAN/UPC – produkt: 8718699761998
- Nettovikt: 0,06 kg
- Bruttovikt: 0,1 kg
- Höjd: 14,6 cm
- Längd: 6,5 cm
- Bredd: 6,3 cm

Publiceringsdatum:
2025-08-02
Version: 0.339

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

**www.lighting.philips.com**