PHILIPS

Čirá žárovka s tradičním vzhledem 100 W, A60 E27

LED

2700 K

1521 lm

15 000 h

8718699763015

A ↑ G D

Teplé bílé světlo a světelná kvalita bez kompromisů

Tradiční tvary, které dobře znáte a líbí se vám. Díky nejnovější technologii LED používají zhruba o 85 % méně energie než tradiční žárovky a vydrží desetkrát déle.

Vyberte si jednoduchou náhradu za vaše staré žárovky
- Stejný tvar a velikost jako standardní žárovka

Vytvořte to správné osvětlení pro váš domov
- Ideální pro celkové osvětlení místností

Vysoce kvalitní LED svítidlo, které vydrží celá desetiletí
- Navrženo pro pohodlí vašich očí

8718699763015

Přednosti

Nahrazuje standardní žárovky

Krásný tvar a důvěrně známé rozměry této LED žárovky představují moderní úsporné osvětlovací řešení a dokonalou i trvale udržitelnou náhradu tradiční obyčejné žárovky.

Ideální pro celkové osvětlení

Moderní osvětlení pomocí standardních LED žárovek Philips pro osvětlení všeho kolem – dokonalá volba pro celkové osvětlení.

Navrženo pro pohodlí vašich očí

Není těžké pochopit, že nevhodné osvětlení může být pro oči namáhavé. Je-li světlo příliš jasné, oslňuje. Je-li příliš měkké, dochází k blikání. Nyní si můžete své prostředí jemně osvítit LED světly, která jsou navržena, aby byla pro oči příjemná. Navodíte si tak u sebe doma dokonalou atmosféru.

Specifikace

Charakteristika zdroje
- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrovatelná žárovka
- Patice: E27
- Stmívatelné: Ne
- Povrchová úprava žárovky: Čiré
- Materiál světelného zdroje: Sklo

Rozměry zářivky
- Výška: 10,4 cm
- Šířka: 6 cm

Odolnost
- Počet cyklů zapnutí: 20 000
- Nominální životnost: 15 000

Ochrana životního prostředí
- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Charakteristika světla
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K
- Jmenovitý světelný tok: 1521 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla: Okamžité rozsvícení plného světla
- Kód barvy: 827 | CCT of 2700K

Různé
- EyeComfort: Ano
- LED inovace: EyeComfort

Další charakteristiky
- Účinnost: 144 lm/W

Informace o balení
- EAN: 8718699763015
- EOC: 871869976301500
- Název produktu: LED classic 100W E27 WW A60 CL NDRFSRT4

Spotřeba elektrické energie
- Účiník: 0.52
- Napětí: 220-240 V
- Ekvivalentní příkon: 100 W
- Štítek energetické účinnosti (EEL): D
- Spotřeba energie: 10,5 W
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 11

Rozměry a hmotnost výrobku
- Délka: 10,4 cm

Technické údaje
- Frekvence: 50-60 Hz
- Registrační číslo EPREL: 387429

Rozměry a hmotnost balení
- EAN/UPC – výrobek: 8718699763015
- Čistá hmotnost: 0,06 kg
- Hrubá hmotnost: 0,1 kg
- Výška: 14,6 cm
- Délka: 6,5 cm
- Šířka: 6,3 cm

Datum vydání: 2025-06-13
Verze: 0.355

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com