


Ref.042632

TRANSFORMADORES CNOMO

TRNSF.CNOMO 230/115-220 100VA

PVR (Sin IVA) **729,28 €**

Vigencia de la tarifa 15/06/2020

Transformador CNOMO TDCE versión I - prim 230/400 V/sec 115 o 230 V - 100 VA

Características del producto

Para circuito de mando - Con una pantalla electrostática (Versión II) o 2 pantallas electrostáticas (Versión I) Primario: 230-400 V ± 15 V -Secundario: 115 V o 230 V - 230 V por acoplamiento 2 x 115 V - Versión I: - Potencia: 100 VA - PIA de cos phi = 0,5: 300 VA - Calibre del disyuntor de protección del secundario: 0,5 A - Número de circuitos previstos: 1

Características generales

Transformadores - CNOMO - TDCE - versiones I y II - Cumplen la norma CNOMO E-03 22 210G versión enero 2007 - Cumplen las normas IEC EN 61558-2-2, 2-4 para 2 x 115 V e IEC EN 61558-2-6 para 24 V - Protección secundaria versión II: disyuntor magnetotérmico curva C para 100 y 160 VA, curva D de 250 a 1600 VA - Protección circuitos de uso: ubicación prevista (excepto 100 VA) para montaje por el usuario de disyuntores magnetotérmicos unipolares + neutro curva C con contacto auxiliar inversor

Descarga documentación

- Cap. Protección - Catálogo General Legrand Group 2020-2021 30 MB
- Cap. Residencial - Catálogo General Legrand Group 2020-2021 13 MB
- Cap. Terciacio - Catálogo General Legrand Group 2020-2021 20 MB
- Tarifa General Legrand Group - PDF 1,46 MB
- Tarifa General Legrand Group - XLS 1 MB
- Páginas de catálogo TRANSFORMADORES Y FUENTES DE ALIMENTACION MB

Descarga certificados

- Certificado ISO 14001 1 MB
- Certificado ISO 9001 1 MB
- Declaración conformidad CE Legrand 1.15 MB

Descarga documentación técnica

