PHILIPS

Filament-Lampe, transparent, 60W A60 E27 x2

LED

2700 K

806 lm

15000 Std.

8718699777739

A ↑ G E

Warmweißes Licht ohne Kompromisse bei der Lichtqualität

Diese Glühlampen verbrauchen aufgrund der neuen LED-Energiespartechnologie etwa 85 % weniger Energie und haben eine zehnmal höhere Nutzlebensdauer als herkömmliche Glühlampen.

Wählen Sie einen einfachen Ersatz für Ihre alten Glühlampen
- Ähnliche Form und Größe wie herkömmliche Glühlampen

Schaffen Sie das richtige Licht für Ihr Zuhause
- Perfekt zur Allgemeinbeleuchtung von Räumen

Hochwertige LED-Beleuchtung, die Dir Jahrzehnte lang Freude bereitet
- Für das schonen deiner Augen entwickelt

8718699777739

Besonderheiten

Ähnliche Form und Größe wie herkömmliche Lampen

Das Design dieser modernen und zugleich energiesparende LED-Standardlampe in den gebräuchlichen Abmessungen ist ästhetisch sehr ansprechend. Sie ist der perfekte nachhaltige Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Brad, überprüfe diese Kopie noch einmal für alle. Liest sich nicht gut.

Perfekt zur Allgemeinbeleuchtung

Moderne LED-Standardglühlampen von Philips, die sich ideal zur Allgemeinbeleuchtung eignen.

Für das schonen deiner Augen entwickelt

Grelles Licht kann die Augen strapazieren. Das ist offensichtlich. Ist das Licht hell, entsteht ein Blendeffekt. Ist das Licht zu weich, flackert es. Beleuchte deine Umgebung mit speziellen, augenschonenden LEDs, die ein perfektes Ambiente für dein Zuhause schaffen.

Daten

Lampeneigenschaften
- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Nicht ausgerichtete Lampe
- Sockel: E27
- Kolbenausführung: Klar
- dimmbar: Nein
- Kolbenmaterial: Glas

Lampenabmessungen
- Höhe: 10,6 cm
- Breite: 6 cm

Nutzlebensdauer
- Anzahl der Schaltzyklen: 20.000
- Nennlebensdauer: 15.000

Umweltschutz
- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Lichteigenschaften
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 2700 K
- Nomineller Lichtstrom: 806 lm
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort volle Lichtleistung
- Farbcode: 827 | CCT of 2700K

Sonstiges
- EyeComfort: Ja
- LED-Innovationen: EyeComfort

Andere Eigenschaften
- Lichtausbeute: 115 lm/W

Informationen zur Verpackung

- EAN: 8718699777739
- Artikelnr.: 871869977773900
- Produkttitel: LED classic 60W A60 E27 WW CL NDRF2SRT6

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.51
- Spannung: 220-240 V
- Äquivalente Wattleistung: 60 W
- Energieeffizienz-Label (EEL): E
- Systemleistung: 7 W
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 7

Produktabmessungen und -gewicht

- Länge: 10,6 cm

Technische Daten

- Frequenz: 50-60 Hz
- EPREL-Registrierungsnummer: 1825155

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8718699777739
- Nettogewicht: 0,06 kg
- Bruttogewicht: 0,1 kg
- Höhe: 14,6 cm
- Länge: 6,5 cm
- Breite: 13 cm

Ausstellungsdatum: 2025-06-13
Version: 0.344

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.