PHILIPS

Filament pære, klar 60 W A60 E27 x 2

LED

2.700 K

806 lm

15.000 timer

8718699777739

A ↑ G E

Varmt hvidt lys, ingen kompromiser hvad angår lyskvalitet

Velkendte former, som du kender og elsker. De bruger ca. 85 % mindre energi end traditionelle lyspærer takket være den nyeste energibesparende LED teknologi, og de holder ti gange så længe.

Vælg en enkel erstatning for dine gamle pærer
- Samme form og størrelse som en almindelig glødepære

Skab det rette lys til hjemmet
- Perfekt til almen rumbelysning

Kvalitets LED pære, der holder i årtier
- Designet for dine øjnes komfort

Vigtigste nyheder

Samme form og størrelse som en standard glødepære

Dette er en moderne belysningsløsning med energibesparende standard LED pære takket være det smukke design og de velkendte dimensioner. Den perfekte bæredygtige erstatning for traditionelle standard glødepærer.

Brad, reviw this copy again for all of these. Does not read well.

Perfekt til almen belysning

Moderne belysning med standard LED pærer fra Philips til alsidig belysning, perfekt til almen rumbelysning.

Designet for dine øjnes komfort

Det er nemt at se, hvordan skarp og hård belysning kan belaste øjnene. Alt for skarpt lys blænder. For blødt lys flimrer. Nu kan du oplyse dine omgivelser blidt med LED-lys, der er behageligt for øjnene, og skabe den perfekte atmosfære i hjemmet.

Specifikationer

Pære egenskaber
- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: Ikke retningsbestemt pære
- Fatning: E27
- Dæmpbar: Nej
- Pære finish: Klar
- Lyskildemateriale: Glas

Mål for pære
- Højde: 10,6 cm
- Bredde: 6 cm

Holdbarhed
- Antal tændingscyklusser: 20.000
- Normeret levetid: 15.000

Miljø
- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Lysegenskaber
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2700 K
- Nominel lysstrøm: 806 lm
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: øjeblikkeligt fuldt lys
- Farvekode: 827 | CCT of 2700K

Diverse
- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort

Andre egenskaber
- Effektivitet: 115 lm/W

Emballageoplysninger
- EAN: 8718699777739
- EOC: 871869977773900
- Produktets titel: LED classic 60W A60 E27 WW CL NDRF2SRT6

Strømforbrug
- Strømfaktor: 0.51
- Spænding: 220-240 V
- Svarende til wattforbrug: 60 W
- Energimærket (EEL): E
- Strømforbrug: 7 W
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 7

Produktmål og -vægt
- Længde: 10,6 cm

Tekniske specifikationer
- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL registreringsnummer: 1825155

Emballagemål og -vægt
- EAN/UPC – produkt: 8718699777739
- Nettovægt: 0,06 kg
- Bruttovægt: 0,1 kg
- Højde: 14,6 cm
- Længde: 6,5 cm
- Bredde: 13 cm

Udgivelsesdato:
2025-06-13
Version: 0.344

© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.