PHILIPS

Żarówka żarnikowa przezroczysta 60 W A60 E27 x2

LED

2700 K

806 lm

15 000 godz.

8718699777739

A ↑ G E

Ciepłe światło białe z zachowaniem wysokiej jakości

Kształty, które znasz i kochasz. Zużywają około 85% mniej energii niż tradycyjne żarówki dzięki najnowszej technologii energooszczędnej LED i mają dziesięć razy dłuższy okres eksploatacji.

Wybierz oczywisty zamiennik tradycyjnych źródeł światła
- Podobne kształtem i rozmiarem do tradycyjnych żarówek

Stwórz właściwe oświetlenie dla swojego domu
- Idealny wybór do oświetlenia ogólnego w pomieszczeniach

Wysokiej jakości oświetlenie LED, które będzie Ci służyć przez wiele lat
- Zaprojektowane z myślą o komforcie Twoich oczu

8718699777739

Zalety

Zastępuje tradycyjną żarówkę

Oto nowoczesna, energooszczędna standardowa żarówka LED o atrakcyjnym kształcie i klasycznych wymiarach. Stanowią przyjazny środowisku zamiennik dla tradycyjnych żarówek.

Idealny wybór do oświetlenia ogólnego

Nowoczesne oświetlenie we wszystkich kierunkach za pomocą standardowych żarówek LED firmy Philips, doskonałe do oświetlenia ogólnego w pomieszczeniach.

Zaprojektowane z myślą o komforcie Twoich oczu

Łatwo zauważyć, jak silne światło może męczyć oczy. Zbyt jasne powoduje powstawanie odblasków. Zbyt łagodne powoduje migotanie. Teraz możesz delikatnie rozjaśnić swój świat diodami LED zaprojektowanymi tak, aby były przyjazne dla oczu i tworzyły idealną atmosferę w Twoim domu.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła
- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: Wielokierunkowa żarówka
- Gniazdo: E27
- Wykończenie żarówki: Przezroczyste
- Ściemnialna: Nie
- Materiał żarówki: Szyba

Wymiary źródła światła
- Wysokość: 10,6 cm
- Szerokość: 6 cm

Trwałość
- Liczba cykli pracy: 20 000
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

Ochrona środowiska
- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Właściwości światła
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2700 K
- Nominalny strumień świetlny: 806 lm
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: natychmiastowe rozświetlenie
- Kod Barwy: 827 | CCT of 2700K

Różne
- EyeComfort: Tak
- Innowacje w zakresie technologii LED: EyeComfort

Inne właściwości
- Wydajność: 115 lm/W

Informacje o pakowaniu
- Kod EAN: 8718699777739
- EAN: 871869977773900
- Tytuł produktu: LED classic 60W A60 E27 WW CL NDRF2SRT6

Zużycie energii
- Współczynnik mocy: 0.51
- Zasilanie: 220-240 V
- Odpowiednik w watach: 60 W
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): E
- Zużycie energii: 7 W
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/ 1000 h: 7

Wymiary i waga produktu
- Długość: 10,6 cm

Dane techniczne
- Częstotliwość: 50-60 Hz
- Numer rejestracji EPREL: 1825155

Wymiary i waga opakowania
- EAN/UPC — produkt: 8718699777739
- Waga netto: 0,06 kg
- Waga brutto: 0,1 kg
- Wysokość: 14,6 cm
- Długość: 6,5 cm
- Szerokość: 13 cm

Data wydania: 2025-06-14
Wersja: 0.344

© 2025 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.