PHILIPS

Glødepære, klar, 60 W, A60, E27 x 2

LED

2700 K

806 lm

15 000 timer

8718699777739

A ↑ G E

Varmhvitt lys med topp lyskvalitet

Disse lyskildene har et kjent og kjært design, varer ti ganger lengre og bruker ca. 85 % mindre energi enn tradisjonelle lyspærer, takket være det siste innen energibesparende LED-teknologi.

Velg en enkel erstatning for de gamle lyspærene dine
- Lignende form og størrelse som en standard glødepære

Skap det rette lyset i hjemmet
- Perfekt for generell rombelysning

LED-belysning av høy kvalitet som varer i flere tiår
- Spesielt utviklet for å være behagelig å se på

Høydepunkter

Erstatter standard glødepære

Med den vakre formen og de kjente dimensjonene er dette moderne belysning med energisparende standard-LED-lyskilde. Den perfekte bærekraftige erstatningen for tradisjonelle standard glødepærer.

Perfekt for generell belysning

Moderne belysning med Philips standard LED for alle typer belysning. Perfekt for allmenn belysning i rom.

Spesielt utviklet for å være behagelig å se på

Det er lett å se hvordan hard belysning kan belaste øynene. Er den for lys får du gjenskinn. Er den for myk får du flimring. Nå kan du skånsomt lyse opp rommet med LED-lamper formet for å være behagelige for øynene og skape den perfekte stemningen i hjemmet.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper
- Bruksområde: Innendørs
- Form: Ikke retningsbestemt lyskilde
- Sokkel: E27
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Nei
- Lyspæremateriale: Glass

Lyskildens mål
- Høyde: 10,6 cm
- Bredde: 6 cm

Holdbarhet
- Antall brytersykluser: 20 000
- Nominell levetid: 15 000

Miljøet
- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Lysegenskaper
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700 K
- Opprinnelig lysytelse: 806 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme
- Fargekode: 827 | CCT of 2700K

Diverse
- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort

Andre egenskaper
- Effektivitet: 115 lm/W

Informasjon
- EAN: 8718699777739
- EL nr: 871869977773900
- Produkttittel: LED classic 60W A60 E27 WW CL NDRF2SRT6

Strømforbruk
- Effektfaktor: 0.51
- Spenning: 220-240 V
- Wattstyrke tilsvarende: 60 W
- Energieffektivitetsmerke (EEL): E
- Effektforbruk: 7 W
- Energiforbruk kWh/1000 t: 7

Produktets mål og vekt
- Lengde: 10,6 cm

Tekniske spesifikasjoner
- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL-registreringsnummeret er:: 1825155

Emballasjemål og vekt
- EAN/UPC – produkt: 8718699777739
- Nettovekt: 0,06 kg
- Bruttovekt: 0,1 kg
- Høyde: 14,6 cm
- Lengde: 6,5 cm
- Bredde: 13 cm

Utgivelsesdato:
2025-06-14
Versjon: 0.344

© 2025 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com