PHILIPS

Bec cu filament transparent 60 W A60 E27 x2

LED

2700 K

806 lm

15000 h

8718699777739

A ↑ G E

Lumină albă caldă, calitate a luminii fără compromis

Formele familiare pe care le cunoașteţi și le îndrăgiţi. Folosesc cu aproximativ 85% mai puţină energie decât becurile tradiţionale, datorită celei mai noi tehnologii economice LED, și durează de zece ori mai mult.

Alege înlocuirea simplă a becurilor vechi

- Formă și dimensiuni similare cu cele ale becurilor standard cu incandescenţă

Creează lumina potrivită pentru locuinţa ta

- Perfect pentru iluminatul general al încăperii

Lumină LED de înaltă calitate care durează decenii

- Concepute pentru confortul ochilor tăi

8718699777739

Repere

Formă și dimensiuni similare cu cele ale becului standard cu incandescenţă

Datorită formei sale frumos proiectate și dimensiunilor familiare, acest bec cu LED standard oferă iluminat contemporan și economii de energie. Înlocuitorul durabil perfect pentru becurile tradiţionale standard, cu incandescenţă. Brad, revizuiește din nou acest text pentru toate acestea. Nu sună bine.

Perfect pentru iluminatul general

Iluminat modern, de jur împrejur, cu becuri standard cu LED de la Philips, perfect pentru iluminatul general al încăperii.

Concepute pentru confortul ochilor tăi

Este ușor de observat modul în care iluminatul necorespunzător poate obosi ochii. Dacă este prea puternic, creează efectul de orbire. Dacă este prea slab, ai parte de pâlpâire. Acum îţi poţi lumina delicat universul cu lumini LED odihnitoare pentru ochi, care creează ambianţa perfectă pentru locuinţa ta.

Specificații

Caracteristicile unui bec
- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Bec nedirecţional
- Soclu: E27
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Finisaj bec: Transparent
- Material bec: Sticlă

Dimensiunile becului
- Înălţime: 10,6 cm
- Lăţime: 6 cm

Rezistenţă
- Număr de cicluri de comutare: 20.000
- Durată de viaţă nominală: 15.000

Protecţia mediului
- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viaţă (economice), aruncaţi produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecinţelor potenţiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristicile fotometrice
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K
- Flux luminos nominal: 806 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee
- Cod culoare: 827 | CCT of 2700K

Diverse
- EyeComfort: Da
- Inovaţii LED: EyeComfort

Alte caracteristici
- Eficacitate: 115 lm/W

Informaţii ambalaj
- EAN: 8718699777739
- EOC: 871869977773900
- Titlu produs: LED classic 60W A60 E27 WW CL NDRF2SRT6

Consum de energie
- Factor de putere: 0.51
- Tensiune: 220-240 V
- Putere echivalentă: 60 W
- Etichetă de eficienţă energetică (EEL): E
- Consum de curent: 7 W
- Consum de energie kWh/1000 h: 7

Dimensiunile și greutatea produsului
- Lungime: 10,6 cm

Specificaţii tehnice
- Frecvenţă: 50-60 Hz
- Număr de înregistrare EPREL: 1825155

Dimensiunile și greutatea ambalajului
- EAN/UPC - produs: 8718699777739
- Greutate netă: 0,06 kg
- Greutate brută: 0,1 kg
- Înălţime: 14,6 cm
- Lungime: 6,5 cm
- Lăţime: 13 cm

Data apariției: 2025-06-14
Versiune: 0.344

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com