PHILIPS

# Filamentlamp mat 120W A67 E27

Led

2700 K

2000 lm

15.000 uur

8718699764517

# Warm wit licht zonder compromissen op lichtkwaliteit

Vertrouwde vormen waar u van houdt. Ze verbruiken ongeveer 85% minder energie dan traditionele lampen dankzij de nieuwste energiezuinige LED-technologie en ze gaan tien keer langer mee.

**Kies een eenvoudige vervanging voor uw oude lampen**
- Dezelfde vorm en formaat als de standaardgloeilamp

**Creëer het juiste licht voor uw woning**
- Perfect voor algemene kamerverlichting

**LED-lamp van hoge kwaliteit die tientallen jaren meegaat**
- Ontworpen voor het comfort van je ogen

# Kenmerken

### Dezelfde vorm en grootte als een standaardgloeilamp

Deze energiezuinige standaard-LED-lamp heeft een mooi ontwerp en vertrouwde afmetingen voor tijdloze verlichting. De perfecte duurzame vervanging voor traditionele standaardgloeilampen.

### Perfect voor algemene verlichting

Moderne verlichting met standaard Philips LED-lampen voor all-around verlichting, perfect voor algemene ruimteverlichting.

### Ontworpen voor het comfort van je ogen

Harde verlichting is vermoeiend voor de ogen, te fel licht verblindt en te zacht licht flikkert. Je kunt nu je omgeving aangenaam verlichten met LED lampen die comfortabel zijn voor je ogen en de perfecte sfeer in huis creëren.

# Specificaties

### Lampkenmerken
- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Niet-richtbare lamp
- Fitting: E27
- Dimbaar: Nee
- Lampafwerking: Mat
- Lampmateriaal: Glas

### Lampafmeting
- Hoogte: 12,1 cm
- Breedte: 7 cm

### Duurzaamheid
- Aantal schakelcycli: 20.000
- Nominale levensduur: 15.000

### Milieu
- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

### Lichtkenmerken
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Nominale lichtstroom: 2000 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: 0.5 s
- Kleurcode: 827 | CCT of 2700K
- Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.): 2700 K
- Lichtstroom: 2.000 lm
- Stroboscoopeffectwaarde (SVM): 0,4
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 153,00 lm/W

### Diversen
- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort

### Andere eigenschappen
- Rendement: 153 lm/W
- Conform EU RoHS-richtlijn: Ja

### Verpakkingsinformatie
- EAN: 8718699764517
- EOC: 871869976451700
- Producttitel: LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4

### Vermogen
- Vermogensfactor (fractie): 0.51

### Opgenomen vermogen
- Arbeidsfactor: 0.51
- Spanning: 220-240 V
- Vermogensequivalent: 120 W
- Energie-efficiëntielabel (EEL): D
- Energieverbruik: 13 W
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 13

### Afmetingen en gewicht van product
- Lengte: 12,1 cm

### Nominale waarden
- Nominale levensduur: 15.000

### Technische specificaties
- Frequentie: 50-60 Hz
- Diameter: 70 mm
- EPREL-registratienummer: 374902
- Meetreferentie van lichtstroom: Sphere
- Flikkerwaarde (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Dimbaar: Nee
- Lampvoet: E27

### Afmetingen en gewicht verpakking
- EAN/UPC - product: 8718699764517
- Nettogewicht: 0,03 kg
- Brutogewicht: 0,06 kg
- Hoogte: 17,7 cm
- Lengte: 7,5 cm
- Breedte: 7,5 cm

Publicatiedatum:
2025-06-14
Versie: 0.333

© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

**www.lighting.philips.com**