PHILIPS

Filamentlamp spiegelkroon 50W G125 E27

Led

2700 K

650 lm

15.000 uur

Dimmen

8718699782498

A ↑ G F

Een unieke lamp

Philips LED-lampen geven een schitterend, warmwit licht, gaan uitzonderlijk lang mee en zorgen onmiddellijk voor een grote energiebesparing. De lamp heeft een pure en elegante vormgeving en is de perfecte vervanging voor matte traditionele lampen.

Hoogwaardig licht
- Ontworpen voor uw oogcomfort

Creëer het juiste licht voor uw woning
- Perfect voor decoratieve armaturen

Altijd mooi om te zien, zowel aan als uit
- Klassieke glas LED

Kenmerken

Ontworpen voor het comfort van je ogen

Harde verlichting is vermoeiend voor de ogen. Te fel licht is verblindend. Te zacht licht geeft flikkering. U kunt nu uw omgeving aangenaam verlichten met LED's die comfortabel zijn voor uw ogen en de perfecte sfeer in huis creëren.

Perfect voor decoratieve armaturen

Moderne verlichting in Philips LED-bollampen voor gebruik in decoratieve armaturen zoals plafondventilators en sierstrips.

Design in matglas

De look waar je van houdt, de prestaties die je verwacht. Klassieke designs in matglas die het zacht gloeiende licht van traditionele gloeilampen nabootsen. Voor de perfecte vormgeving in je hele huis.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: niet-richtbare bol
- Fitting: E27
- Dimbaar: Ja
- Lampafwerking: Mirror Crown
- Lampmateriaal: Glas

Lampafmeting

- Hoogte: 18 cm
- Breedte: 12,5 cm

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 20.000
- Nominale levensduur: 15.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Nominale lichtstroom: 650 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: 0.5 s
- Kleurcode: 827 | CCT of 2700K
- Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.): 2700 K
- Lichtstroom: 650 lm
- Stroboscoopeffectwaarde (SVM): 0,4
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 90,00 lm/W

Diversen

- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort
- Extra functies: Dimbaar, Decoratief

Andere eigenschappen

- Rendement: 90 lm/W
- CE-markering: Ja
- Conform EU RoHS-richtlijn: Ja

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8718699782498
- EOC: 871869978249800
- Producttitel: LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF

Vermogen

- Vermogensfactor (fractie): 0.7

Opgenomen vermogen
- Arbeidsfactor: 0.7
- Spanning: 220-240 V
- Vermogensequivalent: 50 W
- Energie-efficiëntielabel (EEL): F
- Energieverbruik: 7,2 W
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 8

Afmetingen en gewicht van product
- Lengte: 18 cm

Nominale waarden
- Nominale levensduur: 15.000

Technische specificaties
- Frequentie: 50-60
- Diameter: 125 mm
- EPREL-registratienummer: 1825217
- Meetreferentie van lichtstroom: Sphere
- Dimbaar: Alleen met specifieke dimmers
- Flikkerwaarde (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60
- Lampvoet: E27

Afmetingen en gewicht verpakking
- EAN/UPC - product: 8718699782498
- Nettogewicht: 0,1 kg
- Brutogewicht: 0,2 kg
- Hoogte: 22,6 cm
- Lengte: 13 cm
- Breedte: 13 cm

Publicatiedatum:
2025-06-27
Versie: 0.440

© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com