WorkForce Pro WF-4830DTWF



DATASHEET / BROCHURE



WF-4830DWF är en prisvärd, högkvalitetsskrivare med dubbelsidig utskrift, enkelsidig skanning och fax upp till A4-format och en automatisk dokumentmatare för 50 ark. Den passar perfekt för krävande miljöer som hemmakontor eller små kontor.

Tänk stort med denna högkvalitativa multifunktionsskrivare med enkel och dubbelsidig utskrift, skanning och fax upp till A4. Du klarar uppgifterna snabbt med utskriftshastigheter på upp till 25 sidor/min* i svartvitt och en automatisk dokumentmatare för 50 A4-ark. Glöm inte heller det kostnadseffektiva bläcket och de flexibla lösningarna för trådlös anslutning, t.ex. Scan-to-Cloud*.

Professionella A4-utskrifter

Denna A4-multifunktionsskrivare uppfyller behoven även hos de mest krävande hemmakontor och små kontor. Den erbjuder dubbelsidig utskrift, skanning och fax upp till A4 och har dessutom en automatisk dokumentmatare som kan hantera upp till 50 dubbelsidiga A4-ark. Dessutom ger PrecisionCore-skrivarhuvudet högkvalitativa, laserliknande utskrifter.

Förbättra produktiviteten

Denna effektiva, tillförlitliga och snabba modell erbjuder dubbelsidig utskrift i A4 och utskriftshastigheter på 25 sidor/min i svartvitt och 12 sidor/min i färg*. Den är dessutom lätt att använda direkt tack vare det intuitiva användargränssnittet och en 10,9 cm pekskärm.

Minimera dina utgifter

Minska dina kostnader dramatiskt eftersom denna skrivare är kompatibel med separata bläck som är 50 % mer effektiva jämfört med patroner med tre färger*. Utmärkt valuta för pengarna – patronerna finns i standardutförande och XL, och som mest klarar den upp till 1 100 sidor*.

Flexibla trådlösa lösningar

Skriv ut från var som helst på kontoret med Wi-Fi-anslutning eller använd Wi-Fi Direct för att skriva ut från kompatibla trådlösa enheter utan ett Wi-Fi-nätverk. Epsons kostnadsfria appar och lösningar för mobil utskrift ger ytterligare mångsidighet – Email Print ger dig möjlighet att skicka utskriftsjobb till skrivaren från nästan vilken plats som helst i världen*. Med Scan-to-Cloud kan du dessutom dra nytta av att samarbeta med andra*.

VIKTIGA FUNKTIONER

- **A4-multifunktionsskrivare för dokument med företagskvalitet**
  Dubbelsidig utskrift, kopiering, skanning och fax i hög kvalitet med samma enhet, plus en automatisk dokumentmatare för 50 ark
- **Trådlösa anslutningar ger dig möjlighet att skriva ut oavsett var du befinner dig**
  Skriv ut och skanna enkelt från din smartphone eller surfplatta med appen Epson iPrint för att skiva ut dokument i hög kvalitet*
- **Spara pengar genom att endast byta ut de färger som tar slut**
  Med Epsons äkta separata bläck
- **Dubbelsidig utskrift sparar pengar och papper**
  Skriv automatiskt ut på båda sidorna för att minska pappersåtgången och spara pengar





DURABrite Ultra INK

EPSON®

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK	
Printing Method	PrecisionCore™-skrivhuvud
Minimal droppstorlek	3,8 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Bläckteknologi	DURABrite™ Ultra
UTSKRIFT	
Tid till första sidan	Monokrom5,5 Sekunder, Colour8,5 Sekunder
Utskriftshastighet ISO/IEC 24734	25 Sidor/min Monokrom, 12 Sidor/min Colour
Dubbelsidig utskriftshastighet ISO/IEC	16 A4 Pages/min Monokrom, 9 A4 Pages/min Colour
Maximal utskriftshastighet	36 Sidor/min Monokrom (vanligt papper), 22 Sidor/min Colour (vanligt papper)
Utskriftsupplösning	4.800 x 2.400 DPI
Utskriftsvolymer	33.000 Sidor per månad Det maximala antalet utskrivna sidor per månad med utgångspunkt i skrivarens operativa prestanda, inklusive ISO-klassificerade utskriftshastigheter och pappershanteringskapacitet.
Rekommenderad kapacitet	200 - 1.700 Sidor per månad
Färger	Black [Pigment], Cyan [Pigment], Yellow [Pigment], Magenta [Pigment]
Detaljerad information om utskriftshastigheter finns på http://www.epson.eu/testing.	
SKANNER	
Skanningsupplösning	1.200 DPI x 2.400 DPI (horisontell x vertikal)
Utgåveformat	BMP, JPEG, TIFF, Skanna till multi-TIFF, PDF, PNG
Scannertyp	Contact Image Sensor (CIS)
PAPPERSSPECIFIKATIONER OCH SENSORER	
Pappersformat	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, C6 (kuvert), DL (kuvert), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Användardefinierat, Rättsligt, Letter
Automatisk dokumentindrag	50 Sidor
Dubbelsidig	Ja (A4, vanligt papper)
Paper Tray Capacity	500 Ark maximallt
Antal pappersfack	2
CONNECTIVITY	
Anslutningar	USB-värd, Wi-Fi Direct, Hi-Speed USB – kompatibel med USB 2.0-specifikation, Trådlöst LAN IEEE 802.11b/g/n, Ethernet-gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T)
WLAN-säkerhet	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP)
ALLMÄNT	
Energiförbrukning	8,6 Watt Redo, 0,2 Watt (stänga av), 22 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1,2 Watt (sleep mode), TEC 0,18 kWh/week
Mått	425 x 388 x 330 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	11,9 kg
ADDITIONAL FEATURES	
LCD-skärm	Typ: Färg, Pekskärm, Diagonalt:10,9 cm
ANNAN	
Garanti	12 Månader Inlämning Garantiförlängning finns som tillval

LOGISTIKINFORMATION

SKU	C11CJ05402
Streckkod	8715946679716
Tillverkningsland	Indonesien

LEVERANSOMFATTNING

- Separata bläckpatroner
- Snabbstartsguide
- Garantidokument
- Strömkabel
- Drivrutins- och hjälpprogram

KOMPATIBILITET FÖR BLÄCKPATRONER

- ● 405
- ● 405
- ● 405
- ● 405
- ● ● ● ● 405



BLÄCKKAPACITETSDATA



	Resväska 405	Resväska 405XL
●	350 sidor*	1.100 sidor*
● ● ●	300 sidor*	1.100 sidor*

* Den genomsnittliga utskriftskapaciteten är baserad på ISO/IEC 24711/24712 eller ISO/IEC 29102/29103. Den verkliga utskriftskapaciteten varierar beroende på vad som skrivs ut och hur skrivaren används. Mer information finns på www.epson.eu/pageyield

1. se epson.se/cartridgefootnotes

Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Support: +46 8-5051 3701
level.one@epson.se
www.epson.se

Finlandsgatan 10
164 74 Kista
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare.
Produktinformation kan ändras utan förvarning.