PHILIPS

Bombilla

LED

8,5 W - 75 W

E27

Blanco frío

8718699762032

A↑G E

Iluminación LED brillante con una calidad de luz excelente

Las bombillas LED de Philips proporcionan una atractiva luz blanca cálida, una duración excepcional y un ahorro de energía importante e instantáneo. Con un diseño puro y elegante, esta bombilla es perfecta para sustituir tus bombillas incandescentes transparentes.

Luz de alta calidad
- Diseñados para tu confort visual

Crea la iluminación adecuada para tu hogar
- Perfecta para la iluminación general de habitaciones

Destacados

LED suaves que no dañan la vista

Los efectos de una iluminación agresiva en la vista son evidentes: si es demasiado intensa, deslumbra; si es demasiado suave, produce un efecto de parpadeo. Ahora puedes iluminar suavemente tu mundo con soluciones LED diseñadas para cuidar la vista y crear el ambiente perfecto en tu hogar.

Perfecta para la iluminación general

Iluminación moderna con bombillas LED estándar de Philips para iluminación en todas partes, perfecta para iluminación general de habitaciones.

Especificaciones

Características
- Regulable: No
- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Bombilla no direccional
- Casquillo: E27
- Tecnología: LED
- Tipo de cristal: Transparente

Dimensiones de la bombilla
- Altura: 10,4 cm
- Peso: 0,036 kg
- Anchura: 6 cm

Duración
- Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 a
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
- Vida útil nominal: 15.000 hora(s)
- Número de ciclos de apagado y encendido: 20.000

Características de la luz
- Consistencia del color: 6SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 4000 K
- Categoría de color de luz: Blanco frío
- Flujo lumínico nominal: 1055 lm
- Tiempo de encendido: <0.5 s
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante
- Código de color: 840 | CCT of 4000K

Otras características
- Corriente de la bombilla: 70 mA
- Eficiencia: 124 lm/W

Información del embalaje
- EAN: 8718699762032
- EOC: 871869976203202
- Título del producto: LED classic 75W E27 CW A60 CL ND SRT4

Consumo de energía
- Factor de potencia: 0.52
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia: 8,5 W
- Potencia equivalente: 75 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): E

Dimensiones y peso del producto
- Longitud: 10,4 cm

Valores nominales
- Vida útil especificada: 15.000 hora(s)
- Flujo lumínico nominal: 1055 lm
- Potencia nominal: 8.5 W

Especificaciones técnicas
- Frecuencia: 50-60 Hz

Dimensiones y peso del embalaje [LED classic 75W E27 CW A60 CL ND SRT4]
- Producto con código EAN/UPC: 8718699762032
- Peso neto: 0,030 kg
- Peso bruto: 0,054 kg
- Altura: 14,600 cm
- Longitud: 6,500 cm
- Anchura: 6,300 cm
- Número de material (12NC): 929002025528

Dimensiones y peso del embalaje [LED classic 75W E27 CW A60 CL ND 1PF/10]
- Producto con código EAN/UPC: 8718699762032
- Peso neto: 0,030 kg
- Peso bruto: 0,054 kg
- Altura: 14,600 cm
- Longitud: 6,500 cm
- Anchura: 6,300 cm
- Número de material (12NC): 929002025555

Fecha de emisión:
2022-01-20
Versión: 0.358

© 2022 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com