PHILIPS

Ampoule

LED

8,5 W - 75 W

E27

Blanc froid

8718699762032

A↑G E

Éclairage LED puissant d'excellente qualité

Les ampoules LED Philips offrent une durée de vie exceptionnelle, permettent des économies d'énergie significatives et diffusent une superbe lumière blanche et chaude. Simples et élégantes, elles remplacent parfaitement les ampoules à incandescence transparentes.

Éclairage de qualité supérieure
- Conçu pour le confort de vos yeux

Créez un éclairage adapté à votre intérieur
- Convient parfaitement pour l'éclairage général de la pièce

Points forts

LED émettant une lumière douce pour les yeux

Un éclairage agressif peut facilement gêner vos yeux. S'il est trop lumineux, vous êtes ébloui. S'il est trop faible, il émet des clignotements. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des LED conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

Convient parfaitement pour l'éclairage général

Éclairage moderne avec les ampoules standards LED Philips pour toute illumination, idéal pour un éclairage chambre général.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule
- Intensité réglable: Non
- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Ampoule non directionnelle
- Prise: E27
- Technologie: LED
- Type de verre: Transparent

Dimensions de l'ampoule
- Hauteur: 10,4 cm
- Poids: 0,036 kg
- Largeur: 6 cm

Durée de vie
- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 15 a
- Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
- Durée de vie nominale: 15 000 h
- Nombre de cycles d'allumage: 20 000

Caractéristiques lumineuses
- Homogénéité des couleurs: 6SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 4000 K
- Catégorie de couleur de lumière: Blanc froid
- Flux lumineux nominal: 1055 lm
- Temps d'allumage: <0.5 s
- Temps de chauffe à 60 %: Lumière totale instantanée
- Code couleur: 840 | CCT of 4000K

Divers
- EyeComfort: Oui

Autres caractéristiques
- Ampérage de la lampe: 70 mA
- Efficacité: 124 lm/W

Informations figurant sur l'emballage
- EAN: 8718699762032
- Code commercial: 871869976203200
- Titre du produit: LED classic 75W E27 CW A60 CL ND 1PF/10

Consommation électrique
- Facteur de puissance: 0.52
- Tension: 220-240 V
- Puissance: 8,5 W
- Puissance équivalente: 75 W
- Label d'efficacité énergétique (EEL): E

Dimensions et poids du produit
- Longueur: 10,4 cm

Valeurs nominales
- Durée de vie nominale: 15 000 h
- Flux lumineux nominal: 1055 lm
- Puissance nominale: 8.5 W

Spécificités techniques
- Fréquence: 50-60 Hz

L'ampoule
- Homogénéité des couleurs: 6

Dimensions et poids de l'emballage
- Code barre produit: 8718699762032
- Poids net: 0,030 kg
- Poids brut: 0,054 kg
- Hauteur: 14,600 cm
- Longueur: 6,500 cm
- Largeur: 6,300 cm
- Numéro de matériaux (12NC): 929002025528

Date de publication:
2022-10-05
Version: 0.394

© 2022 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.