Epson **PLQ-50**



DATASHEET / BROCHURE



Hurtig og pålidelig 24-nåls matrixprinterserie med mulighed for at håndtere bankbøger og med LCD-skærm for bedre brugervenlighed.

PLQ-50-modellerne tilhører en serie af matrixprintere, der er ideel til banksektoren og posthuse, da de er yderst pålidelige og i stand til at håndtere bankbøger. Printerne er hurtige, økonomiske i brug og udstyrede med en brugervenlig LCD-skærm.

}
Når du skal opgradere eksisterende bankbogsprintere, gør PLQ-50-seriens førsteklasses ydeevne disse printere til det oplagte valg. Med en forbedret gennemsnitstid mellem svigt på 35.000 timer og pålidelig matrixteknologi kan du sætte din lid til, at disse printere leverer output i høj kvalitet med minimal indgriben.

{b
Når tiden er knap, leverer PLQ-50-serien også hurtig udskrivning på op til 560 tegn pr. sekund (højhastighedskladde, 10 cpi) ved hjælp af 24 nåle og 94 kolonner. Desuden kan der fremstilles op til 6 kopier samtidig med originalen.

}
Printerens ydeevne matches af dens omkostningseffektivitet. Farvebåndet er kompatibelt med hele Epsons Passbook-sortiment og byder på en budgetvenlig udskrivningsløsning.

{bEn LCD-skærm giver også en værdifuld brugervenlighed.

NØGLEFUNKTIONER

- **Pålidelig**
  Forbedret gennemsnitstid mellem svigt på 35.000 timer
- **Hurtig ydeevne**
  Udskriver op til 560 tegn pr. sekund med op til 6+1 kopier
- **Brugervenlighed**
  Udstyret med en ny LCD-skærm
- **Forbrugsmaterialer**
  Samme langtidsholdbare farvebånd, der er kompatibelt med alle modeller

EPSON®

Epson **PLQ-50**

PRODUKTSPECIFIKATIONER

ØVRIGE FUNKTIONER	
Emulationer	ESC/P2, IBM PPDS, PR2
Input Data Buffer	128 kB
TEKNIK	
Number of Pins	24 pins
Antal spalter	94 kolonner
UDSKRIFT	
Udskriftshastighed	Ultra Speed-Draft: 10 cpi: 630 Tegn/s, HighSpeed-Draft: 10 cpi: 560 Tegn/s, Draft: 10 cpi: 420 Tegn/s, LQ: 10 cpi: 140 Tegn/s
Stregkoder	Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Gennemslag	6 plus en original
Tegntabeller	PCAPTEC, PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, PCAR864, ISO-8859-15, Roman 8, Italic
Tegnsæt	14
Udskrivningsopløsning - maksimal kvalitet	180 x 360 DPI
CONTROLLERENS TILSLUTNING	
Tilslutninger	Hi-Speed USB - kompatibel med USB 2.0-specifikation, IEEE 1284, RS-232
PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER	
Arkfødning	Enkeltark foran, Endeløst papir foran, Papirudgang foran og bag
Papirformater	Papirark (et og flere lag), Endeløst papir (et og flere lag)
Papirtykkelse Multi Part	0,12 mm - 0,53 mm
Papirtykkelse Single Sheet	0,065 mm - 0,19 mm
GENERELT	
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	384 x 280 x 203 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Temperatur	Drift 5° C - 38° C
MTBF (gennemsnitstid mellem fejl)	35.000 Timer
Printerhovedets levetid	600 Millioner anslag/kabel
Lydtryk	Drift:55 dB (A)- på standby:38 dB (A)
Luftfugtighed	Drift 10% - 85%
ANDRE	
Garanti	12 Måneder Indlevering Valgfri udvidet garanti tilgængelig

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	C11CJ10401
Stregkode	8715946674476
Oprindelsesland	Indonesien

MEDFØLGER VED KØB

- AC-kabel
- Farvebånd
- Betjeningsvejledning (CD)
- Opstillingsvejledning

FORBRUGSMATERIALE

- Epson SIDM Kassette med stofbånd, sort, til PLQ-20/22, 3-Pack (C13S015339) (C13S015339)

Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 32 72 92 10
Salgshotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Epson Danmark
Vibeholms Alle 15 (gavlen)
2605 Brøndby
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.