Panel Ciego 2U para Racks y Gabinetes de Servidores de 19 pulgadas

ID del Producto: BLANKB2



El Panel Ciego 2U para Racks y Gabinetes de Servidores de 19 pulgadas, BLANKB2 está diseñado conforme a las especificaciones EIA RS-310-C por lo que cabe perfectamente en todos los racks y gabinetes de 19 pulgadas estándares.

Ideal para mejorar el flujo de aire dentro del rack cubriendo los espacios no utilizados, este panel de relleno/panel ciego de acero laminado en frío ofrece un acabado en polvo negro que combina con la mayoría de los gabinetes y racks de servidores estándares de color negro.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

RoHS Compliant

CE

Aplicaciones

• Ideal para llenar espacios en un rack cuando no es necesario instalar otros equipos

• Ayuda a direccionar el flujo de aire

Características

• La tapa ciega para rack ha sido fabricada en acero laminado en frío SPCC con un grosor de 1,2 mm

• Este panel ciego para rack presenta un acabado en pintura en polvo negra que mejora la

combinación con la mayoría de racks y armarios

Hardware		
	Política de Garantía	Lifetime
	Tipo de Marco	Acero
	Altura U	2U
	Estándares Industriales	EIA RS310-C
Características Físicas		
	Color	Negro
	Longitud del Producto	19.0 in [48.3 cm]
	Ancho del Producto	0.5 in [1.3 cm]
	Altura del Producto	3.5 in [8.8 cm]
	Peso del Producto	1.1 lb [0.5 kg]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	19.6 in [49.7 cm]
	Ancho de la Caja	3.9 in [10.0 cm]
	Altura de la Caja	0.9 in [2.2 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	1.3 lb [0.6 kg]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Placa Ciega 2U
		1 - Pack de Tornillos y Tuercas Jaula M6 (4 pares)
Información Acerca de la Garantía		
	Warranty	De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.