Productkaart

Gedelegeerde Verordening (EU) 65/2014

Naam of handelsmerk leverancier	**GORENJE**
Typeaanduiding	**WHI649EXBG**
Jaarlijks energieverbruik	**59,2 kWh/jaar**
Energie-efficiëntieklasse	**B**
Hydrodynamische efficiëntie	**23,5**
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	**B**
Verlichtingsefficiëntie	**42,7 lux/W**
Verlichtingsefficiëntieklasse	**A**
Vetfilteringsefficiëntie	**80,9 %**
Vetfilteringsefficiëntieklasse	**C**
Luchtstroom (min. snelheid normaal gebruik)	**367 m³/uur**
Luchtstroom (max. snelheid normaal gebruik)	**608 m³/uur**
Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht (min. snelheid normaal gebruik)	**53 dB**
Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht (max. snelheid normaal gebruik)	**63 dB**
Elektriciteitsverbruik in uit-stand (W)	**0,48 W**
Elektriciteitsverbruik in stand-bystand (W)	**0,63 W**