Adattatore per disco rigido SATA a IDE 2,5'' o 3,5'' per dock HDD

ID prodotto: SAT2IDEADP



L'adattatore per dischi rigidi da SATA a IDE SAT2IDEADP permette l'utilizzo di dischi rigidi basati su IDE (PATA) da 2,5''/3,5'' nella maggior parte delle di StarTech.com. L'adattatore IDE-SATA prevede una struttura completamente in metallo che assicura la massima durata ed è completamente compatibile con dischi rigidi IDE fino a ATA-133 (133 Mbps).

L'adattatore SATA/IDE, dallo stile di montaggio unico, permette una semplice installazione in dischi rigidi IDE/SATA e un inserimento in alloggiamenti dock per dischi SATA per un facile recupero dei dati da vecchi HDD. L'adattatore può essere utilizzato anche per installare dischi rigidi IDE in computer desktop basati solo su SATA o qualsiasi altro scenario in cui si richiede la connessione di un disco IDE tramite Serial ATA.

L'adattatore per dischi rigidi SAT2IDEADP funziona con la maggior parte delle docking station per HDD SATA e dei duplicatori di StarTech.com.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• Per utilizzare vecchi dischi rigidi IDE/PATA in una docking station per dischi rigidi SATA

• Per installare un disco rigido IDE/PATA in un computer dotato soltanto di porte SATA

• Per recuperare facilmente i dati da un disco rigido IDE (laptop) 2,5'' connettendolo a un computer o una docking station con supporto SATA

• Per i tecnici che lavorano con diverse tecnologie, di vecchia e nuova generazione

Caratteristiche

• Supporta dischi rigidi IDE 40 pin (3,5'') e 44 pin (2,5'')

• Struttura di lunga durata in metallo

• Compatibile con la maggior parte dei duplicatori e delle docking station per dischi rigidi SATA 3,5'' di StarTech.com

• Supporto di dischi a elevata capacità mediante LBA a 48 bit

• Conforme alla specifica SATA revisione 1.0

• Compatibile con dischi rigidi PATA (IDE) 66/100/133 Mbps

• Fori di montaggio per dischi rigidi IDE con fattore di forma 3,5'' e 2,5''

Hardware		
	Norme di garanzia	2 Years
	Ventola/e	No
	Numero di unità	1
	Dimensioni unità	2.5in & 3.5in
	Tipo unità	IDE (ATA)
	Installazione unità	Fisso
	ID chipset	JMicron - JM20330
	Supporto LBA	48-bit
Prestazioni		
	RAID	No

Connettore/i		
	Tipo/i connettori	1 - SP4 (4 pin, alimentazione per piccola unità)
	Connettori unità	1 - IDE (40 Pin, EIDE/PATA)
		1 - IDE (44 Pin, EIDE/PATA, 2,5" HDD)
		1 - LP4 (4 pin, alimentazione unità di grandi dimensioni tipo Molex)
	Connettori host	1 - SATA (7 pin, dati)
		1 - Alimentazione SATA (15 pin)
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
Alimentazione		
	Tensione ingresso	5V DC / 12V DC
	Tensione di uscita	5 DC
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	5°C to 80°C (41°F to 176°F)
	Temperatura di conservazione	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
	Umidità	8% ~ 90% RH
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Acciaio
	Lunghezza prodotto	4.0 in [10.1 cm]
	Larghezza prodotto	3.1 in [8.0 cm]
	Altezza prodotto	1.0 in [2.5 cm]
	Peso prodotto	3.7 oz [106.0 g]

Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	4.4 in [11.3 cm]
	Larghezza del Pacco	5.7 in [14.5 cm]
	Altezza del Pacco	2.1 in [5.3 cm]
	Peso spedizione (confezione)	8.0 oz [226.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Adattatore SATA a IDE
		1 - Cavo IDE da 40 pin
		1 - Cavo IDE da 40 a 44 pin con alimentazione
		1 - Cavo di alimentazione da SATA a LP4
		1 - Confezione di viti di fissaggio
		1 - Manuale di istruzioni
Informazioni sulla garanzia		
	Warranty	2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.