

27B2H/EU

27 inch (68.6 cm) LCD MONITOR

Gerçek renklere ve gözünüzü koruyan özelliklere sahip zarif ve süper ince tasarımlı, esnek girişli 27” IPS ekran






IPS WIDE VIEW


LOW BLUE MODE


VESA MOUNT


TILT



IPS paneli

İster fotoğraf, video ya da InDesign'da bir dergi mizanpajı görüntülüyor olun veya en sevdiğiniz oyunu oynayın, bu içeriklerin baktığınız her açıdan mükemmel görünmesini istiyoruz. Bu nedenle, bu ekran, parlak renkler üreten ve geniş görüş açıları sunan gelişmiş bir IPS paneline sahip. Böylece görüntüler sizin veya yanınızda oturan ya da ayakta duran arkadaşlarınız ve meslektaşlarınızın ekrana baktığı açıdan bağımsız olarak daima mükemmel ve doğru görünürler.



Full HD çözünürlük

Bir Blu-ray filmi tam kalitede izlemek mi yoksa yüksek çözünürlüklü oyunları keyifle oynamak mı ya da ofis uygulamalarıyla canlı metinler okumak mı istiyorsunuz? Bu monitör, 1920 x 1080 piksel Full HD çözünürlüğü sayesinde tümünü yapmanıza olanak tanır. Görüntülediğiniz şey ne olursa olsun Full HD çözünürlük sayesinde zengin detaylar üst düzey bir grafik kartı olmadan veya çok fazla sistem kaynağı tüketmeden gösterilir.



HDMI

HDMI (Yüksek Tanımlı Multimedya Arayüzü), mevcut oyun konsolları, mevcut GPU'lar, set üstü kutuları ve HDCP dijital içerik koruma sistemini desteklemektedir. HDMI 1.3-1.4b sürümleri, 144 Hz @1080p ve 75 Hz@1440p yenileme hızını desteklerken, HDMI 2.0-2.0b sürümleri 240Hz@1080p, 144Hz@1440p ve 60 Hz@2160p (4K) özelliklerini desteklemektedir.



AOC Düşük Mavi Işık Modu

Kısa dalga boyuna sahip mavi ışık gözünüze zarar verebilir. AOC Anti Blue Light Teknolojisi görüntünün rengini değiştirmeden zararlı mavi ışıkları engeller. Mavi ışığı azaltmanın diğer yolları filtre kullanmak veya ayarları karanlık/sarımsı görüntü verecek şekilde ayarlamaktır.



Çerçevesiz Tasarım

Çerçevesiz tasarımlar, modern ve çekici görünmenin yanı sıra kesintisiz çoklu monitör kurulumları sağlar. Birçok ekran yan yana yerleştirildiğinde, imleciniz/pencereleriniz artık koyu kenar boşluklarında kaybolmaz.



Geniş Görme Açısı

Geniş Görme Açısı, 178 dereceye kadarki görüş açılarında renkleri doğru görmenizi sağlar. Bu sayede, ekrana nereden bakarsanız bakın, renkleri kusursuz bir şekilde görürsünüz.

Genel

Model adı	27B2H/EU
EAN	4038986187183
Ürün Serisi	Basic-line
Dizi	B2
Kanal	B2C
Sınıflandırma	Ana akım
Bölüm	Tüketici
Lansman tarihi	01-11-2020
Continent	Europe

Ekran

Çözünürlük	1920x1080
Yenileme hızı	75Hz
Ekran Boyutu (inç)	27 inch
Ekran Boyutu (cm)	68.6 cm
Düz / Kavisli	Hayır
Arka ışık	WLED
Panel Tipi	IPS
Görüntü oranı	16:9
Görüntü Renkleri	16,7 Milyon
Bit cinsinden Panel Rengi	8
sRGB Kapsamı (%)	101
Adobe RGB Kapsamı (%)	74
NTSC coverage (%)	72 %
Aktif Ekran Alanı (uzunluk x genişlik)	527,04x296,46 mm mm
Piksel Aralığı	0.3114
Tarama Frekansı	30 -83kHz (H) / 50 -76 Hz (V)
Yanıt süresi (GtG)	4 ms
Kontrast (statik)	1000:1
Kontrast (dinamik)	20M:1
Parlaklık (tipik)	250 cd/m²
Görüntüleme açısı (CR10)	178/178 º
Sert Cam	3H
OSD Diller	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Dış

Renk	Siyah
Çerçeve Tipi	Sınırsız

Ergonomi	
Vesa	100x100
Eğilme	-5/21.5 °

Multimedya	
Ses çıkışı	Headphone out (3.5mm)

Bağlantı	
Bağlantılar	HDMI, VGA

Aksesuarlar	
HDMI kablosu	1,8 m
Power Schuko C13 Cable	1,8 m

Güç / Çevresel	
Güç kaynağı	Dış
Powersource	100 - 240V 50/60Hz
Güç Tüketimi Açık (Energystar)	22 watt
Güç Tüketimi Bekleme (Energystar)	0.5 watt
Güç Tüketimi Kapalı (Energystar)	0.5 watt
Enerji Sınıfı	A+

Onaylamalar / Düzenlemeler	
Energystar Web Sayfasında listelenmiştir	✔
TUV-Bauart	✔
CE	✔
EAC	✔
ISO Sertifikalı Üretim	✔
Reach uyumludur	✔

Garanti	
Garanti Süresi	3 Yıl
MTBF	50.000 saat

Boyutlar / Ağırlıklar	
Product dimensions incl base	456.39(H) *612.14(W) * 182.95(D)
Product dimensions excl base	612.14（W）x361.39(H)x37.6(D)mm
Ambalaj Boyutları (U X G X Y)	492x614x131 mm
Ürün Boyutları (taban dahil)	419.8x540.1x186.8 mm
Brüt Ağırlık (kutu dahil) (kg)	5.5 Kg
Net Ağırlık (kutu hariç) (kg)	3.6 Kg

Metinler ve USP	
Marketing title	27 inch 4 ms IPS HDMI, VGA

Özellikler	
Flicker-free	✔
Blue Light Technology	Low blue light
Kensington Lock	✔