Wielofunkcyjna drukarka A4 EcoTank L6550 z łącznością Wi-Fi, stałym zasilaniem w atrament i faksem

KARTA PRODUKTU



Wielofunkcyjna drukarka EcoTank A4 ze zbiornikami na atrament do wielokrotnego napełniania jest idealna dla firm, ponieważ zapewnia wyjątkowo niskie koszty druku. Zawiera podajnik na 500 arkuszy, podajnik tylny na 50 arkuszy, automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy oraz faks.

Drukuj, skanuj, kopiuj i wysyłaj faksy za pomocą tego prostego w obsłudze urządzenia EcoTank, które zapewnia wyjątkowo niski koszt wydruku strony. Zadania można szybko wykonać dzięki dużej prędkości drukowania i skanowania, dwóm przednim podajnikom na 250 arkuszy, podajnikowi tylnemu na 50 arkuszy oraz automatycznemu podajnikowi dokumentów na 50 arkuszy. Drukuj, tak jak lubisz, korzystając z opcji druku mobilnego, łączności Ethernet oraz ekranu dotykowego LCD o przekątnej 10,9 cm.

Zrealizuj więcej zadań w krótszym czasie
Zyskaj przewagę dzięki temu szybkiemu i wydajnemu urządzeniu wielofunkcyjnemu, które jest w stanie wydrukować pierwszą stronę w zaledwie 5,5 sekundy*. Oprócz tego szybkie drukowanie dwustronne i automatyczny podajnik dokumentów pozwolą Ci przyspieszyć codzienne zadania.
Bogate w funkcje urządzenie wielofunkcyjne EcoTank do druku w formacie A4
Urządzenie L6550 jest przeznaczone do drukowania, skanowania, kopiowania i wysyłania faksów w formacie do A4. Wybór funkcji jest łatwy dzięki dotykowemu ekranowi LCD.

Nieustanne oszczędzanie
Urządzenie EcoTank zapewnia niezwykle niski koszt wydruku strony, więc oszczędzasz za każdym razem, gdy drukujesz. W przeciwieństwie do innych drukarek EcoTank posiada duże pojemniki na atrament, które można uzupełniać za pomocą niedrogich butelek z atramentem.

Koniec przestojów
Minimalizując konieczność uzupełnienia atramentu, urządzenie EcoTank może wydrukować tysiące stron, a dwa podajniki papieru oferują wydajność 500 arkuszy. Uwolnij się od ręcznego ładowania arkuszy dzięki wydajnemu podajnikowi ładowanemu od tyłu i automatycznemu podajnikowi (ADF) na 50 arkuszy A4.

Drukowanie niemal z dowolnego miejsca
Obsługa łączności Wi-Fi i Wi-Fi Direct pozwala przesyłać dokumenty do wydrukowania z urządzeń mobilnych przy użyciu aplikacji Epson iPrint i Smart Panel*. Posiada również złącze Ethernet.

KLUCZOWE CECHY

- **Oszczędność czasu dzięki szybkiemu drukowaniu**
  Szybkość drukowania do 25 stron na minutę*
- **Drukarka wielofunkcyjna A4 z faksem, ekranem dotykowym i automatycznym podajnikiem dokumentów**
  Wysoka jakość druku, kopiowanie i skanowanie w jednym urządzeniu oraz duże podajniki papieru, które pozwalają zaoszczędzić czas
- **Łatwe drukowanie dzięki różnym opcjom łączności**
  Obsługa łączności Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet i bezpłatne aplikacje do druku mobilnego*
- **Jeden zestaw atramentów pozwala wydrukować do 7500 stron w czerni i 6000 stron w kolorze***
  Wystarczy włożyć papier, aby z łatwością drukować bez konieczności ingerencji.
- **Numer 1 wśród drukarek ze stałym zasilaniem w atrament sprzedawanych na całym świecie***
  Ponad 100 mln drukarek EcoTank sprzedanych na całym świecie*
- **Prosty, bezproblemowy system stałego zasilania w atrament pozwala na uzupełnianie zbiorników z butelek**
  Ponadto key-lock ułatwia napełnianie urządzenia EcoTank i zapewnia przy tym brak bałaganu

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNOLOGIA	
Metoda drukowania	Głowica drukująca PrecisionCore™
Minimalna wielkość kropel	3,8 pl
Technologia tuszów	DURABrite™ ET
Rozdzielczość drukowania	4.800 x 2.400 DPI
DRUKOWANIE	
Szybkość druku ISO/IEC 24734	25 Str./min. Monochromatyczny, 12 Str./min. Colour
Maksymalna szybkość druku	32 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 22 Str./min. Colour (papier zwykły)
Kolory	Czarny [Pigment], Cyjan [Pigment], Żółty [Pigment], Magenta [Pigment]
Szczegółowe informacje na temat szybkości drukowania można znaleźć na stronie http://www.epson.eu/testing.	
SKANOWANIE	
Rozdzielczość skanowania	1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)
Typ skanera	czujnik kontaktowy obrazu (CIS)
FAKSOWANIE	
Szybkie wybieranie (maks.)	200 nazw i numerów
Pamięć stron	do 550 stron/6MB (ITU-T, tabela nr 1)
Funkcje faksu	Faksowanie za pomocą komputera, Z faksu na e-mail, Odbiór i zapis, Automatyczne ponowne wybieranie, Książka adresowa, Faks do wielu odbiorców, Fax Preview, Polling Reception
OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW	
Liczba przegródek do papieru	3
Formaty papieru	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, B5, Nr 10 (koperta), DL (koperta), C6 (koperta), C4 (koperta), Letter, Legal
Dwustronne	Tak (A4, zwykły papier)
Automatyczny podajnik dokumentów	50 strony
Pojemność tacy na papier	550 Arkusze W standardzie
Przetwarzanie nośników wydruku	Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów (A4, zwykły papier), Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów do faksowania (A4, zwykły papier), Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów do skanowania (A4, zwykły papier), Automatyczny druk dwustronny (A4, zwykły papier)
INFORMACJE OGÓLNE	
Zużycie energii	19 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 0,8 W (tryb uśpienia), 8,3 W Gotowy, 0,2 W (wyłączyć), TEC 0,13 kWh/week
Wymiary produktu	425 x 500 x 350 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	17,5 kg
Kompatybilne systemy operacyjne	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, Wersja Windows XP Professional x64
Bezpieczeństwo w sieci WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP)
INNE	
Gwarancja	12 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, 200.000 strony Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	C11CJ30402
Kod kreskowy	8715946676463
Kraj pochodzenia	Filipiny

Wielofunkcyjna drukarka A4 EcoTank L6550 z łącznością Wi-Fi, stałym zasilaniem w atrament i faksem

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Kabel zasilający
- Urządzenie podstawowe
- Skrócona instrukcja uruchomienia
- User guide
- 1 zestaw atramentów (1 x 127 ml BK, 3 x 70 ml CMY)

ZGODNOŚĆ BUTELEK Z ATRAMENTEM

- ● 112
- ● 112
- ● 112
- ● 112

DANE DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI BUTELKI Z ATRAMENTEM

	●	●●●
W zestawie	Liczba stron: 4.500*	Liczba stron: 2.800*
Wymiana	Liczba stron: 7.500*	Liczba stron: 6.000*

* Przybliżona wydajność oparta na normach ISO/IEC 24711/24712 lub ISO/IEC 29102/29103. Wartości rzeczywiste zależą od rodzaju drukowanych obrazów i warunków użytkowania. Więcej informacji na stronie www.epson.eu/pageyield

Epson Europe B.V.
Oddział w Polsce

The Park Warsaw
Ul. Krakowiaków 48
02-255 Warszawa

Infolinia: + 48 22 295 37 25
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)
www.epson.pl

1. Więcej szczegółów na stronie epson.pl/ecotankfootnotes

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Ostatnio wyodrębnione: 2026-02-11