Veri sayfası

HP LaserJet MFP M236d Yazıcı

Süper çok yönlü. Süper kompakt.

Kendi sınıfında en yüksek çift taraflı baskı hızı[2] ile yüksek üretkenlik sağlayan yüksek kaliteli kompakt MFP. Zaman kazandıran HP Smart uygulamasıyla[67] kolayca kurun ve güçlü güvenlik ve sezgisel kontrolleriyle sorunsuz, endişesiz bir deneyim yaşayacağınıza güvenin.



Bu yazıcı, sadece yeni veya yeniden kullanılmış bir HP çipi olan kartuşlarla çalışmak üzere tasarlanmıştır ve HP ürünü olmayan bir çip kullanan kartuşları engellemek için dinamik güvenlik önlemleri kullanır. Düzenli ürün yazılımı güncelleştirmeleri, bu önlemlerin etkinliğini sürdürecek ve daha önce çalışır durumda olan kartuşları engelleyecektir. Yeniden kullanılmış bir HP çip, yeniden kullanılmış, yeniden üretilmiş ve yeniden doldurulmuş kartuşların kullanımına olanak sağlar. Daha fazlası: http://www.hp.com/learn/ds

Hızlı çalışın. Akıllı çalışın.

- Kendi HP sınıfında en yüksek çift taraflı baskı hızıyla çok sayfalı belgeleri hızla üretin.[2]
- Çok küçük ve az yer kaplayan bu LaserJet'i neredeyse her yere sığdırabilirsiniz. Neredeyse her yere sığan bir yazıcıyla projeleri hızla tamamlayın.
- İstediğiniz iş amaçlı baskıları hızlıca alın. Bu yazıcı, belgelerinizi yüksek hızla sunar.
- Dahili USB bağlantı noktasıyla yazıcınızı bilgisayarınıza kolayca bağlayın.
- 150 yaprak kapasiteli kağıt tepsisiyle yüksek hacimli baskı işlerini kolayca halledin ve daha az sıklıkta kağıt yükleyin.

Zaman kazanmanın akıllı yolu

- Adım adım yol gösteren kolay kurulumla hemen kullanmaya başlayın. HP Smart uygulamasını indirin, Wi-Fi® ağına bağlanın ve yazıcınızı tüm cihazlarınızla paylaşın.
- HP Smart uygulaması[6] ile yüksek kaliteli tarayın ve Dropbox, Google Drive, e-posta veya buluta paylaşın.

Güvenilir kalite ve rahatlık

- Şaşırtıcı derecede küçük lazer yazıcı, her sayfada üstün kalite sunar.
- Sezgisel bir deneyim için akıllı yönlendirici düğmelerle görevleri kolayca yönetin: Düğmeler yalnızca gerektiğinde görünür.
- Temel şifreleme ve parola koruması gibi gizliliği ve kontrolü korumanıza yardımcı olan temel güvenlik özelliklerini edinin.

Çevre üzerinde olumlu etki yapmanıza yardımcı olur

- Bu HP LaserJet ENERGY STAR® ve BLUE ANGEL gibi eko-etiket gereksinimlerini karşılar.
- Önceki modele göre %20'ye kadar daha az enerji kullanan LaserJet ile enerjiden tasarruf edin.
- Yazıcınızı gerektiğinde açıp gerekmediğinde kapatan HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma Teknolojisi ile enerji tasarrufu yapın.[8]
- HP FSC® sertifikalı kağıt, orman tahribatının durdurulmasına ve vahşi yaşamın korunmasına yardımcı olan, sorumlu bir şekilde yönetilen yenilenebilir orman kaynaklarından sürdürülebilir bir şekilde elde edilir.

Ürün tanıtımı

HP LaserJet MFP M232–M237 serisi (sdn/sdw)

1. 40 yapraklık otomatik belge besleyici
2. HP Smart
3. Kimlik kopyalama
4. USB, Ethernet, çift bantlı kendi kendini sıfırlayan Wi-Fi
5. 100 yapraklık çıkış tepsisi
6. Otomatik çift taraflı baskı: Dakikada 18 A4 görüntü
7. 150 yapraklık kapalı giriş tepsisi
8. Kapalı giriş tepsisi
9. Akıllı, bağlamsal UI



Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

Sarf Malzemeleri [4]	**W1360A** HP 136A Siyah Orijinal LaserJet Tonerler (~1.150 sayfa)[5]
	W1360X HP 136X Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal LaserJet Tonerler (~2.600 sayfa)[5]
Aksesuarlar	
Servis ve Destek	**UH761E** 3 yıllık Standart Değiştirme (Orta Doğu, Adriyatik, Afrika, Rusya, Güney Afrika, İsrail, Slovenya, Türkiye hariç tüm EMEA ülkelerinde mevcuttur) **UH757E** 3 yıllık Ertesi İş Günü Değiştirme (Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, İsveç, İsviçre ve Birleşik Krallık'ta mevcuttur) **UH764E** 3 yıllık Depoya İade (Adriyatik, Afrika, CIS, EEM, İsrail, Orta Doğu, Romanya, Rusya, Güney Afrika ve Türkiye'de mevcuttur)

Teknik özellikler

Model	**HP LaserJet MFP M236d Yazıcı**
Ürün numarası	9YF94A
İşlevler	Baskı, fotokopi, tarama
Kontrol paneli	Simgeli LCD; 5 ışık (Dikkat, Baskı Malzemesi, Toner, Kapak açık, Durum); 9 düğme (Eksi, Menü, Artı, Kopyala, Kimlik kopyalama, Bilgi, Devam et, İptal, Güç)
Baskı	
Baskı teknolojisi	Laser
Baskı hızı[7]	**Siyah (A4, normal)**: Dakikada 29 sayfaya kadar ; **Siyah (A4, çift taraflı)**: Dakikada 18 görüntüye kadar
İlk sayfa çıkış hızı[8]	**Siyah (A4, hazır)**: 7 saniye kadar kısa bir sürede ; **Renkli (A4, uyku)**: 7,6 saniye kadar kısa sürede
Baskı çözünürlüğü	**Siyah (en iyi)**: 600 x 600 dpi değerine kadar
Aylık baskı kapasitesi	20.000 sayfaya kadar A4; **Önerilen aylık sayfa sayısı**: 200 - 2.000
Yazıcı akıllı yazılım özellikleri[1,2]	Otomatik çift taraflı baskı, HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma[1], HP Smart Uygulaması[2]
Standart yazıcı dilleri	PCLmS; URF; PWG
Baskı alanı	**Yazdırma kenar boşlukları** üst: 6 mm, Alt: 6 mm, Sol: 5 mm, Sağ: 5 mm; Maksimum baskı alanı : 216 x 354 mm
Çift taraflı baskı	Otomatik çift taraflı
Kopyalama	
Kopyalama hızı	**Siyah (A4)**: Dakikada 29 kopyaya kadar
Fotokopi Makinesi Özellikleri	Kopya Sayısı; Daha Açık/Daha Koyu; En iyi duruma getirme; Kağıt boyutu/türü; **Maksimum kopya sayısı**: 99 kopyaya kadar; **Küçültme/Büyütme**: %25-400
Tarama	
Tarama dosyası biçimi	JPEG, TIF, PDF, BMP, PNG
Tarayıcı özellikleri	**Tarama giriş modları**: HP Smart Uygulaması; ve Twain yoluyla kullanıcı uygulamaları; **İkili sürüm**: Sürüm 2.1; **Çift taraflı ADF tarama**: Yok;
Önerilen aylık tarama hacmi	150-1500
Taranabilir alan	**Maksimum baskı malzemesi boyutu (masaüstü)**: 216 x 297 mm
Bit derinliği/ Gri tonlama düzeyleri	24 bit / 256
Faks	
Faks	Yok
İşlemci hızı	500 MHz
Bağlantı	
Standart	1 Yüksek Hızlı USB 2.0
Mobil baskı yeteneği	Apple AirPrint™; HP Smart Uygulaması
Sabit disk	Yok
Bellek	**Standart**: 64 MB ;**En yüksek**: 64 MB
Ortam kullanımı	
Kağıt tepsisi sayısı	**Standart**: 1 ;**En yüksek**: 1
Baskı malzemesi türleri	Kağıt (lazer, düz, müsvedde, parşömen), Zarf, Etiket, Karton, Kartpostal
Baskı malzemesi boyutu	**Özel (ölçü)**: 101,6 x 152,4 - 216 x 356 mm **Desteklenen (ölçü)**: A4; A5; A6; B5 (JIS)

Model	**HP LaserJet MFP M236d Yazıcı**
Ürün numarası	9YF94A
Ortam kullanımı	**Standart giriş:** 150 yapraklık giriş tepsisi **Standart çıkış:** 100 yapraklık çıkış tepsisi
Baskı malzemesi ağırlığı	60 - 163 g/m²
Girdi kapasitesi	**Tepsi 1:** Yaprak: 150; Zarflar: 10 **En yüksek:** 150 yaprağa kadar
Çıktı kapasitesi	**Standart:** En fazla 100 yaprak Zarf: 10 zarfa kadar **En yüksek:** En fazla 100 yaprak
Uyumlu işletim sistemi	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 15 Sekoya; Linux
Uyumlu ağ işletim sistemleri	Windows 11; Windows Sunucusu; macOS 15 Sekoya; Linux
Minimum sistem gereksinimleri	**Windows**: ® Windows® 10, 8.1, 8, 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı, internet bağlantısı, USB bağlantı noktası, İnternet® Explorer **Mac**: Apple® macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; 2 GB HD; İnternet gereklidir, USB
Ürünle gelen yazılım	CD yok; http://www.hp.com veya http://www.123.hp.com adreslerinden indirilebilen yazılımlar
Güvenlik yönetimi	Güvenli Önyükleme, Güvenli Ürün Yazılımı Bütünlüğü, Çalışma Süresi Kod Bütünlüğü; Güvenli varsayılanlar, Şifrelenmiş durağan veriler
Yazıcı yönetimi	HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox
Boyutlar ve ağırlık	
Yazıcı boyutları (G x D x Y)	**Minimum** 368,0 x 298,6 x 241,9 mm; **En yüksek**: 368,0 x 419,6 x 436,3 mm
Yazıcı ağırlığı	7,6 kg
Çalıştırma koşulları	**Sıcaklık**: 15 - 32,5ºC **Nem**: %30 - 70 Bağıl Nem
Depolama koşulları	**Sıcaklık**: -20 - 60°C **Nem**: %10 - 90 Bağıl Nem
Akustik	**Akustik güç emisyonları**: 6,6 B(A) **Akustik basınç emisyonları**: 51 dB(A)
Güç	**Gereksinimler**: 110 volt giriş voltajı: 110 - 127 VAC (+/- %10), 60 Hz/50 Hz, 4,8 A; 220 volt giriş voltajı: 220 - 240 VAC (+/- %10), 60 Hz/50 Hz 2,8 A. Çift voltaj değil, güç kaynağı Seçenek kodu tanımlayıcı numarası içeren parça numarasına göre değişiklik gösterir.; **Tüketim**: 453 watt (aktif baskı), 3,3 watt (hazır), 0,6 watt (uyku), 0,6 watt (Otomatik Kapanma/USB'de Uyanma, teslim sırasında etkinleştirilmiştir), 0,04 watt (Otomatik Kapanma/Elle Açma), 0,04 (Elle Kapama); **Genel Elektrik Tüketimi (TEC)**[10]: 0,256 kWh/Hafta (Energy Star); 0,684 kWh/Hafta (Blue Angel); **Güç kaynağı türü**: Dahili 110 V veya 200 V Güç Kaynağı
Enerji tasarrufu sağlayan teknoloji	HP Otomatik Açılma/Kapanma Teknolojisi
Sertifikalar	RCM (Avustralya), TUV ve GS İşareti (Almanya), BSMI (Tayvan), CCC (Çin), BIS (Hindistan), KC (Güney Kore), Malezya, Kamboçya, Ukrayna, EAC, Doğu Avrupa onayları, CE İşareti, FCC, UL, Paraguay, Endonezya, Singapur, Filipinler vb. **Elektromanyetik emisyon standardı**: CISPR32:2012 ve CISPR32:2015 /EN55032:2012 ve EN55032:2015+AC:2016 - Sınıf B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Başlık 47 CFR, Bölüm 15 Sınıf B/ICES-003, Sayı 6. EPEAT® Silver **Blue Angel uyumlu** Evet, Blue Angel DE-UZ 219 - yalnızca orijinal HP sarf malzemeleri kullanıldığında sağlanır **Telekom uyumluluğu**: Yok, kablosuz modül olmadan
Sürdürülebilir etki özellikleri	Cıvasız
Üretildiği ülke/bölge	Vietnam'da üretilmiştir
Kutunun içeriği[3]	9YF94A HP LaserJet MFP M236d Yazıcı; HP Siyah LaserJet Toner (700 sayfa baskı kapasitesi); Toz Örtüsü; Başvuru Kılavuzu; Kurulum Posteri; Bazı ülkelerde Garanti Kılavuzu ve El İlanı; Güç kablosu
Garanti[8]	1 yıllık sınırlı garanti

Dipnotlar

[1] Yayınlanmış aylık maksimum baskı kapasitesi 20.000 veya daha az olan, fiyatı 220 Euro'dan düşük tek işlevli veya fiyatı 320 Euro'dan düşük çok işlevli aynı sınıf siyah beyaz lazer yazıcılar ve MFP'ler ile karşılaştırıldığında. HP tarafından yaptırılan Buyers Lab Eylül 2020 çalışması, 09/01/2020 itibarıyla halka açık OEM yayını teknik özellikleri baz alan bir araştırmaya dayanmaktadır. Kuzey Amerika ve EMEA için pazar payları, IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker - Final Historical 2020Q2 yayınından alınmıştır.
[2] Yayınlanmış aylık maksimum baskı kapasitesi 20.000 veya daha az olan, fiyatı 210 USD veya 220 Euro'dan düşük tek işlevli veya fiyatı 310 USD veya 320 Euro'dan düşük çok işlevli aynı sınıf siyah lazer yazıcılar ve MFP'ler ile karşılaştırıldığında. HP tarafından yaptırılan Buyers Lab Eylül 2020 çalışması, 09/01/2020 itibarıyla halka açık OEM yayını teknik özellikleri baz alan bir araştırmaya dayanmaktadır. Kuzey Amerika ve EMEA için pazar payları, IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker - Final Historical 2020Q2 yayınından alınmıştır. Ayrıntılar için: www.keypointintelligence.com/HPFastestDuplex.
[5] Baskı öncesinde mobil cihazın Wi-Fi Direct özellikli bir AiO veya yazıcının Wi-Fi Direct® ağına bağlanması gerekir. Ayrıntılar için hp.com/go/mobileprinting adresine bakın. Wi-Fi Direct®, Wi-Fi Alliance® kuruluşunun tescilli ticari markasıdır.
[6] HP Smart uygulamasının indirilmesi gerekir. Yerel baskı gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. www.hp.com/go/mobileprinting. Bazı özellikler/yazılımlar yalnızca İngilizce dilinde mevcut olup masaüstü ve mobil uygulamalar arasında farklılık gösterir. Ayrıntılar için bkz. www.hptonerservice.com. İnternet erişimi gereklidir ve ayrı olarak satın alınmalıdır. Tüm işlevlerden faydalanmak için HP hesabı gerekir. Desteklenen işletim sistemlerinin listesi uygulama mağazalarında sunulmaktadır. Faks özellikleri yalnızca faks göndermeye yöneliktir ve ek satın alım gerektirebilir. Daha fazla bilgi için bkz. www.hpsmart.com/mobile-fax.
[7] HP dahili testlerine dayanır. Ortalama süre tahmini şunlara dayanmaktadır: 1) mobil cihaza indirilen HP Smart uygulaması, 2) Kısayolu ayarlama, 3) 2-3 görevden fazla ilişkili görevi olan tarama işleri (e-postaya tarama, kaydedip yeniden adlandırma, bulutta depolama vb.). Ortalama zaman tasarrufu karşılaştırması, benzer tarama görevlerini gerçekleştirmek için yazıcı ve masaüstü tarama yazılımlarının kullanılmasına dayanmaktadır. HP Smart uygulamasının indirilmesi ve desteklenen HP yazıcı gereklidir. Yerel baskı gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. hp.com/go/mobileprinting. Bazı özellikler/yazılımlar yalnızca İngilizce dilinde sunulur.
[8] HP Auto-On/Auto-Off Teknolojisi özellikleri yazıcı ve ayarlara bağlıdır ve ürün yazılımının yükseltilmesini gerektirebilir.
[9] Fiyatı 449,99 USD veya daha düşük olan, piyasadaki en çok satan mürekkep püskürtmeli/lazer yazıcılar ile evlere ve ofislere yönelik all-in-one yazıcıların çoğuna ait OEM baskı uygulamalarıyla karşılaştırılmıştır. IDC CYQ4 2019 Hardcopy Peripherals Tracker tarafından bildirilen pazar payı. Bu beyan, yazıcı üreticilerinin baskı uygulamaları araştırmasına ve HP tarafından yaptırılan Keypoint Intelligence - Buyers Lab testlerine ve çalışmasına dayanmaktadır. Ayrıntılar için lütfen bkz.: www.keypointintelligence.com/HPSmartApp.

Teknik özellikler yasal uyarılar

[1] HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma Teknolojisi yazıcıya ve ayarlara bağlıdır; ürün yazılımı yükseltmesi gerektirebilir.
[2] HP Smart uygulamasının indirilmesi gerekir. Yerel baskı gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. www.hp.com/go/mobileprinting. Bazı özellikler/yazılımlar yalnızca İngilizce dilinde mevcut olup masaüstü ve mobil uygulamalar arasında farklılık gösterir. Ayrıntılar için bkz. www.hptonerservice.com. İnternet erişimi gereklidir ve ayrı satın alınmalıdır. Tüm işlevlerden faydalanmak için HP hesabı gerekir. Desteklenen işletim sistemlerinin listesi uygulama mağazalarında sunulmaktadır. Faks özellikleri yalnızca faks göndermeye yöneliktir ve ek satın alım gerektirebilir. Daha fazla bilgi için bkz. www.hpsmart.com/mobile-fax.
[3] Yazıcınızla birlikte gelen toner hakkında baskı kapasitesi bilgisi için bkz. http://www.hp.com/go/toneryield. Baskı kapasitesi değerleri ISO/IEC 19752 uyarınca ve sürekli baskıya göre ölçülmüştür. Gerçek baskı kapasiteleri basılan görsellere ve diğer etkenlere göre önemli ölçüde değişir.
[4] Beyan edilen baskı kapasiteleri ISO/IEC 19752 ve kesintisiz baskıya dayanmaktadır. Gerçek baskı kapasiteleri, basılan resimlere ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir. Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/toneryield
[5] Yaklaşık baskı kapasitesi. Gerçek baskı kapasitesi, yazıcıya ve kullanım özelliklerine bağlıdır. Daha fazla bilgi için bkz. https://www.hp.com/go/pageyield.
[6] ISO/IEC 24734 Özellik Performans Testi kullanılarak ölçülmüştür, ilk test belgeleri grubu ölçüme dahil değildir. Daha fazla bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/printerclaims. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
[7] ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür, ilk test belgeleri grubu ölçüme dahil değildir. Daha fazla bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/printerclaims. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
[8] ISO/IEC 17629 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/printerclaims. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
[9] Aşağıdaki olası istisnalar dahil Blue Angel TEC yöntemine dayanmaktadır: 1 dakika veya daha kısa uyku gecikme ayarı, Wi-Fi etkin değil.
[10] Güç gereksinimleri yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarını dönüştürmeyin. Voltajı dönüştürmeniz yazıcının hasar görmesine neden olur ve garantiyi geçersiz kılar. Energy Star değeri tipik olarak 115 V cihaz ölçümlerine dayanmaktadır.
[11] ADF'den ölçülen tarama hızları. Gerçek işlem hızı tarama çözünürlüğü, ağ koşulları, bilgisayar performansı ve uygulama yazılımına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

© Telif Hakkı 2025 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik hatalardan, yazım hatalarından veya eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

tr-tr Şubat 2025