PHILIPS

Podtynkowa oprawa oświetleniowa Sparkle

Lampy wpuszczane

2700 K

Biały

Ściemnialna

8718699755683

Stwórz idealną atmosferę dzięki wysokiej jakości oświetleniu z możliwością przyciemniania.

Stwórz idealny nastrój dzięki wbudowanym reflektorom punktowym Philips LED z możliwością przyciemniania. Możesz w prosty sposób regulować natężenie światła od jasnego po nastrojowe.

Łatwość obsługi
- Wybierz gdzie i w jaki sposób kierować światło za pomocą modułowego oświetlenia z możliwością regulacji.

Efekt świetlny
- Jasne, skoncentrowane światło

Najwyższa jakość
- EyeComfort — światło przyjazne dla Twoich oczu

Sterowanie
- Ściemnialna

Trwałość
- Duża trwałość – do 15 000 godzin

Zalety

Oświetlenie modułowe z możliwością regulacji

Jasne, skoncentrowane światło
Możliwość skierowania światła w wybrane punkty - dekoracyjne przedmioty, stół jadalny lub inne elementy wystroju wnętrz, które chcesz dodatkowo podkreślić.

Komfort dla oczu
Słaba jakość oświetlenia może prowadzić do zmęczenia oczu. Spędzamy coraz więcej czasu w pomieszczeniach, dlatego coraz ważniejsze staje się prawidłowe oświetlenie domu. Nasze produkty są poddawane rygorystycznym testom pod kątem migotania, efektu stroboskopu, olśnień, oddawania barw i efektów ściemniania, aby zapewnić zgodność z wymaganiami normy EyeComfort. Żarówki LED firmy Philips nie tylko dają komfortowe światło, ale także zachowują niezmienioną charakterystykę w całym okresie eksploatacji, zapewniając stałą jakość oświetlenia, wydajność i barwę przez ponad dekadę. Nie męcz wzroku i zmień źródło światła na przyjazne dla Twoich oczu.

Ściemnialna
Pozwala zmieniać nastrój, redukując poziom jasności LED od jasnego światła białego po przytulne światło żółte — tak jak w tradycyjnych lampach.

Duża trwałość – do 15 000 godzin
Technologia LED firmy Philips wydłuża żywotność produktu do 15 000 godzin.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła
- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

Stylistyka i wykończenie
- Kolor: Biały
- Materiał: Metal, Plastik

Trwałość
- Liczba cykli pracy: 10 000
- Nominalny okres eksploatacji: 20 000

Ochrona środowiska
- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

Właściwości światła
- Kąt rozsyłu światła: 36 °
- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2700 K
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 58 lm/W

Różne
- Zaprojektowano z myślą o: Sypialnia, Salon, Jadalnia, Kuchnia, Gabinet
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy wpuszczane
- EyeComfort: Tak
- Dodatkowe cechy: Z możliwością przyciemniania

Inne właściwości
- Prąd pobierany przez źródło światła: 31 mA

Wymiary i waga produktu
- Waga netto: 0,118 kg
- Odległość od wgłębienia: 15 mm
- Całkowita wysokość: 55 mm
- Całkowita długość: 85 mm
- Całkowita szerokość: 85 mm
- Wycięcie w suficie podwieszanym: 7.0 cm x 7.0 cm

Serwis
- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne
- Średnica: 85 mm
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 350
- Barwa światła: 2700
- Zasilanie sieciowe: AC 220-240
- Możliwość przyciemniania: Tak
- Źródło światła w zestawie: 5.5
- Kod IP: IP20 | Ochrona przed odciskami palców
- Klasa ochronności: Klasa II – Podwójna izolacja

Wymiary i waga opakowania
- EAN/UPC — produkt: 8718699755683
- Waga netto: 0,12 kg
- Waga brutto: 0,15 kg
- Wysokość: 9 cm
- Długość: 7,5 cm
- Szerokość: 10,5 cm

Data wydania:
2025-09-03
Wersja: 0.327

© 2025 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.